

FMH3 S1/80V F1 B RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu



OMNIMATE® - złącza między płytkowe
 Uniwersalna konstrukcja kompaktowych urządzeń
 Zastosowanie przyszłościowych systemów łączących, jak również optymalizacja procesów produkcyjnych, ma coraz większe znaczenie dla rozwoju wydajnych urządzeń przemysłowych, stosowanych w technologii przemysłu 4.0. OMNIMATE® Złącza między płytkowe wyróżniają się podziałką 1,27 mm a ich różne wersje zapewniają maksymalną uniwersalność. Uniwersalna konstrukcja urządzeń - Przemysłowe zagęszczenie połączone z wysoką elastycznością połączeń (Mezzanine, Mother-to-Daughter, karta rozszerzenia, kabel do płytki) Przystosowanie do automatyzacji - Przystosowanie do automatycznego procesu montażowego dzięki wysokiej precyzji i małym tolerancjom położenia płaszczyzn styków oraz mocowania SMT Niezawodne styki - Do 500 cykli łączenia dzięki przystosowanej do warunków przemysłowych powierzchni z powłoką ze złota (PdNi-Au) Przystosowanie do procesów technologicznych - Wysoka wydajność Materiał LCP do lutowania rozplwawego
 Możliwość skalowania - Różne wysokości i wysoki współczynnik nakładania styków umożliwiają zastosowania do szerokiego zakresu od 12 – 80 styków.
 Wytrzymała miniaturyzacja - proste i bezpieczne podłączenie możliwe nawet w niekorzystnych warunkach montażowych - np. nachylenie lub przesunięcie.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, Przyłącze lutowane SMD, Raster w mm (P): 1.27 mm, Liczba biegunów: 80, 180°, Tape
Nr zam.	2747150000
Typ	FMH3 S1/80V F1 B RL
GTIN (EAN)	4064675001096
Ilość	280 szt.
parametry produktu	IEC: / 2.8 A UL: 150 V
opakowanie	Tape

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

UL File Number Search [Witryna UL](#)

Nr certyfikatu (cURus) E92202

Wymiary i masa

Głębokość	7.4 mm	Głębokość (cale)	0.2913 inch
Wysokość	9.1 mm	Wysokość (cale)	0.3583 inch
Szerokość	55.88 mm	Szerokość (cale)	2.2 inch
Masa netto	7.96 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Specyfikacje systemu

Rodzina produktów	Sygnal OMNIMATE - płytki do płytki	Rodzaj przyłącza	Przyłącze dla obwodu drukowanego
montaż na płycie drukowanej	Przyłącze lutowane SMD	Raster w mm (P)	1.27 mm
Raster w calach (P)	0.050 "	kąt odejścia	180°
Liczba biegunów	80	liczba kołków lutowanych na biegun	1
Współpłaszczyznowość:	0.1 mm	Liczba rzędów	1
liczba rzędów z biegunami	2	Stopień ochrony	IP20
Rezystancja skrośna	<25 mΩ	Cykle wpinania	500
Siła wtykania/biegun, maks.	0.6 N	Siła ciągnięcia / biegun, maks.	0.6 N

Dane materiałowe

Materiał izolacyjny	LCP	Barwny	czarny
Tabela kolorów (podobny)	RAL 9011	grupa materiałów izolacyjnych	Illa
Opór izolacji	$\geq 10^{10} \Omega$	Moisture Level (MSL)	1
Klasa palności wg UL 94	V-0	podstawowy materiał styku	stop miedzi
Materiał styków	Stop Cu	Powierzchnia styku	Złoto na niklu
Struktura warstwowa wtyku	$\geq 2 \mu\text{m Ni} / \geq 0.4 \mu\text{m PdNi} / \geq 0.05 \mu\text{m Au}$	Temperatura magazynowania, min.	-40 °C
Temperatura magazynowania, max.	70 °C	Temperatura pracy, min.	-55 °C
Temperatura pracy, max.	125 °C		

Dane znamionowe wg IEC

Prąd znamionowy, min. liczba biegunów 2.8 A (Tu=20°C)		Odstęp izolacyjny po izolacji, min.	0.4 mm
Odstęp izolacyjny powietrzny, min.	0.4 mm		

Dane znamionowe wg UL 1977

Odniesienie do wartości znamionowych	W specyfikacji podano wartości minimalne, szczegóły – patrz certyfikat.	Napięcie znamionowe (UL 1977) (nieaktualne)	150 V
--------------------------------------	---	---	-------

Dane techniczne**Opakowanie**

opakowanie	Tape	Długość VPE	350.00 mm
Szerokość VPE	345.00 mm	Wysokość VPE	135.00 mm

Ważna informacja

Zgodność IPC	Zgodność: produkty są projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi, właściwości produktów są zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej lub ich jakość wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na życzenie mogą być ocenione dalsze wymagania dotyczące produktów.
--------------	--


Uwagi

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ETIM 10.0	EC002637	ECLASS 14.0	27-46-02-01
ECLASS 15.0	27-46-02-01		

Rysunki

Zdjęcie produktu



Rysunek wymiarowany

Nazwa	Symbol	Nr. części	A	B	C	D	E	F	G
FMH3 S1/80V F1 B RL	274710000	32	6,95	10,17	12,7	8,57	8,57	10,17	2,98
FMH3 S1/80V F1 B RL	274710000	33	6,95	13,31	15,88	8,57	8,57	11,71	4,33
FMH3 S1/80V F1 B RL	274710000	34	6,95	16,45	19,02	8,57	8,57	14,25	5,68
FMH3 S1/80V F1 B RL	274710000	35	6,95	19,59	22,16	8,57	8,57	16,79	7,03
FMH3 S1/80V F1 B RL	274710000	36	6,95	22,73	25,30	8,57	8,57	19,33	8,38
FMH3 S1/80V F1 B RL	274710000	37	6,95	25,87	28,44	8,57	8,57	21,87	9,73
FMH3 S1/80V F1 B RL	274710000	38	6,95	29,01	31,58	8,57	8,57	24,41	11,08
FMH3 S1/80V F1 B RL	274710000	39	6,95	32,15	34,72	8,57	8,57	26,95	12,43
FMH3 S1/80V F1 B RL	274710000	40	6,95	35,29	37,86	8,57	8,57	29,49	13,78
FMH3 S1/80V F1 B RL	274710000	41	6,95	38,43	41,00	8,57	8,57	32,03	15,13
FMH3 S1/80V F1 B RL	274710000	42	6,95	41,57	44,14	8,57	8,57	34,57	16,48
FMH3 S1/80V F1 B RL	274710000	43	6,95	44,71	47,28	8,57	8,57	37,11	17,83
FMH3 S1/80V F1 B RL	274710000	44	6,95	47,85	50,42	8,57	8,57	39,65	19,18
FMH3 S1/80V F1 B RL	274710000	45	6,95	50,99	53,56	8,57	8,57	42,19	20,53
FMH3 S1/80V F1 B RL	274710000	46	6,95	54,13	56,70	8,57	8,57	44,73	21,88



Rysunek szczegółowy



Krzywa obciążalności prądowej



Rysunki

