

HDC C HS SM0.08-0.12 AU**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zaciskanie to bezpieczny i niezawodny pod względem elektrycznym i mechanicznym sposób łączenia przewodu i styku. Idealne łączenie zaciskane jest gazoszczelne i odporne na korozję.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Złącze męskie, złoto, 0.08 - 0.12 mm ²
Nr zam.	2748710000
Typ	HDC C HS SM0.08-0.12 AU
GTIN (EAN)	4050118890556
Ilość	100 szt.

HDC C HS SM0.08-0.12 AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



ROHS

Zgodny

Wymiary i masa

Masa netto

0.17 g

Temperatury

Temperatura graniczna

-55 °C ... 130 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS

Zgodne, z wyłączeniem

Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

Informacje ogólne

Średnica styku Ø pręta

1 mm

przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, AWG 28 maks.

Długość usunięcia izolacji przyłącza pomiarowego

4 mm

Rodzaj przyłącza

Przyłącze zagniatane

Wersja wkładki

DSUB

przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 24

Przekrój przyłącza przewodu, maks.

0.12 mm²

Przekrój przyłącza przewodu, min.

0.08 mm²

Powierzchnia

złoto

Cykle wpinania

≥ 500

Typ

Złącze męskie

Materiał podstawowy

stop miedzi

Proces produkcji

toczony

Przekrój przyłącza przewodu

0.08 - 0.12 mm²

Klasyfikacje

ETIM 8.0

EC000796

ETIM 9.0

EC000796

ETIM 10.0

EC000796

ECLASS 14.0

27-44-02-04

ECLASS 15.0

27-44-02-04

HDC C HS SM0.08-0.12 AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Moduły elektroniczne



Uniwersalny

Cztery różne wielkości modułów pozwalają na znaczne oszczędności miejsca. Mała podziałka oznacza także możliwość optymalizacji konstrukcji.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	HDC MGBIT 8 FC	Wersja
Nr zam.	2748530000	Moduł danych, 50 V, 5 A, Cat. 6A, Liczba biegunów: 8, Przyłącze
GTIN (EAN)	4050118890839	zagniatane, złącze żeńskie, Wymagane otwory wtykowe: 1
Ilość	1 ST	
Typ	HDC MBUS HS 8 F	Wersja
Nr zam.	2748640000	Zastosowanie danych, 50 V, 5 A, Liczba biegunów: 8, Przyłącze
GTIN (EAN)	4050118890686	zagniatane, złącze żeńskie, Wymagane otwory wtykowe: 0
Ilość	1 ST	

Narzędzia



Kompaktowe

Nowy dwubiegunowy moduł magistrali jest wyjątkowo kompaktowy i może pomieścić wkładki z interfejsem megabitowym oraz gigabitowym. Do jednego modułu można podłączyć 2 kable gigabitowe Cat 6A (10 gigabitów).

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	HDC MBUS CT X/D 0.6/1.0	Wersja
Nr zam.	2592650000	Crimping tool for contacts
GTIN (EAN)	4050118603774	
Ilość	1 ST	
Typ	HDC MBUS CL X/D0.09/0.5	Wersja
Nr zam.	3125010000	Locator for crimping tool
GTIN (EAN)	4099987279550	
Ilość	1 ST	

Akcesoria**Narzędzia do usuwania styków**

Firma Weidmüller oferuje szeroki wybór narzędzi do zagniatania, usuwania styków oraz do kabli światłowodowych.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	REMOVAL TOOL HS	Wersja
Nr zam.	3131280000	
GTIN (EAN)	4099987323819	
Ilość	1 ST	