



Wkrętak z izolacją VDE do pracy przy częściach będących pod napięciem do AC 1000 V i DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Test bezpieczeństwa GS, kontrola indywidualna. Końcówka z wysokostopowej stali chrom-wanad-molibden, hartowana wskrośnie, oksydowana.

### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Wkrętak, Szerokość końcówki (B): 2 mm, 100 mm, Grubość końcówki (A): 2
Nr zam.	<a href="#">2749690000</a>
Typ	SDIPM SLIM PZ2 X 100
GTIN (EAN)	4050118896435
Ilość	1 szt.

## SDIPM SLIM PZ2 X 100

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

Atesty



## Wymiary i masa

Szerokość	215 mm	Szerokość (cale)	8.4645 inch
Masa netto	78.32 g		

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Nie dotyczy
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

## Dane techniczne

Opis artykułu	SlimLine, izolowany wkrętak do wkrętów z rowkiem krzyżowym, Typ Pozidriv, rozm.2	Wykonanie	proste
---------------	--	-----------	--------

## Narzędzia do skręcania

Szerokość końcówki (B) rozmiar	2 mm	Kształt	rowek krzyżowy, okrągły
rozmiar końcówki rowek krzyżowy	2	Długość końcówki	100 mm

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ETIM 10.0	EC000144	ECLASS 14.0	21-04-04-06
ECLASS 15.0	21-04-04-06		