

BVFL HYBRID CUSTOMER SAMPLE BOX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com

Zdjęcie produktu



OMNIMATE Signal oraz OMNIMATE Power to bloki zacisków do płytek drukowanych, złącza wtykowe i bloki zacisków przelotowych do zastosowań przemysłowych, opracowane na potrzeby przetwarzania sygnałów oraz energoelektroniki.

Są przystosowane do prądów o natężeniu maks. 232 A przy napięciach do 1000 V (IEC) lub prądów maks. 230 A przy napięciu do 600 V (UL). Podzespoły są zoptymalizowane do projektowania uwzględniającego specyficzne potrzeby zastosowań, a także z myślą o wydajnej produkcji i niezawodnej pracy.

OMNIMATE Data to gniazda RJ45 i USB do płytek drukowanych, zapewniające bezpieczne przesyłanie danych w systemach Industrial Ethernet.

Komponenty RJ45 od firmy Weidmüller gwarantują niezawodne przesyłanie danych z prędkością nawet 1 Gb/s. Gniazda żeńskie są dostępne w wersjach do procesów lutowania THT, THR lub SMT, dzięki czemu mogą być używane do wszystkich powszechnie stosowanych technik montażu płytek drukowanych. Różne konstrukcje gniazd RJ45 do montażu na płytkach drukowanych pozwalają dobrać elementy odpowiednie do indywidualnej konstrukcji obudowy.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Złącze wtykowe do druku, Przykładowy zestaw, OMNIMATE Power - seria BV/SV 7.62HP
Nr zam.	2615770000
Typ	BVFL HYBRID CUSTOMER SAMPLE BOX
GTIN (EAN)	4050118630602
Ilość	1 szt.
Status dostawy	W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
Dostępne do	2025-08-31T00:00:00+02:00

BVFL HYBRID CUSTOMER SAMPLE BOX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i masa**

Masa netto	154 g
------------	-------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Ważna informacja

Uwagi

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-46-02-01
ECLASS 15.0	27-46-02-01		