

D-SUB F6.3 T09HB 3.2B2 TY BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Asortyment produktów obejmuje następujące konstrukcje:

- 90°, leżąca (pozioma) oraz 180°, stojąca (pionowa)
- Konstrukcja kołnierzowa jako otwór gwintowany, nakrętka gwintowana UNC 4-40 i nakrętka gwintowana UNC 4-40
- Styki wytłaczane (prąd znamionowy: 3 A)
- Proces lutowania THT
- Szeroki wybór różnorodnych konstrukcji, także z klipem zatraskowym
- Pakowane na tacy (TY)
- Rozszerzony zakres temperatur od -55°C do +85°C umożliwiający użytkowanie w różnorodnych warunkach

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	OMNIMATE Data - złącze D-SUB, listwa z gniazdami, Śruba z gwintem UNC 4-40, klip zatraskowy, Połączenie lutowane THR, Raster w mm (P): 2.77 mm, Liczba biegunów: 9, $\geq 50 \mu\text{m}$ Ni / $\geq 1 \mu\text{m}$ Au, 500, Tworzywo PBT zbrojone włóknem szklanym UL 94 V-0, czarny, Taca (montaż ręczny)
Nr zam.	2626710000
Typ	D-SUB F6.3 T09HB 3.2B2 TY BK
GTIN (EAN)	4050118671353
Ilość	90 szt.
opakowanie	Taca (montaż ręczny)
Status dostawy	W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
Dostępne do	2024-08-31T00:00:00+02:00

Data sporządzenia 28.02.2026 04:17:57 MEZ

D-SUB F6.3 T09HB 3.2B2 TY BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Dopuszczenia**

Atesty



ROHS Zgodny

UL File Number Search [Witryna UL](#)

Nr certyfikatu (UR) E92202

Wymiary i masa

Głębokość	20.6 mm	Głębokość (cale)	0.811 inch
Wysokość	12.55 mm	Wysokość (cale)	0.4941 inch
Najmniejsza wysokość montażu	12.55 mm	Szerokość	30.81 mm
Szerokość (cale)	1.213 inch	Masa netto	8.34 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia

REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Właściwości elektryczne

Wytrzymałość napięciowa styk / styk	1000 V AC	Rezystancja skrośna	≤20 mΩ
Napięcie znamionowe	250 V	Prąd znamionowy	3 A

Specyfikacje systemu

Liczba biegunów	9	
Długość kołka lutowniczego (l)	3.2 mm	
montaż na płytce drukowanej	Połączenie lutowane THR	
Raster w calach (P)	0.109 "	
Materiał ekranu	Stal	
zamknięcie boczne, właściwość	Śruba z gwintem UNC 4-40, klip zatraskowy	
Rodzaj przyłącza	Połączenie lutowane	
Średnica otworu oczka lutowniczego (D)	1 mm	
Rodzina produktów	OMNIMATE Data - złącze D-SUB	
Raster w mm (P)	2.77 mm	
Cykle wpinania	500	
rodzaj wykonania	listwa z gniazdami	
kąt odejścia	90°	
Powierzchnia ekranu	cynowana	
Proces lutowania	Lutowanie ręczny, Lutowanie falowe	
Wymiary kołka lutowniczego	ośmiokątny	
Tolerancja długości kołka lutowniczego	Dolny zakres tolerancji z prefiksem (oznacza minimum)	-0,25
	Górny zakres tolerancji z prefiksem (oznacza maksimum)	+0,25
	Tolerancja, jednostka	mm
Tolerancja długości kołka lutowniczego	+0,25 / -0,25 mm	
Tolerancja pozycjonowania kołka lutowniczego	± 0,1 mm	

D-SUB F6.3 T09HB 3.2B2 TY BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Dane materiałowe**

Materiał izolacyjny	Tworzywo PBT zbrojone włóknem szklanym UL 94 V-0	Barwny	czarny
Tabela kolorów (podobny)	RAL 9011	Moisture Level (MSL)	
Klasa palności wg UL 94	V-0	podstawowy materiał styku	Fosforo-brąz
Materiał styków	Stop Cu	Powierzchnia styku	Au (złoto)
Struktura warstwowa przyłącza lutowanego	$\geq 50 \mu\text{m Ni} / \geq 1 \mu\text{m Au}$	Struktura warstwowa wtyku	$\geq 50 \mu\text{m Ni} / \geq 1 \mu\text{m Au}$
Temperatura magazynowania, min.	-20 °C	Temperatura magazynowania, max.	85 °C
Temperatura pracy, min.	-55 °C	Temperatura pracy, max.	105 °C

Opakowanie

opakowanie	Taca (montaż ręczny)	Długość VPE	305.00 mm
Szerokość VPE	202.00 mm	Wysokość VPE	25.00 mm

Ważna informacja


Uwagi

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ETIM 10.0	EC002637	ECLASS 14.0	27-46-02-01
ECLASS 15.0	27-46-02-01		

Rysunki

Zdjęcie produktu



D-SUB F6.3 T09HB 3.2B2 TY BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**



Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rysunki****Rysunek opakowania**

Scale	Free
TOLERANCE	
X.	±0.38
X.X	±0.25
X.XX	±0.13
DIM	TOL
X.°	±3°
X.X°	±1.0°
Angle	TOL

**Rysunek wymiarowany**

Dimensions				
Positions	A	B	C	E
9	30.81	24.99	16.92	11.08
15	39.20	33.30	25.25	19.39
25	53.05	47.04	38.96	33.24
37	69.40	63.50	55.42	49.86

Unit: mm