

IE-ANT-WL-DB-MIMO-PD-RPSMAM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Anteny i akcesoria antenowe (kable koncentryczne i mocowania)

Najnowocześniejsze anteny Rozwiązania sprawdzone w branży Wytrzymała konstrukcja (ochrona do IP67) Do stosowania na zewnątrz i w pomieszczeniach Obsługa najnowszych technologii Obsługa do Wi-Fi 6 i Wi-Fi 6E (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz) Obsługa do 5G (NR) (700 MHz – 3,8 GHz) Wsparcie dla innych technologii (np. Bluetooth, GNSS itp.) Odpowiednie kable koncentryczne o różnych długościach Odpowiednie mocowania montażu na słupach i ścianach

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Antena półkierunkowa, Antena Wi-Fi, W najlepszej konfiguracji Wi-Fi 6 i 6E (IEEE802.11ax), +/- 45° liniowo, 4x złącze męskie RP-SMA, IP67, Impedancja: 50 Ω
Nr zam.	2788080000
Typ	IE-ANT-WL-DB-MIMO-PD-RPSMAM
GTIN (EAN)	4064675066347
Ilość	1 szt.

IE-ANT-WL-DB-MIMO-PD-RPSMAM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Głębokość	198 mm	Głębokość (cale)	7.7953 inch
Wysokość	34 mm	Wysokość (cale)	1.3386 inch
Szerokość	198 mm	Szerokość (cale)	7.7953 inch
Masa netto	450 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania	-40 °C...70 °C	Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...70 °C
---------------------------	----------------	----------------------------	----------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e4cad7fc-a55e-4d5c-8f05-417a6385e9b6

Dane techniczne

Rodzaj przyłącza	4x złącze męskie RP-SMA	Liczba elementów anteny (MIMO)	4
Impedancja	50 Ω	Współczynnik fali stojącej	<2,0 typowo, 2,5 maks.
Maksymalna moc złożona	20 W	Zakres częstotliwości	2.3-2.8 GHz, 4.9-7.125 GHz
Zysk anteny	6 dBi, 5 dBi	polaryzacja	+/- 45° liniowo

Materiał obudowy

Barwny	biały
--------	-------

Objęte zakresem dostawy

Objęte zakresem dostawy	1 x antena
-------------------------	------------

Właściwości mechaniczne i materiałowe kabli

Długość kabla	0.78 m
---------------	--------

Warunki środowiskowe

Temperatura pracy, max.	70 °C	Temperatura pracy, min.	-40 °C
Temperatura magazynowania, max.	70 °C	Temperatura magazynowania, min.	-40 °C
Obciążenie wiatrem	200 km/h		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001698	ETIM 9.0	EC001698
ETIM 10.0	EC001698	ECLASS 14.0	19-07-01-05
ECLASS 15.0	19-07-01-05		

IE-ANT-WL-DB-MIMO-PD-RPSMAM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Anteny i akcesoria antenowe (kable koncentryczne i mocowania)



Anteny i akcesoria antenowe (kable koncentryczne i mocowania)

Najnowocześniejsze anteny Rozwiązania sprawdzone w branży Wytrzymała konstrukcja (ochrona do IP67) Do stosowania na zewnątrz i w pomieszczeniach Obsługa najnowszych technologii Obsługa do Wi-Fi 6 i Wi-Fi 6E (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz) Obsługa do 5G (NR) (700 MHz – 3,8 GHz) Wsparcie dla innych technologii (np. Bluetooth, GNSS itp.) Odpowiednie kable koncentryczne o różnych długościach Odpowiednie mocowania montażu na słupach i ścianach

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-ANT-MOUNT-PANEL	Wersja
Nr zam.	2789830000	Mocowanie anteny do „IE-ANT-WL-DB-MIMO-PD-RPSMAM”
GTIN (EAN)	4064675068341	
Ilość	1 ST	