

SAIE-M12S-5-0.5V-HW-PG9**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Do złącza po stronie urządzenia w strefie okablowania czujników/urządzeń wykonawczych potrzebne są różne łączniki wtykowe do wbudowania. Są one dostępne w wariantach M12, M8 i oczywiście także M5.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Wtyk montażowy, złącze męskie, proste, Gwint montażowy: PG 9, Liczba biegunów: 5, Długość przewodu plecionego / kabla: 0.5 m, Mocowanie na panelu tylnym
Nr zam.	2796770000
Typ	SAIE-M12S-5-0.5V-HW-PG9
GTIN (EAN)	4064675211198
Ilość	10 szt.

SAIE-M12S-5-0.5V-HW-PG9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Masa netto	30 g
------------	------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Dane techniczne adaptowalnych złączy wtykowych

Liczba biegunów	5	kodowanie	Kodowanie A
Powierzchnia styku	Ni/Au	Rodzaj przyłącza	Łącznik wtykowy
Podstawowy materiał obudowy	odlew ciśnieniowy cynkowy	Opór izolacji	109 Ω
Materiał styków	CuZn	Napięcie znamionowe	60 V
Znamionowe natężenie prądu	4 A	Stopień ochrony	IP67, po wkręceniu
Stopień zanieczyszczenia	3	Zakres temperatury obudowy	-25...+80 °C

Specyfikacje techniczne kabla

Długość kabla	0.5 m	Przekrój żyły	0.34 mm ²
Długość przewodu plecionego / kabla	0.5 m	Materiał płaszczka	PVC
Kodowanie kolorami	brązowy, biały, niebieski, czarny, zielony / żółty	Liczba biegunów	5

Normy

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 61076-2-101
--------------------------------	-----------------

Dane ogólne

Liczba biegunów	5	Długość kabla	0.5 m
kodowanie	Kodowanie A	Powierzchnia styku	Ni/Au
Przekrój żyły	0.34 mm ²	Rodzaj przyłącza	Łącznik wtykowy
Podstawowy materiał obudowy	odlew ciśnieniowy cynkowy	Opór izolacji	109 Ω
Materiał styków	CuZn	rodzaj montażu	Mocowanie na panelu tylnym
Napięcie znamionowe	60 V	Znamionowe natężenie prądu	4 A
rozmiar klucza	19 mm	Stopień ochrony	IP67, po wkręceniu
Stopień zanieczyszczenia	3	złącze 1	M12
Przyłącze 2	Flying wires	Długość przewodu plecionego / kabla	0.5 m
Materiał płaszczka	PVC	Gwint montażowy	PG 9
Zakres temperatury obudowy	-25...+80 °C		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 14.0	27-44-01-03


Dane techniczne

ECLASS 15.0


27-44-01-03

Rysunki


Schemat połączeń




Schemat biegunów



Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy



Rysunek szczegółowy

