


**S-1L-1000/16****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zdjęcie produktu**

1-biegunowe szyny rozdziału fazy w wersji męskiej są wykorzystywane do rozdzielania potencjału do innych komponentów w szafie sterowniczej, takich jak wyłączniki, wyłączniki prądu resztkowego i inne urządzenia instalacyjne.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|                |                                                                            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Wersja         | Szyna zbiorcza fazy (złączki), 80, Liczba biegunów: 57, Izolowany: Tak, 16 |
| Nr zam.        | <a href="#">2658040000</a>                                                 |
| Typ            | S-1L-1000/16                                                               |
| GTIN (EAN)     | 4050118672480                                                              |
| Ilość          | 50 szt.                                                                    |
| Status dostawy | W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.                         |
| Dostępne do    | 2025-06-01T00:00:00+02:00                                                  |

## Technical data

## Dopuszczenia

Atesty



ROHS

Zgodny

## Wymiary i masa

|            |         |                  |              |
|------------|---------|------------------|--------------|
| Głębokość  | 16.8 mm | Głębokość (cale) | 0.6614 inch  |
| Wysokość   | 15.5 mm | Wysokość (cale)  | 0.6102 inch  |
| Szerokość  | 1016 mm | Szerokość (cale) | 39.9999 inch |
| Masa netto | 37.2 g  |                  |              |

## Temperatury

Temperatura otoczenia -5 °C...40 °C

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia  
REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

## Informacje ogólne

Liczba biegunów 57

## dalsze dane techniczne

wersja przetestowana pod kątem eksplozji Nie

## dane tworzywa

Barwny szary

## dane znamionowe

Przekrój pomiarowy 16 mm<sup>2</sup> Napięcie znamionowe 400 V  
Znamionowe natężenie prądu 80 A

## wymiary


Raster w mm (P) 17.80 mm

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000215    | ETIM 9.0    | EC000215    |
| ETIM 10.0   | EC000215    | ECLASS 14.0 | 27-37-13-06 |
| ECLASS 15.0 | 27-37-13-06 |             |             |

## Drawings

## Rysunek



## Accessories

## Zaślepki i osłony



Zaślepki i pokrywy zapewniają wymagane odległości izolacyjne w systemie, nawet po skróceniu długości szyn zbiorczych lub w przypadku styków swobodnych oraz gwarantują bezpieczeństwo palców zgodnie z normą DIN EN 50274.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                              |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Typ        | END CAP G+S 1L/10-16       | Wersja                                                       |
| Nr zam.    | <a href="#">2658970000</a> | Pokrywa złącza, szary, Wysokość: 16.8 mm, Szerokość: 4.5 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118671551              | Głębokość: 16.8 mm                                           |
| Ilość      | 50 ST                      |                                                              |

## Zaciski wejściowe



Nasze moduły doprowadzające zasilanie ułatwiają obsługę podczas zasilania systemu. Na przykład, promień gięcia przewodu można zmniejszyć, korzystając z modułu doprowadzenia zasilania z bocznym wejściem.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                    |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------|
| Typ        | FIT 25 GN                  | Wersja                                             |
| Nr zam.    | <a href="#">2659050000</a> | Przyłącze dodatkowe (terminal), 25 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118671483              |                                                    |
| Ilość      | 10 ST                      |                                                    |
| Typ        | FIT 25 SN                  | Wersja                                             |
| Nr zam.    | <a href="#">2659060000</a> | Przyłącze dodatkowe (terminal), 25 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118671476              |                                                    |
| Ilość      | 30 ST                      |                                                    |
| Typ        | FIT 50 GN                  | Wersja                                             |
| Nr zam.    | <a href="#">2659070000</a> | Przyłącze dodatkowe (terminal), 50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118671469              |                                                    |
| Ilość      | 3 ST                       |                                                    |
| Typ        | FIT 50 GN/F                | Wersja                                             |
| Nr zam.    | <a href="#">2659090000</a> | Przyłącze dodatkowe (terminal), 50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118671445              |                                                    |
| Ilość      | 3 ST                       |                                                    |
| Typ        | FIT 50 SN                  | Wersja                                             |
| Nr zam.    | <a href="#">2659080000</a> | Przyłącze dodatkowe (terminal), 50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118671452              |                                                    |
| Ilość      | 3 ST                       |                                                    |

**Accessories**

|            |                            |                                                    |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------|
| Typ        | FIT 50 SN/F                | Wersja                                             |
| Nr zam.    | <a href="#">2659100000</a> | Przyłącze dodatkowe (terminal), 50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118671438              |                                                    |
| Ilość      | 3 ST                       |                                                    |

**Zaślepki i osłony**

Zaślepki i pokrywy zapewniają wymagane odległości izolacyjne w systemie, nawet po skróceniu długości szyn zbiorczych lub w przypadku styków swobodnych oraz gwarantują bezpieczeństwo palców zgodnie z normą DIN EN 50274.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                            |                                                              |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Typ        | PROTECTION COVER G+S /5    | Wersja                                                       |
| Nr zam.    | <a href="#">2659040000</a> | Pokrywa złącza, żółty, Wysokość: 18.3 mm, Szerokość: 8.1 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118671490              | Głębokość: 18 mm                                             |
| Ilość      | 10 ST                      |                                                              |