

## TRP 24-230VUC 2CO EMPTY ED2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zdjęcie produktu



Podobny do przedstawionego na ilustracji

Puste gniazda TERMSERIES z:

2 styki przełączne CO Unikalny zakres napięcia wejściowego od 24 V do 230 V UC Napięcia wejściowe od 5 V DC do 230 V UC z oznaczeniem kolorowym: AC: czerwony, DC: niebieski, UC: biały Wysoka jakość wykonania i brak ostrych krawędzi eliminuje odniesienia zagrożenie obrażeń ciała w trakcie instalacji. Płytki podziałowe separacji wizualnej oraz wzmocnienie izolacji

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                                                                                                                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wersja     | TERMSERIES, Cokół przekaźnika, Liczba styków: 2, zestaw przełączny, Znamionowe napięcie sterowania: 24...230 V UC $\pm 10\%$ , prąd trwały: 10 A, PUSH IN |
| Nr zam.    | <a href="#">2663060000</a>                                                                                                                                |
| Typ        | TRP 24-230VUC 2CO EMPTY ED2                                                                                                                               |
| GTIN (EAN) | 4050118698015                                                                                                                                             |
| Ilość      | 10 szt.                                                                                                                                                   |

## TRP 24-230VUC 2CO EMPTY ED2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Dopuszczania

Atesty



|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| ROHS                   | Zgodny                     |
| UL File Number Search  | <a href="#">Witryna UL</a> |
| Nr certyfikatu (cURus) | E223759                    |

## Wymiary i masa

|            |         |                  |             |
|------------|---------|------------------|-------------|
| Głębokość  | 87.8 mm | Głębokość (cale) | 3.4567 inch |
| Wysokość   | 89.4 mm | Wysokość (cale)  | 3.5197 inch |
| Szerokość  | 12.8 mm | Szerokość (cale) | 0.5039 inch |
| Masa netto | 48 g    |                  |             |

## Temperatury

|                            |                |                       |                                                      |
|----------------------------|----------------|-----------------------|------------------------------------------------------|
| Temperatura magazynowania  | -40 °C...85 °C | Temperatura otoczenia | -40 °C...60 °C                                       |
| Temperatura eksploatacyjna |                | Wilgotność            | 5-95% wilgotności wzgl., Tu = 40 °C, bez kondensacji |

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|                                                                            |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS                                          | Zgodne, z wyłączeniem                |
| Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) | 7a, 7cl                              |
| REACH SVHC                                                                 | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                                                       | 9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9 |

## dane znamionowe UL

|                                                     |                              |                                                         |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Temperatura otoczenia (eksploatacyjna), 60 °C maks. | Przekrój przyłącza AWG, min. | AWG 26                                                  |
| Przekrój przyłącza AWG, maks.                       | rodzaj przewodu              | sztynny przewód miedziany, elastyczny przewód miedziany |
| Stopień zanieczyszczenia środowiska                 | Nr certyfikatu (cURus)       | E223759                                                 |

## Strona sterownicza

|                                |                     |                   |                   |
|--------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Znamionowe napięcie sterowania | 24...230 V UC ±10 % | Wskazanie statusu | Zielona dioda LED |
| układ ochronny                 | Prostownik          |                   |                   |

## Strona obciążenia

|                                 |          |             |              |
|---------------------------------|----------|-------------|--------------|
| znamionowe napięcie załączające | 250 V AC | Ciągły prąd | 10 A         |
| Napięcie łączeniowe AC, max.    | 250 V    | Typ zestyku | 2 CO contact |

## Dane ogólne

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Robocza wysokość nad poziomem morza | ≤ 2000 m, nad poziomem morza |
| Szyba montażowa                     | TS 35                        |

## TRP 24-230VUC 2CO EMPTY ED2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

|                                             |                     |                   |
|---------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Mechaniczny wskaźnik położenia przełącznika | Nie                 |                   |
| Barwny                                      | czarny              |                   |
| Komponent o klasie palności UL94            | Komponent           | Obudowa           |
|                                             | Klasa palności UL94 | V-0               |
|                                             | Komponent           | Zatrząsk mocujący |
|                                             | Klasa palności UL94 | V-0               |
|                                             | Komponent           | Popychacz         |
|                                             | Klasa palności UL94 | V-0               |

## Koordynacja izolacji

|                                                               |                        |                                                                                     |                        |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Napięcie znamionowe                                           | 300 V                  | Stopień zanieczyszczenia                                                            | 2                      |
| Kategoria przepięciowa                                        | III                    | odstęp izolacyjny powierzchniowy i powietrzny strona sterowania - strona obciążenia | ≥ 6 mm                 |
| wytrzymałość napięciowa strona sterowania - strona obciążenia | 3,51 kVefekt. / 1 min. | Typ izolacji na wejściu oraz wyjściu                                                | izolacja wzmocniona    |
| Typ izolacji sąsiednich styków                                | Izolacja podstawowa    | wytrzymałość napięciowa względem szyny nośnej                                       | 3,51 kVefekt. / 1 min. |
| Stopień ochrony                                               | IP20                   |                                                                                     |                        |

## Dalsze szczegóły aprobat / norm

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Nr certyfikatu (cURus) | E223759 |
|------------------------|---------|

## Dane przyłączeniowe

|                                                                                                   |                     |                                                                                                  |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Metoda wykonywania złącz                                                                          | PUSH IN             | Długość usunięcia izolacji przyłącza pomiarowego                                                 | 9 mm                 |
| Zakres zacisków przyłącza pomiarowego                                                             | 1.5 mm <sup>2</sup> | Zakres zaciskania, min.                                                                          | 0.14 mm <sup>2</sup> |
| Zakres zaciskania, maks.                                                                          | 2.5 mm <sup>2</sup> | przekrój przyłącza przewodu AWG, min.                                                            | AWG 26               |
| przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, AWG 14 maks.                                                |                     | Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, min.                                                  | 0.14 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, max.                                                   | 1.5 mm <sup>2</sup> | Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowego, min. (AWG)                                          | AWG 26               |
| Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowego, maks. (AWG)                                          | AWG 16              | Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min.                                   | 0.14 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego 2.5 mm <sup>2</sup> drutu, maks.                         |                     | Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego AWG 26 drutu, min. (AWG)                                |                      |
| Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego AWG 14 drutu, maks. (AWG)                                |                     | Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, min. | 0.25 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, maks. | 2.5 mm <sup>2</sup> | przekrój przyłącza przewodu, cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1), min.                              | 0.25 mm <sup>2</sup> |
| przekrój przyłącza przewodu, cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1), maks.                              | 2.5 mm <sup>2</sup> | Przekrój przyłącza przewodu, drobny drut, 2 zaciskane przewody, min.                             | 0.5 mm <sup>2</sup>  |
| Przekrój przyłącza przewodu, drobny drut, 2 zaciskane przewody, max.                              | 1 mm <sup>2</sup>   | Wielkość ostrza                                                                                  | 0,4 x 2,0 mm         |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001456    | ETIM 9.0    | EC001456    |
| ETIM 10.0   | EC001456    | ECLASS 14.0 | 27-37-16-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-37-16-03 |             |             |


## TRP 24-230VUC 2CO EMPTY ED2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

### Schemat połączeń



### Rysunek wymiarowany




**TRP 24-230VUC 2CO EMPTY ED2**
**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)
**Rysunki**
**Pozostałe**
**Type code TERMSERIES empty sockets**


Kody typów

## TRP 24-230VUC 2CO EMPTY ED2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Płytki separacyjne



## Różne płytki oddzielające

Płytki oddzielające mogą być zastosowane do wizualnego grupowania sygnałów, elektrycznej izolacji modułów oraz do umieszczania oznaczeń w celu zapewnienia lepszej przejrzystości instalacji. Jest to bardzo przydatny i uniwersalny element wyposażenia dodatkowego. Płytki rozdzielające zwiększają dystans oraz odległość pełzania pomiędzy dwoma modułami, co oznacza zwiększenie napięcia izolacji pomiędzy dwoma modułami do 600 V. Podwójne

płytki rozdzielające mogą być znaczone za pomocą znaczników WAD5 lub WS10/5 oraz umożliwiają zastosowanie ciągłych połączeń krzyżowych. Czynności instalacyjne zostały ułatwione dzięki zastosowaniu perforacji, umożliwiającej indywidualne wyłamywanie kanałów połączeń krzyżowych.

Płytki rozdzielające wizualnie rozdzielają grupy Wcięcia umożliwiające wyłamywanie indywidualnych kanałów połączeń krzyżowych. Płytki rozdzielające zapewniają izolację pomiędzy dwoma modułami poprzez zwiększenie dystansu oraz odległości pełzania do 600 V

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                |
|------------|----------------------------|--------------------------------|
| Typ        | TW TXS/TXZ R3.2            | Wersja                         |
| Nr zam.    | <a href="#">1240800000</a> | TERMSERIES, Płytki separacyjne |
| GTIN (EAN) | 4050118028188              |                                |
| Ilość      | 10 ST                      |                                |

## Moduł zasilający



Oszczędzające przestrzeń instalacyjną moduły zasilania. Nasze terminale zasilania umożliwiają podłączenie potencjału do wejścia, np.

potencjału neutralnego lub ujemnego, albo podłączenie potencjałów sterowania do wyjścia. Dodatkowo Połączenie precyzyjnych złączy krzyżowych serii TERMSERIES,

umożliwia udostępnienie złączy kabli modułu przekaźnika dla siłowników

lub czujników. Prowadzenie przewodów przez bloki złączy nie jest konieczne, co oznacza

ogromną oszczędność miejsca w panelu. Jednocześnie możliwe jest zastosowanie znacznie uproszczonego okablowania

ponieważ konieczność stosowania podwójnych końcówek kablowych doprowadzania potencjału została wyeliminowana.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | TXP SUPPLY                 | Wersja                                                               |
| Nr zam.    | <a href="#">2618940000</a> | TERMSERIES, moduł zasilający, Liczba styków: 5, , prąd trwały: 10 A, |
| GTIN (EAN) | 4050118667592              | PUSH IN                                                              |
| Ilość      | 10 ST                      |                                                                      |

## TRP 24-230VUC 2CO EMPTY ED2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | TXS SUPPLY                 | Wersja                                                               |
| Nr zam.    | <a href="#">1240780000</a> | TERMSERIES, moduł zasilający, Liczba styków: 5, , prąd trwały: 10 A, |
| GTIN (EAN) | 4050118028140              | złącze śrubowe                                                       |
| Ilość      | 10 ST                      |                                                                      |
| Typ        | TXZ SUPPLY                 | Wersja                                                               |
| Nr zam.    | <a href="#">1240790000</a> | TERMSERIES, moduł zasilający, Liczba styków: 5, , prąd trwały: 10 A, |
| GTIN (EAN) | 4050118028164              | złącze sprężynowe                                                    |
| Ilość      | 10 ST                      |                                                                      |

## neutralna



Oznaczniki WS idealnie pasują do złączy z serii W. Dzięki kompatybilności systemowej, szyldy WS można też mocować na produktach z serii I oraz serii Z. Duże powierzchnie opisowe pozwalają nie tylko na używanie długich ciągów znaków, lecz również na rozbięcie opisu na kilka linii.

Oznaczniki WS idealnie nadają się do etykiet z długimi, indywidualnie tworzonymi ciągami znaków. Sprawdzony format MultiCard umożliwia wykonanie wydruku drukarką PrintJet Connect lub systemem typu Plotter.

Mogą być umieszczone na taśmie lub pojedynczo. Oznaczniki w sprawdzonym formacie MultiCard. Do nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                           |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Typ        | WS 10/6 M MC NE WS         | Wersja                                                    |
| Nr zam.    | <a href="#">1818400000</a> | WS, Znakowanie zacisków, 10 x 6 mm, Raster w mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248310876              | Weidmueller, Allen-Bradley, biały                         |
| Ilość      | 600 ST                     |                                                           |

## Mostki poprzeczne



## Regulowane połączenia krzyżowe

Skorzystaj z możliwości zwiększenia uniwersalności połączeń krzyżowych. Złącza krzyżowe TERMSERIES CROSS-CONNECTION (TCC) umożliwiają utworzenie indywidualnych połączeń krzyżowych dla nawet 51 styków. Maksymalna liczba łączonych biegunów została zwiększona do 32. Materiał paska może zostać bardzo łatwo skrócony do odpowiedniej długości. Złącza krzyżowe przekonują łatwą obsługą oraz przejrzystością i uniwersalnymi możliwościami połączeń. Dodatkowa siatka zapobiega deformacji sprężyny w trakcie montażu. Złącza krzyżowe dla nawet 51 styków z możliwością indywidualnej regulacji. Dodatkowa belka zapobiega deformacji sprężyny Zwiększony przekrój - możliwość podłączenia nawet 32 biegunów Odporność na drgania

## TRP 24-230VUC 2CO EMPTY ED2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                |
|------------|----------------------------|--------------------------------|
| Typ        | TCC 6.4/51 RD              | Wersja                         |
| Nr zam.    | <a href="#">2556410000</a> | TERMSERIES, łącznik poprzeczny |
| GTIN (EAN) | 4050118566925              |                                |
| Ilość      | 10 ST                      |                                |
| Typ        | TCC 6.4/51 OR              | Wersja                         |
| Nr zam.    | <a href="#">2556370000</a> | TERMSERIES, łącznik poprzeczny |
| GTIN (EAN) | 4050118566680              |                                |
| Ilość      | 10 ST                      |                                |
| Typ        | TCC 6.4/51 BL              | Wersja                         |
| Nr zam.    | <a href="#">2556450000</a> | TERMSERIES, łącznik poprzeczny |
| GTIN (EAN) | 4050118566963              |                                |
| Ilość      | 10 ST                      |                                |
| Typ        | TCC 6.4/51 BK              | Wersja                         |
| Nr zam.    | <a href="#">2556490000</a> | TERMSERIES, łącznik poprzeczny |
| GTIN (EAN) | 4050118567007              |                                |
| Ilość      | 10 ST                      |                                |
| Typ        | TCC 6.4/2 OR               | Wersja                         |
| Nr zam.    | <a href="#">2556350000</a> | TERMSERIES, łącznik poprzeczny |
| GTIN (EAN) | 4050118566826              |                                |
| Ilość      | 10 ST                      |                                |
| Typ        | TCC 6.4/2 BL               | Wersja                         |
| Nr zam.    | <a href="#">2556430000</a> | TERMSERIES, łącznik poprzeczny |
| GTIN (EAN) | 4050118566949              |                                |
| Ilość      | 10 ST                      |                                |
| Typ        | TCC 6.4/2 BK               | Wersja                         |
| Nr zam.    | <a href="#">2556470000</a> | TERMSERIES, łącznik poprzeczny |
| GTIN (EAN) | 4050118566987              |                                |
| Ilość      | 10 ST                      |                                |
| Typ        | TCC 6.4/10 RD              | Wersja                         |
| Nr zam.    | <a href="#">2556400000</a> | TERMSERIES, łącznik poprzeczny |
| GTIN (EAN) | 4050118566918              |                                |
| Ilość      | 10 ST                      |                                |
| Typ        | TCC 6.4/10 OR              | Wersja                         |
| Nr zam.    | <a href="#">2556360000</a> | TERMSERIES, łącznik poprzeczny |
| GTIN (EAN) | 4050118566673              |                                |
| Ilość      | 10 ST                      |                                |
| Typ        | TCC 6.4/10 BL              | Wersja                         |
| Nr zam.    | <a href="#">2556440000</a> | TERMSERIES, łącznik poprzeczny |
| GTIN (EAN) | 4050118566956              |                                |
| Ilość      | 10 ST                      |                                |
| Typ        | TCC 6.4/10 BK              | Wersja                         |
| Nr zam.    | <a href="#">2556480000</a> | TERMSERIES, łącznik poprzeczny |
| GTIN (EAN) | 4050118566994              |                                |
| Ilość      | 10 ST                      |                                |
| Typ        | TCC 12.8/26 RD             | Wersja                         |
| Nr zam.    | <a href="#">2556420000</a> | TERMSERIES, łącznik poprzeczny |
| GTIN (EAN) | 4050118566932              |                                |
| Ilość      | 10 ST                      |                                |
| Typ        | TCC 12.8/26 OR             | Wersja                         |
| Nr zam.    | <a href="#">2556380000</a> | TERMSERIES, łącznik poprzeczny |
| GTIN (EAN) | 4050118566697              |                                |
| Ilość      | 10 ST                      |                                |

## TRP 24-230VUC 2CO EMPTY ED2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

|            |                            |                                |
|------------|----------------------------|--------------------------------|
| Typ        | TCC 12.8/26 BL             | Wersja                         |
| Nr zam.    | <a href="#">2556460000</a> | TERMSERIES, Łącznik poprzeczny |
| GTIN (EAN) | 4050118566970              |                                |
| Ilość      | 10 ST                      |                                |
| Typ        | TCC 12.8/26 BK             | Wersja                         |
| Nr zam.    | <a href="#">2556500000</a> | TERMSERIES, Łącznik poprzeczny |
| GTIN (EAN) | 4050118567014              |                                |
| Ilość      | 10 ST                      |                                |
| Typ        | TCC 6.4/2 RD               | Wersja                         |
| Nr zam.    | <a href="#">2556390000</a> | TERMSERIES, Łącznik poprzeczny |
| GTIN (EAN) | 4050118566901              |                                |
| Ilość      | 10 ST                      |                                |

## Wkręta z końcówką płaską



Wkrętak do śrub rowkowych z izolacją VDE, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, napęd zgodny z DIN 5264, ISO 2380/1, rękojeść SoftFinish

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                 |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Typ        | SDIS 0.4X2.0X60            | Wersja                                                          |
| Nr zam.    | <a href="#">2749780000</a> | Wkrętak, Szerokość końcówki (B): 2 mm, Długość końcówki: 60 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118896527              | Grubość końcówki (A): 0.4 mm                                    |
| Ilość      | 1 ST                       |                                                                 |
| Typ        | SDS 0.4X2.0X60             | Wersja                                                          |
| Nr zam.    | <a href="#">2749260000</a> | Wkrętak, Szerokość końcówki (B): 2 mm, Długość końcówki: 60 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118895537              | Grubość końcówki (A): 0.4 mm                                    |
| Ilość      | 1 ST                       |                                                                 |

## TRP 24-230VUC 2CO EMPTY ED2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Adaptery interfejsu



Krótszy czas wykonywania okablowania i mniejsza przestrzeń okablowania


W celu skrócenia czasu wykonywania okablowania, między systemem sterowania a poziomem interfejsu stosuje się wstępnie zmontowane kable, które po prostu podłącza się do adaptera TERM SERIES. Umożliwia to istotne skrócenie czasu wykonywania szafy sterowniczej. Uniwersalny kształt tego adaptera po zastosowaniu z produktami TERM SERIES o identycznych konturach pozwala na prawdziwą oszczędność miejsca.

Skrócony czas okablowania dzięki zastosowaniu koncepcji plug-and-play i wstępnie uzbrojonych kabli. Możliwość zastosowania do strony wejściowej i wyjściowej urządzeń TERM SERIES. Przystosowany do sterowania plusem i minusem. Duża oszczędność przestrzeni instalacji dzięki pełnemu dostosowaniu do innych produktów serii TERM SERIES.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                              |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | TIAL F10                   | Wersja                                                                       |
| Nr zam.    | <a href="#">1463540000</a> | TERM SERIES, Adapter, Wtyk 10-biegunowy wg DIN EN 60603-13,                  |
| GTIN (EAN) | 4050118323559              | długa dźwignia blokady, Liczba ścieżek sygnałowych: 8, Napięcie              |
| Ilość      | 1 ST                       | znamionowe DC : 24 V, Prąd znamionowy (na ścieżkę sygnałową): 125 mA         |
| Typ        | TIAL F20                   | Wersja                                                                       |
| Nr zam.    | <a href="#">1463550000</a> | TERM SERIES, Adapter, Wtyk 20-biegunowy wg DIN EN 60603-13,                  |
| GTIN (EAN) | 4050118331783              | długa dźwignia zamykająca, Liczba ścieżek sygnałowych: 16,                   |
| Ilość      | 1 ST                       | Napięcie znamionowe DC : 24 V, Prąd znamionowy (na ścieżkę sygnałową): 60 mA |

## neutralna



Oznaczniki WS idealnie pasują do złączek z serii W. Dzięki kompatybilności systemowej, szyldy WS można też mocować na produktach z serii I oraz serii Z. Duże powierzchnie opisowe pozwalają nie tylko na używanie długich ciągów znaków, lecz również na rozbić opis na kilka linijek.

Oznaczniki WS idealnie nadają się do etykiet z długimi, indywidualnie tworzonymi ciągami znaków. Sprawdzony format MultiCard umożliwia wykonanie wydruku drukarką PrintJet Connect lub systemem typu Plotter.

Mogą być umieszczone na taśmie lub pojedynczo. Oznaczniki w sprawdzonym formacie MultiCard. Do nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                             |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Typ        | WS 10/12 MC NE WS          | Wersja                                                      |
| Nr zam.    | <a href="#">1905970000</a> | WS, Znakowanie zacisków, 10 x 12 mm, Raster w mm (P): 12.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248528127              | Weidmueller, biały                                          |
| Ilość      | 300 ST                     |                                                             |

## TRP 24-230VUC 2CO EMPTY ED2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## WS 12/6



## WS/ DEK

W oznaczniakach złącz MultiMark DEK/WS zastosowano innowacyjne tworzywo kompozytowe składające się z dwóch komponentów. Twarda część dolna znacznika pewnie osiada na złączu i bezpiecznie zamyka się dzięki zatraskowi. Elastyczne wykończenie powierzchni znacznie ułatwia zamontowanie oznaczniaka. Ten specjalnie dziurkowany materiał umożliwia naciągnięcie pasków pozwalające skompensować nieznaczne rozrzuty rozstawów/odstępów, które mają tendencję do kumulowania się, szczególnie w przypadku długich bloków zaciskowych. Kolejną zaletą to znakomita możliwość zadruku powierzchni - materiał gwarantuje, że oznaczenia są trwałe i odporne na ścieranie. Rozdzielczość druku 300 dpi przekłada się też na dobrą czytelność napisów.

Państwa korzyści dzięki MultiMark

- Kompatybilne z modułowymi blokami zacisków Weidmüller
- Mocny chwyt i trwały nadruk
- Ciągłe paski oszczędzają czas podczas montażu
- Łatwe mocowanie dzięki innowacyjnemu materiałowi kompozytowemu
- Duża etykieta zapewniająca optymalną czytelność
- Szeroki zakres uniwersalności ze względu na niezależność od producenta

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                        |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Typ        | WS 12/6 MM WS              | Wersja                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">2007200000</a> | WS, Znakowanie zacisków, 12 x 6 mm, Weidmueller, biały |
| GTIN (EAN) | 4050118391886              |                                                        |
| Ilość      | 600 ST                     |                                                        |