

STARTERKIT-UC20-SL2000-AC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Ogólne dane zamówieniowe**

Nr zam.	2666070000
Typ	STARTERKIT-UC20-SL2000-AC
GTIN (EAN)	4050118681543
Ilość	1 szt.
Status dostawy	W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
Dostępne do	2024-03-31T00:00:00+01:00
Produkt alternatywny	STARTERKIT-UC20-WL2000-AC

STARTERKIT-UC20-SL2000-AC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Głębokość	455 mm	Głębokość (cale)	17.9134 inch
Wysokość	320 mm	Wysokość (cale)	12.5984 inch
Szerokość	255 mm	Szerokość (cale)	10.0394 inch
Masa netto	800 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)	7a, 7cI
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8eb7beda-d24b-434b-95c4-ddc050faf33c

Dane przyłącza

Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego AWG 26 drutu, maks. (AWG)		Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego AWG 16 drutu, min. (AWG)	
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowego, maks. (AWG)	AWG 26	Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowego, min. (AWG)	AWG 16
Rodzaj przyłącza	PUSH IN	Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, max.	1.5 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego 1.5 mm ² drutu, maks.		Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min.	0.14 mm ²

Dane systemowe

maks. liczba modułów	0	Interfejs konfiguracyjny	Micro USB 2.0
Możliwa rozbudowa pamięci danych programu	Tak	Rozmiar pamięci danych użytkownika	4 GB
Przyłącze	PUSH IN	Środowisko programistyczne	Oparty na CoDeSys
Typ pamięci danych programu	DDR4	Pamięć (flash)	32 GB via microSD, 4 GB

Zasilacz

Napięcie zasilania wyjść	230 V AC
--------------------------	----------

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000236	ETIM 9.0	EC000236
ETIM 10.0	EC000236	ECLASS 14.0	27-24-22-07
ECLASS 15.0	27-24-22-07		