

WIPL 20W DC RC M MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Energooszczędne oświetlenie awaryjne o długim okresie eksploatacji
opracowane i przeznaczone do stosowania zgodnie z normą DIN EN 60598-2-22Lampa LED do zastosowań w trudnych warunkach środowiskowych (wstrząsy, wibracje, zakres temperatur)większa sprawność energetyczna i dłuższa żywotność niż świetlówekSzeroki zakres napięć wejściowych (2 1,5 V...60 V DC) pozwalający na użytkowanie na całym świeciewysoka klasa ognioodporności V0Wiązka skierowana w jedną stronęMoc 20 WWersje Wtykowa z okrągłym łącznikiem

Ogólne dane zamówieniowe

Nr zam.	2820610000
Typ	WIPL 20W DC RC M MA
GTIN (EAN)	4064675357094

WIPL 20W DC RC M MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus)	E345151

Wymiary i masa

Głębokość	105 mm	Głębokość (cale)	4.1338 inch
Wysokość	44 mm	Wysokość (cale)	1.7323 inch
Szerokość	250 mm	Szerokość (cale)	9.8425 inch
Długość	250 mm	Długość (cale)	9.8425 inch
Masa netto	750 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania	-40 °C...70 °C	Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...55 °C
Wilgotność	5...95 % bez obroszenia		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)	6c, 7a, 7cI
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	27e86d18-c41d-4565-b758-0d85dd7b9596

Informacje ogólne

Silikon	Nie	Rodzaj przyłącza	Złącze wtykowe okrągłe ze stałą liczbą biegunów
Klasa palności wg UL 94	V-0	Halogenki	Nie
rodzaj montażu	Magnes	Napięcie znamionowe	24 V
Stopień ochrony	IP67	Kategoria przepięciowa	II
Stopień zanieczyszczenia	2	Napięcie izolacji	<500 V (obudowa/PE)
Położenie montażowe, wskazówka montażowa	dowolnie	Stopień ochrony	III
Wyłącznik ochronny przewodu	<10 A	Amplituda wygięcia	1.5 mm (2-9 Hz)
Wytrzymałość na wibracje EN 60721-3-3	Klasa 3M3 sinusoidalne, stacjonarne	Wytrzymałość na wstrząs EN 60721-3-3	Klasa 3M3 przenośne
Prąd przy oświetleniu	2000 lm	Przekrój poprzeczny złącza, maks.	2.5 mm ²
Przekrój poprzeczny złącza, min.	0.5 mm ²	Wysokość	≤ 3000 m
Przekrój poprzeczny złącza konfekcjonowanego	2.5 mm ²	Ochrona przed zwarcieniem	Tak, wewnętrzne
Barwa światła (CCT)	5700K	Amplituda przyspieszenia	50 m/s ² (@ 9-200 Hz)
Okres eksploatacji LED	> 50.000 h	Kształt modułu LED	Inne
Klasa energetyczna (zgodnie z dyrektywą UE nr 874/2012)	Not required	Przyspieszenie szczytowe, Typ L	70 m/s ²

Dane znamionowe wg IEC 60598-1

moc znamionowa	20 W	Znamionowe natężenie prądu	420 mA
Zakres napięcia wejściowego DC	21.5...60 V DC		

Data sporządzenia 04.07.2026 08:59:49 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki

Dane techniczne

Klasyfikacje


ETIM 8.0	EC000996	ETIM 9.0	EC000996
ETIM 10.0	EC000996	ECLASS 14.0	27-11-06-35
ECLASS 15.0	27-11-06-35		

WIPL 20W DC RC M MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki



WIPL 20W DC RC M MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

M20



Rozdzielacz H:
Wyposażony w cztery bieguny rozdzielacz H imponuje wszechstronnością oraz klasą ochrony IP68.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	RC D 4/4P	Wersja
Nr zam.	2819550000	
GTIN (EAN)	4064675591290	
Ilość		
Typ	PC RC F	Wersja
Nr zam.	2833850000	
GTIN (EAN)	4064675591412	
Ilość		
Typ	PC RC M	Wersja
Nr zam.	2820090000	
GTIN (EAN)	4064675591405	
Ilość		

system śrubowy



Złącza okrągłe z systemem przykręcania charakteryzują się kompaktową konstrukcją. Dzięki temu można ich używać w wielu różnych zastosowaniach i branżach. Są one dostępne zarówno jako wtyki, jak i gniazda.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	RC F P2	Wersja
Nr zam.	2788990000	
GTIN (EAN)	4064675591276	
Ilość		
Typ	RC M P2	Wersja
Nr zam.	2788980000	
GTIN (EAN)	4064675591269	
Ilość		
Typ	RC F P2 SP	Wersja
Nr zam.	2903200000	
GTIN (EAN)	4099986122376	
Ilość		

Akcesoria

Typ	RC M P2 SP	Wersja
Nr zam.	2903190000	
GTIN (EAN)	4099986 122369	
Ilość		