

CH-SMC-KB-2X1.5-6KV-0050**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Licznik bazowy, bramka, skrzynka sterownicza i urządzenie zabezpieczające przed przepięciami są połączone z wstępnie zmontowanymi zestawami przewodów jako zestaw typu punkt-punkt lub Y. Weidmüller oferuje odpowiednie rozwiązania przyłączeniowe zgodne z normami FNN i DIN-VDE 0603. Wstępnie zmontowane kable zasilające z zabezpieczeniem przed przepięciami 6 kV dopełniają ofertę.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Cable, 6 kV, 600 V
Nr zam.	2852960050
Typ	CH-SMC-KB-2X1.5-6KV-0050
GTIN (EAN)	4064675474661
Ilość	1 szt.

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Długość	50 m	Długość (cale)	1968.5039 inch
Masa netto	2832 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Specyfikacje techniczne kabla

kolor płaszczka	szary (podobny do RAL 7001)	Przekrój żyły	1.5 mm ²
liczba żył	2	Halogenki	bezhalogenowe, zgodnie z IEC 60754-2
izolacja	TPE	zakres temperatur, ruchomy, maks.	85 °C
zakres temperatur, ruchomy, min.	-25 °C	zakres temperatur, ułożony na stałe, maks.	85 °C
zakres temperatur, ułożony na stałe, min.	-30 °C	kabel materiał	PUR bez halogenu
promień zgięcia min., ruchomy	15 x średnica kabla	promień zgięcia, min., ułożony na stałe	10 x średnica kabla
Materiał płaszczka	PUR	Średnica zewnętrzna	6.4 mm ± 0.25 mm

Dane ogólne techniczne

Liczba biegunów	2	Znamionowe napięcie udarowe	6 kV
Napięcie znamionowe	600 V		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC003249	ETIM 9.0	EC003249
ETIM 10.0	EC003249	ECLASS 14.0	27-06-18-01
ECLASS 15.0	27-06-18-01		