

RCMA-B22-D300-6.0**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Cewka RogowskiegoPrzetwornik Rogowskiego jest zamkniętą cewką powietrzną bez rdzenia ferromagnetycznego. Służy do pomiarów prądów przemiennych i impulsowych z płynającym potencjałem. Cewka Rogowskiego jest szeroko stosowana w technice, ponieważ może być wbudowana w istniejące systemy bez konieczności rozcinania obwodu, w którym odbywa się pomiar. Przy pomiarze tą metodą nie występuje efekt nasycenia, dzięki czemu bez pogarszania dokładności można mierzyć bardzo małe natężenia prądów oraz składowe harmoniczne o wysokich częstotliwościach.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Cewka Rogowskiego, Średnica: 300 mm, Długość kabla: 6 m, 100...5000 A, Wyjście : Impuls, Sygnał mV
Nr zam.	2865880000
Typ	RCMA-B22-D300-6.0
GTIN (EAN)	4064675601999
Ilość	1 szt.

RCMA-B22-D300-6.0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

UL File Number Search [Witryna UL](#)

Nr certyfikatu (cURus) E469563

Wymiary i masa

Średnica	300 mm	Masa netto	332 g
----------	--------	------------	-------

Temperatury

Temperatura magazynowania	-40 °C...80 °C	Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...80 °C
---------------------------	----------------	----------------------------	----------------

Wilgotność przy temperaturze pracy	5 – 90% (bez kondensacji)
------------------------------------	---------------------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia

REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Właściwości elektryczne

błąd pomiarowy	$\pm 0,5\%$ (wartości końcowej zakresu pomiarowego)	klasa dokładności	0,5
Nominalny stosunek zwojów	44.44 kA/V	Przesunięcie fazy	0,004 °
pasma częstotliwości	50...60 Hz	Napięcie wtórne	22,5 mV (@ 50Hz Iprimary = 1 kA), 30 V (max)
Prąd pierwotny	5000 A		

Wymiary przewodów pod napięciem

rodzaj przewodu	Tylko przewodniki z izolacją, Szyna przewodnika, Przewodnik okrągły, Przewodniki nieizolowane	Przewodnik okrągły	300.00 mm
-----------------	---	--------------------	-----------

Właściwości techniczne

Długość kabla	6 m	Stopień ochrony	IP57
Średnica kabla	6.1 mm	Rezystancja cewki	81 Ω

Informacje ogólne

Stopień ochrony	IP57	Liniiowość	błąd nieliniowości
Konfiguracja	brak		

Koordynacja izolacji

udarowe napięcie wytrzymywane	12,8 kV (1,2/50 ms)	Kategoria przepięciowa	III
Stopień zanieczyszczenia	2	klasa dokładności	0,5
Napięcie izolacji	7,4 kVwart. skut.(50 Hz, 1 min)	znamionowe napięcie izolacji	1000 V, wzmocniona izolacja zgodnie z normą

RCMA-B22-D300-6.0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

IEC 61010-1, KAT. III, PD2,
1000 V, podstawowa
izolacja zgodnie z normą
IEC 61010-1, KAT. IV,
PD2, 600 V, wzmacniona
izolacja zgodnie z normą
IEC 61010-1, KAT. IV, PD2

Odporność na prądy pełzające (CTI)	600
------------------------------------	-----

Opis artykułu

Opis produktu

Cewka Rogowskiego RCMA-B22-DXX jest przeznaczona do elektronicznych pomiarów prądu przemiennego.
Cewkę Rogowskiego wolno używać tylko z przetwornikiem pomiarowym RCMC-5000-XX.
Opis działania
Obwód pierwotny (obwód mocy) oraz obwód wtórny (obwód pomiarowy) są separowane galwanicznie przez cewkę Rogowskiego.
Pomiary prądu mogą być wykonywane w szerokim zakresie natężeń w obwodzie pierwotnym bez pogarszania dokładności, ponieważ nie występuje efekt nasycenia.
Właściwości Średnica przewodu w obwodzie pomiarowym: 6,1 mmZaczepty obudowy do mocowania opaskami kablowymiMocowanie bagnetowe z możliwością plombowania

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002475	ETIM 9.0	EC002475
ETIM 10.0	EC002475	ECLASS 14.0	27-21-01-23
ECLASS 15.0	27-21-01-23		

Drawings

