

**PAC-RX3I-SD25-V5-10M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Podobny do przedstawionego na ilustracji

Wstępnie zmontowane kable PAC zapewniają połączenie elektryczne oraz logiczne między sterownikiem programowalnym a interfejsami sterownika programowalnego. Kable te składają się z następujących elementów: Złącze producenta sterownika programowalnego Wielożyłowy kabel LIYY lub LY YCY (ekranowany) o przekroju 0,14 mm<sup>2</sup> lub 0,25 mm<sup>2</sup>. Złącze kabla płaskiego, SUB-D lub RSV, do podłączania do interfejsu. W celu zagwarantowania funkcjonalności zgodnej z przeznaczeniem, ciągłość oraz izolacja kabli są sprawdzane automatycznie.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------|
| Wersja     | Kabel wstępnie konfekcjonowany, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm <sup>2</sup> |
| Nr zam.    | <a href="#">2680690100</a>                                             |
| Typ        | PAC-RX3I-SD25-V5-10M                                                   |
| GTIN (EAN) | 4099986639829                                                          |
| Ilość      | 1 szt.                                                                 |

## PAC-RX3I-SD25-V5-10M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Wymiary i masa

|            |        |
|------------|--------|
| Masa netto | 1892 g |
|------------|--------|

## Temperatury

|                           |             |                            |             |
|---------------------------|-------------|----------------------------|-------------|
| Temperatura magazynowania | -10...60 °C | Temperatura eksploatacyjna | -10...50 °C |
|---------------------------|-------------|----------------------------|-------------|

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|                                                                            |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS                                          | Zgodne, z wyłączeniem                |
| Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) | 6c                                   |
| REACH SVHC                                                                 | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                                                       | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |

## Dane elektryczne

|                       |                                           |                                                     |                                    |
|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|
| Prąd całkowity, max.  | 3 A                                       | Dopuszczalne natężenie prądu na każdą ścieżkę, max. | 1 A                                |
| Napięcie znamionowe   | $\leq 60 \text{ Vdc} \leq 25 \text{ Vac}$ | rezystancja                                         | $\leq 80 \text{ m}\Omega/\text{m}$ |
| Pojemność żyła / żyły | 300 pF/m                                  | Pojemność żyła / ekran                              | 300 pF/m                           |

## dane ogólne

|                     |                          |                     |                         |
|---------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|
| Długość kabla       | 10 m                     | Materiał podstawowy | PVC                     |
| Kabel               | Kabel LiYCY              | przyłącze interfejs | SUB-D FEMALE 25P        |
| Średnica zewnętrzna | $10,15 \pm 1 \text{ mm}$ | interfejs SPS       | GEFANUC IC694ACC311 20P |
| przekrój przewodu   | $0.25 \text{ mm}^2$      |                     |                         |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |