

Produkt nie jest już
dostępny



Inteligentne rozwiązania ładowania dla indywidualnych wyzwań – inteligentna i sieciowa rodzina skrzyń do ładowania EV, AC SMART. Gotowe na każdą aplikację w sektorze prywatnym i komercyjnym: od prostego ładowania za pomocą jednego punktu ładowania poprzez integrację z inteligentnymi sieciami do złożonego zarządzania całymi parkami ładowania.

Trzy linie funkcji oparte na platformach ECO, VALUE i ADVANCED obejmują najczęściej spotykane zastosowania i można je dostosować do poszczególnych aplikacji za pomocą standardowych interfejsów i wszechstronnych opcji konfiguracji.

Sprytne funkcje, takie jak uwierzytelnianie użytkowników za pomocą technologii RFID lub aplikacji mobilnych, możliwość regulacji prądu ładowania, wbudowane zarządzanie obciążeniami wtórnymi i ładowaniem lub samowystarczalne ładowanie nadwyżek ogniw fotowoltaicznych, sprawiają, że skrzynie AC SMART są elastycznym, konfigurowalnym, a także wydajnym i zrównoważonym rozwiązaniem.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Wallbox, maks. moc ładowania 22 kW @ 3-fazy (400 V) złącze sieci, maks. prąd 32 A, Z podłączonym kablem o długości 5 m i wtykiem typu 2, Aplikacja mobilna, RFID/NFC
Nr zam.	2875250000
Typ	CH-W-S-A22-P-V
GTIN (EAN)	4064675650812
Ilość	1 szt.
Status dostawy	element wycofywany z produkcji
Dostępne do	2025-04-16T00:00:00+02:00

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



ROHS

Zgodny

Wymiary i masa

Głębokość	149 mm	Głębokość (cale)	5.8661 inch
Wysokość	439 mm	Wysokość (cale)	17.2834 inch
Szerokość	273 mm	Szerokość (cale)	10.748 inch
Masa netto	6808 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania	-40 °C...70 °C	Temperatura eksploatacyjna	-30 °C...50 °C
Wilgotność	5 - 95% wilgotności względnej		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	d677010f-3c13-4196-b022-f62e8f2ef6a2

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002883	ETIM 9.0	EC002883
ETIM 10.0	EC002883	ECLASS 14.0	27-14-47-01
ECLASS 15.0	27-14-47-01		

Rysunki



Akcesoria

Skrzynki ochrony przeciwprzepięciowej



Ogólne dane zamówieniowe

Typ	PVC AC 1I 1O SPD2R + RJ...	Wersja
Nr zam.	8000104168	wersja zmienno-napięciowa, styk pomocniczy i alarmowy, Ochrona
GTIN (EAN)	4099986573475	przeciwprzepięciowa II, TN-C-S, TN-S, IT z N, IT bez N, TT
Ilość	1 ST	