

## MF 5/16 MM WS


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



## MultiMark MultiFit

Do łącz oferowanych przez konkurencyjne firmy.  
Ułatwiony montaż dzięki elastycznemu wykończeniu powierzchni.

Ten specjalny materiał umożliwia naciągnięcie pasków pozwalające skompensować nieznaczne rozrzuty rozstawów/odstępów, szczególnie w przypadku długich bloków zaciskowych.

Rozdzielczość druku 300 dpi przekłada się też na dobrą czytelność napisów. Państwa korzyści dzięki MultiMark

- Kompatybilne z modułowymi blokami zacisków Weidmüller
- Mocny chwyt i trwały nadruk
- Ciągłe paski oszczędzają czas podczas montażu
- Łatwe mocowanie dzięki innowacyjnemu materiałowi kompozytowemu
- Duża etykieta zapewniająca optymalną czytelność
- Szeroki zakres uniwersalności ze względu na niezależność od producenta
- Firm hold and durable printing
- Continuous strips save installation time
- Easy mounting thanks to an innovative composite material
- Large label field for optimal legibility
- High flexibility thanks to manufacturer independence
- ] • Firm hold and durable printing
- Continuous strips save installation time

- Easy mounting thanks to an innovative composite material
- Large label field for optimal legibility
- High flexibility thanks to manufacturer independence

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| Wersja     | Znakowanie zacisków, 5 x 16 mm, Raster w mm (P): 16.00 biały |
| Nr zam.    | <a href="#">2885960000</a>                                   |
| Typ        | MF 5/16 MM WS                                                |
| GTIN (EAN) | 4064675854562                                                |
| Ilość      | 500 szt.                                                     |

## MF 5/16 MM WS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Wymiary i masa

|            |        |                  |             |
|------------|--------|------------------|-------------|
| Głębokość  | 0.7 mm | Głębokość (cale) | 0.0276 inch |
| Wysokość   | 5 mm   | Wysokość (cale)  | 0.1968 inch |
| Szerokość  | 16 mm  | Szerokość (cale) | 0.6299 inch |
| Masa netto | 0.13 g |                  |             |

## Temperatury

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Zakres temperatury stosowania | -50...90 °C |
|-------------------------------|-------------|

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia   |
| REACH SVHC                        | Bez SVHC powyżej 0,1 wt% |

## Dane ogólne

|                                   |               |                                    |           |
|-----------------------------------|---------------|------------------------------------|-----------|
| Wykonanie                         | bezhalogenowy | Szerokość                          | 16 mm     |
| Klasa palności wg UL 94           | V-2           | zakres temperatur roboczych, maks. | 90 °C     |
| zakres temperatur roboczych, min. | -50 °C        | Barwny                             | biały     |
| Materiał podstawowy               | PC-ABS, TPU   | Nadrukowane znaki                  | neutralna |
| Zakres temperatury stosowania     | -50...90 °C   |                                    |           |

## Znaczники złącz

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Raster w mm (P) | 16.00 mm |
|-----------------|----------|

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000761    | ETIM 9.0    | EC000761    |
| ETIM 10.0   | EC000761    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-01 |             |             |

**Drawings**



## MF 5/16 MM WS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Taśmy kolorowe




Dzięki technice termotransferowej, drukarki te zapewniają doskonałą jakość nadruków. Różne materiały i łatwy w obsłudze, działający w środowisku Windows system zadruku pozwalają na optymalne wykonywanie oznakowań.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |            |
|------------|----------------------------|------------|
| Typ        | RIBBON MM-TB 25/360 SW     | Wersja     |
| Nr zam.    | <a href="#">2005090000</a> | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118390216              |            |
| Ilość      | 1 ST                       |            |

## THM MULTIMARK




Dzięki technice termotransferowej, drukarki te zapewniają doskonałą jakość nadruków. Różne materiały i łatwy w obsłudze, działający w środowisku Windows system zadruku pozwalają na optymalne wykonywanie oznakowań.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |        |
|------------|----------------------------|--------|
| Typ        | MULTIMARK ROLLER MF        | Wersja |
| Nr zam.    | <a href="#">2518600000</a> |        |
| GTIN (EAN) | 4050118531305              |        |
| Ilość      | 1 ST                       |        |

## THM MULTIMARK PLUS



Dzięki technice termotransferowej, drukarki te zapewniają doskonałą jakość nadruków. Różne materiały i łatwy w obsłudze, działający w środowisku Windows system zadruku pozwalają na optymalne wykonywanie oznakowań.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |        |
|------------|----------------------------|--------|
| Typ        | MULTIMARK PLUS ROLLER MF   | Wersja |
| Nr zam.    | <a href="#">2661610000</a> |        |
| GTIN (EAN) | 4050118681222              |        |
| Ilość      | 1 ST                       |        |