


**APGTB 2.5 PE 4C/4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Niektóre zastosowania wymagają, aby wtykowe rozwiązanie zaciskowe było bardziej elastyczne lub ułatwiało montaż. Jeżeli konieczne jest prefabrykowanie lub wymiana całych jednostek funkcjonalnych, wymagane są modułowe i elastyczne systemy łączeniowe. Nasze wtykane złączki mogą być szybko montowane i całkowicie przetestowane fabrycznie.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                     |
| Wersja     | Wtykowa listwa rzędowa, PUSH IN, 2.5 mm <sup>2</sup> , 800 V, 24 A, zielony / żółty |
| Nr zam.    | <a href="#">2898170000</a>                                                          |
| Typ        | APGTB 2.5 PE 4C/4                                                                   |
| GTIN (EAN) | 4064675903260                                                                       |
| Ilość      | 50 szt.                                                                             |

## APGTB 2.5 PE 4C/4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

UL File Number Search [Witryna UL](#)

Nr certyfikatu (cURus) E60693

## Wymiary i masa

|            |         |                  |             |
|------------|---------|------------------|-------------|
| Głębokość  | 36.5 mm | Głębokość (cale) | 1.437 inch  |
| Wysokość   | 87 mm   | Wysokość (cale)  | 3.4252 inch |
| Szerokość  | 5.1 mm  | Szerokość (cale) | 0.2008 inch |
| Masa netto | 12.14 g |                  |             |

## Temperatury

długotrwała temperatura użytkowa, min. -60 °C

długotrwała temperatura użytkowa, maks. 130 °C

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia   |
| REACH SVHC                        | Bez SVHC powyżej 0,1 wt% |

## Informacje ogólne

|                                                    |                                              |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, AWG 14 maks. | przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 20 |
| Szywa montażowa                                    | TS 35                                        |

## Przewody zaciskane (kolejne przyłącze)

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Rodzaj przyłącza, kolejne przyłącze | wtykowy |
|-------------------------------------|---------|

## dalsze dane techniczne

|                |                 |                                          |     |
|----------------|-----------------|------------------------------------------|-----|
| otwarte strony | z prawej strony | wersja przetestowana pod kątem eksplozji | Nie |
| rodzaj montażu | TS 35           |                                          |     |

## dane tworzywa

|                         |       |        |                 |
|-------------------------|-------|--------|-----------------|
| Materiał podstawowy     | Wemid | Barwny | zielony / żółty |
| Klasa palności wg UL 94 | V-0   |        |                 |

## dane znamionowe

|                                     |                     |                                                         |         |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|---------|
| Przekrój pomiarowy                  | 2.5 mm <sup>2</sup> | Napięcie znamionowe                                     | 800 V   |
| Znamionowe napięcie stałe           | 800 V               | Znamionowe natężenie prądu                              | 24 A    |
| Prąd przy maksymalnym przewodowaniu | 24 A                | Rezystancja objętościowa wg IEC 60947-7-x               | 1.33 mΩ |
| Znamionowe napięcie udarowe         | 8 kV                | Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC 0.77 mW 60947-7-x |         |
| Kategoria przepięciowa              | III                 | Stopień zanieczyszczenia                                | 3       |

## APGTB 2.5 PE 4C/4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## dane znamionowe wg UL

|                                              |        |                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|--------|
| Wielkość przewodu Factory wiring max (cURus) | 12 AWG | Napięcie rozm. B (cURus)                     | 600 V  |
| Napięcie rozm. D (cURus)                     | 600 V  | Nr certyfikatu (cURus)                       | E60693 |
| Wielkość przewodu Field wiring min (cURus)   | 28 AWG | Wielkość przewodu Factory wiring min (cURus) | 28 AWG |
| Napięcie rozm. C (cURus)                     | 600 V  | Wielkość przewodu Field wiring max (cURus)   | 12 AWG |

## parametry systemu

|                                 |       |                           |     |
|---------------------------------|-------|---------------------------|-----|
| niezbędna płyta zamykająca      | Tak   | Liczba potencjałów        | 1   |
| liczba poziomów                 | 1     | liczba zacisków na poziom | 4   |
| poziomy wewnętrznie zmostkowane | Nie   | Przyłącze PE              | Tak |
| Szyna montażowa                 | TS 35 | Funkcja N                 | Nie |
| Funkcja PE                      | Tak   | Funkcja PEN               | Nie |


## przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

|                                                                                                   |                     |                                                                                                  |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, AWG 14 maks.                                                |                     | kierunek podłączenia                                                                             | u góry              |
| Długość odizolowania                                                                              | 6 mm                | Rodzaj przyłącza                                                                                 | PUSH IN             |
| liczba przyłączy                                                                                  | 4                   | Zakres zaciskania, maks.                                                                         | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Zakres zaciskania, min.                                                                           | 0.5 mm <sup>2</sup> | przekrój przyłącza przewodu AWG, min.                                                            | AWG 20              |
| Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, maks. | 2.5 mm <sup>2</sup> | Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, min. | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, min.  | 0.5 mm <sup>2</sup> | Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min.                                   | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks.                                             | 4 mm <sup>2</sup>   | Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, min.                                             | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, maks.                                         | 2.5 mm <sup>2</sup> | Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, min.                                         | 0.5 mm <sup>2</sup> |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000897    | ETIM 9.0    | EC000897    |
| ETIM 10.0   | EC000897    | ECLASS 14.0 | 27-25-01-17 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-17 |             |             |

## Drawings



## APGTB 2.5 PE 4C/4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Mostki poprzeczne



Rozdział lub mnożenie potencjału do przylegających złązek odbywa się za pomocą mostków poprzecznych. Unika się dodatkowej pracy wymaganej do wykonania okablowania. Nawet w przypadku uszkodzenia biegunów nadal zapewniona jest niezawodność styku w złączkach. Nasza oferta obejmuje mostki poprzeczne wtykowe i wkręcane do złązek modułowych.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                        |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | ZQV 2.5N/10                | Wersja                                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">1527690000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, pomarańczowy, 24 A, Liczba       |
| GTIN (EAN) | 4050118447989              | biegunów: 10, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość:        |
| Ilość      | 20 ST                      | 48.7 mm                                                                |
| Typ        | ZQV 2.5N/10 BK             | Wersja                                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">2831750000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, czarny, 24 A, Liczba biegunów:   |
| GTIN (EAN) | 4064675416982              | 10, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 48.7 mm          |
| Ilość      | 20 ST                      |                                                                        |
| Typ        | ZQV 2.5N/10 BL             | Wersja                                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">1527880000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, niebieski, 24 A, Liczba          |
| GTIN (EAN) | 4050118448573              | biegunów: 10, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość:        |
| Ilość      | 20 ST                      | 48.7 mm                                                                |
| Typ        | ZQV 2.5N/10 RD             | Wersja                                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">2108910000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, czerwony, 24 A, Liczba           |
| GTIN (EAN) | 4050118486018              | biegunów: 10, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość:        |
| Ilość      | 20 ST                      | 48.7 mm                                                                |
| Typ        | ZQV 2.5N/10 WT             | Wersja                                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">2831640000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, biały, 24 A, Liczba biegunów:    |
| GTIN (EAN) | 4064675416876              | 10, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 48.7 mm          |
| Ilość      | 20 ST                      |                                                                        |
| Typ        | ZQV 2.5N/2                 | Wersja                                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">1527540000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, pomarańczowy, 24 A, Liczba       |
| GTIN (EAN) | 4050118448467              | biegunów: 2, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 7.9     |
| Ilość      | 60 ST                      | mm                                                                     |
| Typ        | ZQV 2.5N/2 BK              | Wersja                                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">2831670000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, czarny, 24 A, Liczba biegunów:   |
| GTIN (EAN) | 4064675416906              | 2, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 7.9 mm            |
| Ilość      | 60 ST                      |                                                                        |
| Typ        | ZQV 2.5N/2 BL              | Wersja                                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">1527740000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, niebieski, 24 A, Liczba          |
| GTIN (EAN) | 4050118448658              | biegunów: 2, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 7.9     |
| Ilość      | 60 ST                      | mm                                                                     |
| Typ        | ZQV 2.5N/2 RD              | Wersja                                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">2108470000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, czerwony, 24 A, Liczba           |
| GTIN (EAN) | 4050118448542              | biegunów: 2, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 7.9     |
| Ilość      | 60 ST                      | mm                                                                     |
| Typ        | ZQV 2.5N/2 WT              | Wersja                                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">2831560000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, biały, 24 A, Liczba biegunów: 2, |
| GTIN (EAN) | 4064675416692              | Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 7.9 mm               |
| Ilość      | 60 ST                      |                                                                        |

## APGTB 2.5 PE 4C/4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|            |                            |                                                                        |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | ZQV 2.5N/20                | Wersja                                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">1527720000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, pomarańczowy, 24 A, Liczba       |
| GTIN (EAN) | 4050118447972              | biegunów: 20, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 102    |
| Ilość      | 20 ST                      | mm                                                                     |
| Typ        | ZQV 2.5N/20 BK             | Wersja                                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">2831760000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, czarny, 24 A, Liczba biegunów:   |
| GTIN (EAN) | 4064675416999              | 20, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 102 mm           |
| Ilość      | 20 ST                      |                                                                        |
| Typ        | ZQV 2.5N/20 BL             | Wersja                                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">1527890000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, niebieski, 24 A, Liczba          |
| GTIN (EAN) | 4050118448566              | biegunów: 20, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 102    |
| Ilość      | 20 ST                      | mm                                                                     |
| Typ        | ZQV 2.5N/20 RD             | Wersja                                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">2108920000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, czerwony, 24 A, Liczba           |
| GTIN (EAN) | 4050118485899              | biegunów: 20, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 102    |
| Ilość      | 20 ST                      | mm                                                                     |
| Typ        | ZQV 2.5N/20 WT             | Wersja                                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">2831650000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, biały, 24 A, Liczba biegunów:    |
| GTIN (EAN) | 4064675416883              | 20, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 102 mm           |
| Ilość      | 20 ST                      |                                                                        |
| Typ        | ZQV 2.5N/3                 | Wersja                                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">1527570000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, pomarańczowy, 24 A, Liczba       |
| GTIN (EAN) | 4050118448450              | biegunów: 3, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 13      |
| Ilość      | 60 ST                      | mm                                                                     |
| Typ        | ZQV 2.5N/3 BK              | Wersja                                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">2831680000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, czarny, 24 A, Liczba biegunów:   |
| GTIN (EAN) | 4064675416913              | 3, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 13 mm             |
| Ilość      | 60 ST                      |                                                                        |
| Typ        | ZQV 2.5N/3 BL              | Wersja                                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">1527770000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, niebieski, 24 A, Liczba          |
| GTIN (EAN) | 4050118448641              | biegunów: 3, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 13      |
| Ilość      | 60 ST                      | mm                                                                     |
| Typ        | ZQV 2.5N/3 RD              | Wersja                                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">2108690000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, czerwony, 24 A, Liczba           |
| GTIN (EAN) | 4050118448535              | biegunów: 3, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 13      |
| Ilość      | 60 ST                      | mm                                                                     |
| Typ        | ZQV 2.5N/3 WT              | Wersja                                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">2831570000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, biały, 24 A, Liczba biegunów: 3, |
| GTIN (EAN) | 4064675416807              | Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 13 mm                |
| Ilość      | 60 ST                      |                                                                        |
| Typ        | ZQV 2.5N/4                 | Wersja                                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">1527590000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, pomarańczowy, 24 A, Liczba       |
| GTIN (EAN) | 4050118448443              | biegunów: 4, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 18.1    |
| Ilość      | 60 ST                      | mm                                                                     |
| Typ        | ZQV 2.5N/4 BK              | Wersja                                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">2831690000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, czarny, 24 A, Liczba biegunów:   |
| GTIN (EAN) | 4064675416920              | 4, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 18.1 mm           |
| Ilość      | 60 ST                      |                                                                        |
| Typ        | ZQV 2.5N/4 BL              | Wersja                                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">1527780000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, niebieski, 24 A, Liczba          |
| GTIN (EAN) | 4050118448634              | biegunów: 4, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 18.1    |
| Ilość      | 60 ST                      | mm                                                                     |

## APGTB 2.5 PE 4C/4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|            |                            |                                                                        |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | ZQV 2.5N/4 RD              | Wersja                                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">2108700000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, czerwony, 24 A, Liczba           |
| GTIN (EAN) | 4050118448528              | biegunów: 4, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 18.1    |
| Ilość      | 60 ST                      | mm                                                                     |
| Typ        | ZQV 2.5N/4 WT              | Wersja                                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">2831580000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, biały, 24 A, Liczba biegunów: 4, |
| GTIN (EAN) | 4064675416814              | Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 18.1 mm              |
| Ilość      | 60 ST                      |                                                                        |
| Typ        | ZQV 2.5N/5                 | Wersja                                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">1527620000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, pomarańczowy, 24 A, Liczba       |
| GTIN (EAN) | 4050118448436              | biegunów: 5, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 23.2    |
| Ilość      | 20 ST                      | mm                                                                     |
| Typ        | ZQV 2.5N/5 BK              | Wersja                                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">2831700000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, czarny, 24 A, Liczba biegunów:   |
| GTIN (EAN) | 4064675416937              | 5, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 23.2 mm           |
| Ilość      | 20 ST                      |                                                                        |
| Typ        | ZQV 2.5N/5 BL              | Wersja                                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">1527790000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, niebieski, 24 A, Liczba          |
| GTIN (EAN) | 4050118448627              | biegunów: 5, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 23.2    |
| Ilość      | 20 ST                      | mm                                                                     |
| Typ        | ZQV 2.5N/5 RD              | Wersja                                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">2108710000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, czerwony, 24 A, Liczba           |
| GTIN (EAN) | 4050118448511              | biegunów: 5, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 23.2    |
| Ilość      | 20 ST                      | mm                                                                     |
| Typ        | ZQV 2.5N/5 WT              | Wersja                                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">2831590000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, biały, 24 A, Liczba biegunów: 5, |
| GTIN (EAN) | 4064675416821              | Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 23.2 mm              |
| Ilość      | 20 ST                      |                                                                        |
| Typ        | ZQV 2.5N/50                | Wersja                                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">1527730000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, pomarańczowy, 24 A, Liczba       |
| GTIN (EAN) | 4050118411362              | biegunów: 50, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 255    |
| Ilość      | 5 ST                       | mm                                                                     |
| Typ        | ZQV 2.5N/50 BK             | Wersja                                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">2831770000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, czarny, 24 A, Liczba biegunów:   |
| GTIN (EAN) | 4064675417002              | 50, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 255 mm           |
| Ilość      | 5 ST                       |                                                                        |
| Typ        | ZQV 2.5N/50 BL             | Wersja                                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">1527920000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, niebieski, 24 A, Liczba          |
| GTIN (EAN) | 4050118448559              | biegunów: 50, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 255    |
| Ilość      | 5 ST                       | mm                                                                     |
| Typ        | ZQV 2.5N/50 RD             | Wersja                                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">2109000000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, czerwony, 24 A, Liczba           |
| GTIN (EAN) | 4050118486001              | biegunów: 50, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 255    |
| Ilość      | 5 ST                       | mm                                                                     |
| Typ        | ZQV 2.5N/50 WT             | Wersja                                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">2831660000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, biały, 24 A, Liczba biegunów:    |
| GTIN (EAN) | 4064675416890              | 50, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 255 mm           |
| Ilość      | 5 ST                       |                                                                        |
| Typ        | ZQV 2.5N/6                 | Wersja                                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">1527630000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, pomarańczowy, 24 A, Liczba       |
| GTIN (EAN) | 4050118448429              | biegunów: 6, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 28.3    |
| Ilość      | 20 ST                      | mm                                                                     |

## APGTB 2.5 PE 4C/4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|            |                            |                                                                        |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | ZQV 2.5N/6 BK              | Wersja                                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">2831710000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, czarny, 24 A, Liczba biegunów:   |
| GTIN (EAN) | 4064675416944              | 6, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 28.3 mm           |
| Ilość      | 20 ST                      |                                                                        |
| Typ        | ZQV 2.5N/6 BL              | Wersja                                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">1527820000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, niebieski, 24 A, Liczba          |
| GTIN (EAN) | 4050118448610              | biegunów: 6, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 28.3    |
| Ilość      | 20 ST                      | mm                                                                     |
| Typ        | ZQV 2.5N/6 RD              | Wersja                                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">2108720000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, czerwony, 24 A, Liczba           |
| GTIN (EAN) | 4050118448504              | biegunów: 6, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 28.3    |
| Ilość      | 20 ST                      | mm                                                                     |
| Typ        | ZQV 2.5N/6 WT              | Wersja                                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">2831600000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, biały, 24 A, Liczba biegunów: 6, |
| GTIN (EAN) | 4064675416838              | Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 28.3 mm              |
| Ilość      | 20 ST                      |                                                                        |
| Typ        | ZQV 2.5N/7                 | Wersja                                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">1527640000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, pomarańczowy, 24 A, Liczba       |
| GTIN (EAN) | 4050118448412              | biegunów: 7, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 33.4    |
| Ilość      | 20 ST                      | mm                                                                     |
| Typ        | ZQV 2.5N/7 BK              | Wersja                                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">2831720000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, czarny, 24 A, Liczba biegunów:   |
| GTIN (EAN) | 4064675416951              | 7, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 33.4 mm           |
| Ilość      | 20 ST                      |                                                                        |
| Typ        | ZQV 2.5N/7 BL              | Wersja                                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">1527830000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, niebieski, 24 A, Liczba          |
| GTIN (EAN) | 4050118448603              | biegunów: 7, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 33.4    |
| Ilość      | 20 ST                      | mm                                                                     |
| Typ        | ZQV 2.5N/7 RD              | Wersja                                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">2108810000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, czerwony, 24 A, Liczba           |
| GTIN (EAN) | 4050118448498              | biegunów: 7, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 33.4    |
| Ilość      | 20 ST                      | mm                                                                     |
| Typ        | ZQV 2.5N/7 WT              | Wersja                                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">2831610000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, biały, 24 A, Liczba biegunów: 7, |
| GTIN (EAN) | 4064675416845              | Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 33.4 mm              |
| Ilość      | 20 ST                      |                                                                        |
| Typ        | ZQV 2.5N/8                 | Wersja                                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">1527670000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, pomarańczowy, 24 A, Liczba       |
| GTIN (EAN) | 4050118448405              | biegunów: 8, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 38.5    |
| Ilość      | 20 ST                      | mm                                                                     |
| Typ        | ZQV 2.5N/8 BK              | Wersja                                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">2831730000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, czarny, 24 A, Liczba biegunów:   |
| GTIN (EAN) | 4064675416968              | 8, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 38.5 mm           |
| Ilość      | 20 ST                      |                                                                        |
| Typ        | ZQV 2.5N/8 BL              | Wersja                                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">1527840000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, niebieski, 24 A, Liczba          |
| GTIN (EAN) | 4050118448597              | biegunów: 8, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 38.5    |
| Ilość      | 20 ST                      | mm                                                                     |
| Typ        | ZQV 2.5N/8 RD              | Wersja                                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">2108870000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, czerwony, 24 A, Liczba           |
| GTIN (EAN) | 4050118448481              | biegunów: 8, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 38.5    |
| Ilość      | 20 ST                      | mm                                                                     |

## APGTB 2.5 PE 4C/4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|            |                            |                                                                        |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | ZQV 2.5N/8 WT              | Wersja                                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">2831620000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, biały, 24 A, Liczba biegunów: 8, |
| GTIN (EAN) | 4064675416852              | Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 38.5 mm              |
| Ilość      | 20 ST                      |                                                                        |
| Typ        | ZQV 2.5N/9                 | Wersja                                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">1527680000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, pomarańczowy, 24 A, Liczba       |
| GTIN (EAN) | 4050118447996              | biegunów: 9, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 43.6    |
| Ilość      | 20 ST                      | mm                                                                     |
| Typ        | ZQV 2.5N/9 BK              | Wersja                                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">2831740000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, czarny, 24 A, Liczba biegunów:   |
| GTIN (EAN) | 4064675416975              | 9, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 43.6 mm           |
| Ilość      | 20 ST                      |                                                                        |
| Typ        | ZQV 2.5N/9 BL              | Wersja                                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">1527870000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, niebieski, 24 A, Liczba          |
| GTIN (EAN) | 4050118448580              | biegunów: 9, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 43.6    |
| Ilość      | 20 ST                      | mm                                                                     |
| Typ        | ZQV 2.5N/9 RD              | Wersja                                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">2108900000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, czerwony, 24 A, Liczba           |
| GTIN (EAN) | 4050118448474              | biegunów: 9, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 43.6    |
| Ilość      | 20 ST                      | mm                                                                     |
| Typ        | ZQV 2.5N/9 WT              | Wersja                                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">2831630000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, biały, 24 A, Liczba biegunów: 9, |
| GTIN (EAN) | 4064675416869              | Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 43.6 mm              |
| Ilość      | 20 ST                      |                                                                        |

## Trzymacz



Aby zagwarantować trwale bezpieczne osadzenie w szynie nośnej i zapobiec wypadnięciu, Weidmüller wprowadził do programu końcówki kątowe. Dostępne są wersje ze śrubą i bezśrubowe. Na trzymaczach można umieszczać oznaczniki, również dla oznaczeń grupowych. Istnieje też możliwość mocowania wtyczek kontrolnych.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                   |
|------------|----------------------------|-------------------|
| Typ        | AEB 35 SCL/1 V0            | Wersja            |
| Nr zam.    | <a href="#">2661280000</a> | Seria A, Trzymacz |
| GTIN (EAN) | 4050118702163              |                   |
| Ilość      | 20 ST                      |                   |
| Typ        | AEB 35 SCL/1 V0 BK         | Wersja            |
| Nr zam.    | <a href="#">2661300000</a> | Seria A, Trzymacz |
| GTIN (EAN) | 4050118702187              |                   |
| Ilość      | 20 ST                      |                   |
| Typ        | AEB 35 SCL/1 V0 BK DL      | Wersja            |
| Nr zam.    | <a href="#">2570250000</a> | Seria A, Trzymacz |
| GTIN (EAN) | 4050118580266              |                   |
| Ilość      | 50 ST                      |                   |

## APGTB 2.5 PE 4C/4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Płytki zamykające i płytki separacyjne



Płytki separacyjne i płyty zamykające są niezbędnymi akcesoriami dla złączy szeregowych. Płytki separacyjne zapewniają optyczną i elektryczną separację poszczególnych potencjałów i grup funkcjonalnych, zwiększając bezpieczeństwo i zapewniając przejrzystą strukturę wewnątrz szafy sterującej. Płyta zamykająca zamyka rząd złączy szeregowych po bokach, chroniąc je przed kontaktem z częściami pod napięciem i gwarantując czyste, stabilne wykończenie. Oba komponenty są precyzyjnie dopasowane do odpowiednich serii złączy szeregowych firmy Weidmüller, przyczyniając się do bezpiecznego, zgodnego z przepisami i profesjonalnego okablowania.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                           |
|------------|----------------------------|---------------------------|
| Typ        | AEP PGTB 2.5 4C/4          | Wersja                    |
| Nr zam.    | <a href="#">2898190000</a> | Seria A, Płyta zamykająca |
| GTIN (EAN) | 4064675903284              |                           |
| Ilość      | 20 ST                      |                           |

## Wtyki



Wtyki do naszego systemu WeiCoS są dostępne dla wszystkich technik przyłączeniowych. Zakres produktów obejmuje wstępnie zmontowane złącza od 1 do 10 biegunów oraz umożliwia indywidualny montaż. Zapewnia to maksymalną elastyczność dla każdej aplikacji. Dostosowane akcesoria zwiększają bezpieczeństwo i ochronę przed czynnikami środowiskowymi.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                           |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | APG 2.5 L                  | Wersja                                                                    |
| Nr zam.    | <a href="#">1513830000</a> | Wtyk, 2.5 mm <sup>2</sup> , 800 V, 24 A, Liczba biegunów: 1, Ciemnobezowy |
| GTIN (EAN) | 4050118321623              |                                                                           |
| Ilość      | 50 ST                      |                                                                           |
| Typ        | APG 2.5 L BL               | Wersja                                                                    |
| Nr zam.    | <a href="#">1513840000</a> | Wtyk, 2.5 mm <sup>2</sup> , 800 V, 24 A, Liczba biegunów: 1, niebieski    |
| GTIN (EAN) | 4050118321388              |                                                                           |
| Ilość      | 50 ST                      |                                                                           |
| Typ        | APG 2.5 L GN               | Wersja                                                                    |
| Nr zam.    | <a href="#">1513850000</a> | Wtyk, 2.5 mm <sup>2</sup> , 800 V, 24 A, Liczba biegunów: 1, zielony      |
| GTIN (EAN) | 4050118321616              |                                                                           |
| Ilość      | 50 ST                      |                                                                           |
| Typ        | APG 2.5 MI                 | Wersja                                                                    |
| Nr zam.    | <a href="#">1513880000</a> | Wtyk, 2.5 mm <sup>2</sup> , 800 V, 24 A, Liczba biegunów: 1, Ciemnobezowy |
| GTIN (EAN) | 4050118321630              |                                                                           |
| Ilość      | 50 ST                      |                                                                           |
| Typ        | APG 2.5 MI BL              | Wersja                                                                    |
| Nr zam.    | <a href="#">1513900000</a> | Wtyk, 2.5 mm <sup>2</sup> , 800 V, 24 A, Liczba biegunów: 1, niebieski    |
| GTIN (EAN) | 4050118321432              |                                                                           |
| Ilość      | 50 ST                      |                                                                           |

## APGTB 2.5 PE 4C/4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|            |                            |                                                                            |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | APG 2.5 MI GN              | Wersja                                                                     |
| Nr zam.    | <a href="#">1513930000</a> | Wtyk, 2.5 mm <sup>2</sup> , 800 V, 24 A, Liczba biegunów: 1, zielony       |
| GTIN (EAN) | 4050118321456              |                                                                            |
| Ilość      | 50 ST                      |                                                                            |
| Typ        | APG 2.5 R                  | Wersja                                                                     |
| Nr zam.    | <a href="#">1513940000</a> | Wtyk, 2.5 mm <sup>2</sup> , 800 V, 24 A, Liczba biegunów: 1, Ciemnobeżowy  |
| GTIN (EAN) | 4050118321548              |                                                                            |
| Ilość      | 50 ST                      |                                                                            |
| Typ        | APG 2.5 R BL               | Wersja                                                                     |
| Nr zam.    | <a href="#">1513950000</a> | Wtyk, 2.5 mm <sup>2</sup> , 800 V, 24 A, Liczba biegunów: 1, niebieski     |
| GTIN (EAN) | 4050118321647              |                                                                            |
| Ilość      | 50 ST                      |                                                                            |
| Typ        | APG 2.5 R GN               | Wersja                                                                     |
| Nr zam.    | <a href="#">1513980000</a> | Wtyk, 2.5 mm <sup>2</sup> , 800 V, 24 A, Liczba biegunów: 1, zielony       |
| GTIN (EAN) | 4050118321470              |                                                                            |
| Ilość      | 50 ST                      |                                                                            |
| Typ        | APG 2.5/1                  | Wersja                                                                     |
| Nr zam.    | <a href="#">1513720000</a> | Wtyk, 2.5 mm <sup>2</sup> , 800 V, 24 A, Liczba biegunów: 1, Ciemnobeżowy  |
| GTIN (EAN) | 4050118321326              |                                                                            |
| Ilość      | 50 ST                      |                                                                            |
| Typ        | APG 2.5/10                 | Wersja                                                                     |
| Nr zam.    | <a href="#">1513770000</a> | Wtyk, 2.5 mm <sup>2</sup> , 800 V, 24 A, Liczba biegunów: 10, Ciemnobeżowy |
| GTIN (EAN) | 4050118321487              |                                                                            |
| Ilość      | 20 ST                      |                                                                            |
| Typ        | APG 2.5/10-9BG-GN          | Wersja                                                                     |
| Nr zam.    | <a href="#">2712810000</a> | Wtyk, 2.5 mm <sup>2</sup> , 800 V, 24 A, Liczba biegunów: 10, beżowy       |
| GTIN (EAN) | 4050118755299              |                                                                            |
| Ilość      | 20 ST                      |                                                                            |
| Typ        | APG 2.5/2                  | Wersja                                                                     |
| Nr zam.    | <a href="#">1513640000</a> | Wtyk, 2.5 mm <sup>2</sup> , 800 V, 24 A, Liczba biegunów: 2, Ciemnobeżowy  |
| GTIN (EAN) | 4050118321180              |                                                                            |
| Ilość      | 25 ST                      |                                                                            |
| Typ        | APG 2.5/3                  | Wersja                                                                     |
| Nr zam.    | <a href="#">1513650000</a> | Wtyk, 2.5 mm <sup>2</sup> , 800 V, 24 A, Liczba biegunów: 3, Ciemnobeżowy  |
| GTIN (EAN) | 4050118321340              |                                                                            |
| Ilość      | 25 ST                      |                                                                            |
| Typ        | APG 2.5/3-2BG-GN           | Wersja                                                                     |
| Nr zam.    | <a href="#">2712740000</a> | Wtyk, 2.5 mm <sup>2</sup> , 800 V, 24 A, Liczba biegunów: 3, beżowy        |
| GTIN (EAN) | 4050118756050              |                                                                            |
| Ilość      | 25 ST                      |                                                                            |
| Typ        | APG 2.5/3-BG-BL-GN         | Wersja                                                                     |
| Nr zam.    | <a href="#">1513820000</a> | Wtyk, 2.5 mm <sup>2</sup> , 800 V, 24 A, Liczba biegunów: 3, Ciemnobeżowy  |
| GTIN (EAN) | 4050118321449              |                                                                            |
| Ilość      | 25 ST                      |                                                                            |
| Typ        | APG 2.5/4                  | Wersja                                                                     |
| Nr zam.    | <a href="#">1513670000</a> | Wtyk, 2.5 mm <sup>2</sup> , 800 V, 24 A, Liczba biegunów: 4, Ciemnobeżowy  |
| GTIN (EAN) | 4050118321524              |                                                                            |
| Ilość      | 25 ST                      |                                                                            |
| Typ        | APG 2.5/4-3BG-GN           | Wersja                                                                     |
| Nr zam.    | <a href="#">1513790000</a> | Wtyk, 2.5 mm <sup>2</sup> , 800 V, 24 A, Liczba biegunów: 4, Ciemnobeżowy  |
| GTIN (EAN) | 4050118321364              |                                                                            |
| Ilość      | 25 ST                      |                                                                            |

## APGTB 2.5 PE 4C/4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|            |                            |                                                                           |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | APG 2.5/5                  | Wersja                                                                    |
| Nr zam.    | <a href="#">1513680000</a> | Wtyk, 2.5 mm <sup>2</sup> , 800 V, 24 A, Liczba biegunów: 5, Ciemnobeżowy |
| GTIN (EAN) | 4050118321333              |                                                                           |
| Ilość      | 25 ST                      |                                                                           |
| Typ        | APG 2.5/5-3BG-BL-GN        | Wersja                                                                    |
| Nr zam.    | <a href="#">1513780000</a> | Wtyk, 2.5 mm <sup>2</sup> , 800 V, 24 A, Liczba biegunów: 5, Ciemnobeżowy |
| GTIN (EAN) | 4050118321357              |                                                                           |
| Ilość      | 25 ST                      |                                                                           |
| Typ        | APG 2.5/5-4BG-GN           | Wersja                                                                    |
| Nr zam.    | <a href="#">2712760000</a> | Wtyk, 2.5 mm <sup>2</sup> , 800 V, 24 A, Liczba biegunów: 5, beżowy       |
| GTIN (EAN) | 4050118756043              |                                                                           |
| Ilość      | 25 ST                      |                                                                           |
| Typ        | APG 2.5/6                  | Wersja                                                                    |
| Nr zam.    | <a href="#">1513690000</a> | Wtyk, 2.5 mm <sup>2</sup> , 800 V, 24 A, Liczba biegunów: 6, Ciemnobeżowy |
| GTIN (EAN) | 4050118321463              |                                                                           |
| Ilość      | 25 ST                      |                                                                           |
| Typ        | APG 2.5/6-5BG-GN           | Wersja                                                                    |
| Nr zam.    | <a href="#">2712770000</a> | Wtyk, 2.5 mm <sup>2</sup> , 800 V, 24 A, Liczba biegunów: 6, beżowy       |
| GTIN (EAN) | 4050118756036              |                                                                           |
| Ilość      | 25 ST                      |                                                                           |
| Typ        | APG 2.5/7                  | Wersja                                                                    |
| Nr zam.    | <a href="#">1513700000</a> | Wtyk, 2.5 mm <sup>2</sup> , 800 V, 24 A, Liczba biegunów: 7, Ciemnobeżowy |
| GTIN (EAN) | 4050118321296              |                                                                           |
| Ilość      | 25 ST                      |                                                                           |
| Typ        | APG 2.5/7-6BG-GN           | Wersja                                                                    |
| Nr zam.    | <a href="#">2712780000</a> | Wtyk, 2.5 mm <sup>2</sup> , 800 V, 24 A, Liczba biegunów: 7, beżowy       |
| GTIN (EAN) | 4050118756029              |                                                                           |
| Ilość      | 25 ST                      |                                                                           |
| Typ        | APG 2.5/8                  | Wersja                                                                    |
| Nr zam.    | <a href="#">1513730000</a> | Wtyk, 2.5 mm <sup>2</sup> , 800 V, 24 A, Liczba biegunów: 8, Ciemnobeżowy |
| GTIN (EAN) | 4050118321425              |                                                                           |
| Ilość      | 20 ST                      |                                                                           |
| Typ        | APG 2.5/8-7BG-GN           | Wersja                                                                    |
| Nr zam.    | <a href="#">2712790000</a> | Wtyk, 2.5 mm <sup>2</sup> , 800 V, 24 A, Liczba biegunów: 8, beżowy       |
| GTIN (EAN) | 4050118756012              |                                                                           |
| Ilość      | 20 ST                      |                                                                           |
| Typ        | APG 2.5/9                  | Wersja                                                                    |
| Nr zam.    | <a href="#">1513740000</a> | Wtyk, 2.5 mm <sup>2</sup> , 800 V, 24 A, Liczba biegunów: 9, Ciemnobeżowy |
| GTIN (EAN) | 4050118321197              |                                                                           |
| Ilość      | 20 ST                      |                                                                           |
| Typ        | APG 2.5/9-8BG-GN           | Wersja                                                                    |
| Nr zam.    | <a href="#">2712800000</a> | Wtyk, 2.5 mm <sup>2</sup> , 800 V, 24 A, Liczba biegunów: 9, beżowy       |
| GTIN (EAN) | 4050118756005              |                                                                           |
| Ilość      | 20 ST                      |                                                                           |
| Typ        | APGCE                      | Wersja                                                                    |
| Nr zam.    | <a href="#">1514490000</a> | Element kodujący (terminal), Wemid, pomarańczowy, Szerokość: 3.3          |
| GTIN (EAN) | 4050118321906              | mm                                                                        |
| Ilość      | 50 ST                      |                                                                           |
| Typ        | APGSR 2.5/4                | Wersja                                                                    |
| Nr zam.    | <a href="#">2457580000</a> | Odciażenie kabla (terminal), Wemid, pomarańczowy                          |
| GTIN (EAN) | 4050118472998              |                                                                           |
| Ilość      | 25 ST                      |                                                                           |

## APGTB 2.5 PE 4C/4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|            |                            |                                                         |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Typ        | APGSR 2.5/4 - 4P           | Wersja                                                  |
| Nr zam.    | <a href="#">2457590000</a> | Odciążenie kabla (terminal), Wemid, pomarańczowy        |
| GTIN (EAN) | 4050118472967              |                                                         |
| Ilość      | 25 ST                      |                                                         |
| Typ        | APGSR 2.5/4 - 8P           | Wersja                                                  |
| Nr zam.    | <a href="#">2457600000</a> | Odciążenie kabla (terminal), Wemid, pomarańczowy        |
| GTIN (EAN) | 4050118472929              |                                                         |
| Ilość      | 25 ST                      |                                                         |
| Typ        | APGPC 2.5                  | Wersja                                                  |
| Nr zam.    | <a href="#">1514500000</a> | Pokrywa złącza, pomarańczowy, Wemid, Wysokość: 10.1 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118322002              | Szerokość: 4.8 mm, Głębokość: 14.27 mm, V-0             |
| Ilość      | 50 ST                      |                                                         |

## neutralna



Dekafix (DEK) jest uniwersalnym oznaczniakiem do wszystkich przewodów oraz wtyków, a także podzespołów elektronicznych. System jest idealny do krótkich sekwencji numerycznych oraz pasuje do szerokiego asortymentu fabrycznie zadrukowanych oznaczniaków.

Paski umożliwiające szybkie instalowanie, wymagające tylko jednej operacji. Druk jest wyraźnie czytelny, kontrastowy i dostępny w różnych szerokościach. Szeroki asortyment oznaczniaków gotowych do użycia. Paski umożliwiające szybkie instalowanie. Oznaczniki złącz, pasujące do wszystkich złącz kablowych Weidmüller. Dostępne jako niewypełnione karty MultiCard lub karty ze standardowym nadrukiem. Do nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                               |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Typ        | DEK 5/5 MC NE BL           | Wersja                                                        |
| Nr zam.    | <a href="#">1609801693</a> | Dekafix, Znakowanie zacisków, 5 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397166              | Weidmueller, niebieski                                        |
| Ilość      | 1000 ST                    |                                                               |
| Typ        | DEK 5/5 MC NE BR           | Wersja                                                        |
| Nr zam.    | <a href="#">1249870000</a> | Dekafix, Znakowanie zacisków, 5 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118051865              | Weidmueller, brązowy                                          |
| Ilość      | 1000 ST                    |                                                               |
| Typ        | DEK 5/5 MC NE GE           | Wersja                                                        |
| Nr zam.    | <a href="#">1609801687</a> | Dekafix, Znakowanie zacisków, 5 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397135              | Weidmueller, żółty                                            |
| Ilość      | 1000 ST                    |                                                               |
| Typ        | DEK 5/5 MC NE GN           | Wersja                                                        |
| Nr zam.    | <a href="#">1609801688</a> | Dekafix, Znakowanie zacisków, 5 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397142              | Weidmueller, zielony                                          |
| Ilość      | 1000 ST                    |                                                               |
| Typ        | DEK 5/5 MC NE GR           | Wersja                                                        |
| Nr zam.    | <a href="#">1609801691</a> | Dekafix, Znakowanie zacisków, 5 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397159              | Weidmueller, szary                                            |
| Ilość      | 1000 ST                    |                                                               |

## APGTB 2.5 PE 4C/4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|            |                            |                                                               |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Typ        | DEK 5/5 MC NE OR           | Wersja                                                        |
| Nr zam.    | <a href="#">1238340000</a> | Dekafix, Znakowanie zacisków, 5 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118062632              | Weidmueller, pomarańczowy                                     |
| Ilość      | 1000 ST                    |                                                               |
| Typ        | DEK 5/5 MC NE RT           | Wersja                                                        |
| Nr zam.    | <a href="#">1609801686</a> | Dekafix, Znakowanie zacisków, 5 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397128              | Weidmueller, czerwony                                         |
| Ilość      | 1000 ST                    |                                                               |
| Typ        | DEK 5/5 MC NE SW           | Wersja                                                        |
| Nr zam.    | <a href="#">1457550000</a> | Dekafix, Znakowanie zacisków, 5 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118263817              | Weidmueller, czarny                                           |
| Ilość      | 1000 ST                    |                                                               |

## V0



Dekafix (DEK) jest uniwersalnym oznaczniakiem do wszystkich przewodów oraz wtyków, a także podzespołów elektronicznych. System jest idealny do krótkich sekwencji numerycznych oraz pasuje do szerokiego asortymentu fabrycznie zadrukowanych oznaczników.

Paski umożliwiające szybkie instalowanie, wymagające tylko jednej operacji. Druk jest wyraźnie czytelny, kontrastowy i dostępny w różnych szerokościach. Szeroki asortyment oznaczników gotowych do użycia. Paski umożliwiające szybkie instalowanie. Oznaczniki złącz, pasujące do wszystkich złącz kablowych Weidmüller. Dostępne jako niewypełnione karty MultiCard lub karty ze standardowym nadrukiem. Do nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                               |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Typ        | DEK 5/5 MC NE V0 WS        | Wersja                                                        |
| Nr zam.    | <a href="#">1388530000</a> | Dekafix, Znakowanie zacisków, 5 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118188622              | Weidmueller, biały                                            |
| Ilość      | 1000 ST                    |                                                               |

## APGTB 2.5 PE 4C/4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## neutralna



Dekafix (DEK) jest uniwersalnym oznaczniakiem do wszystkich przewodów oraz wtyków, a także podzespołów elektronicznych. System jest idealny do krótkich sekwencji numerycznych oraz pasuje do szerokiego asortymentu fabrycznie zadrukowanych oznaczniaków.

Paski umożliwiające szybkie instalowanie, wymagające tylko jednej operacji. Druk jest wyraźnie czytelny, kontrastowy i dostępny w różnych szerokościach. Szeroki asortyment oznaczniaków gotowych do użycia Paski umożliwiające szybkie instalowanie Oznaczniaki złącz, pasujące do wszystkich złącz kablowych Weidmüller Dostępne jako niewypełnione karty MultiCard lub karty ze standardowym nadrukiem Do nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                               |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Typ        | DEK 5/5 MC NE VI           | Wersja                                                        |
| Nr zam.    | <a href="#">1249860000</a> | Dekafix, Znakowanie zacisków, 5 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118042764              | Weidmueller, fioletowy                                        |
| Ilość      | 1000 ST                    |                                                               |
| Typ        | DEK 5/5 MC NE WS           | Wersja                                                        |
| Nr zam.    | <a href="#">1609801044</a> | Dekafix, Znakowanie zacisków, 5 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397111              | Weidmueller, biały                                            |
| Ilość      | 1000 ST                    |                                                               |

## druk specjalny



Dekafix (DEK) jest uniwersalnym oznaczniakiem do wszystkich przewodów oraz wtyków, a także podzespołów elektronicznych. System jest idealny do krótkich sekwencji numerycznych oraz pasuje do szerokiego asortymentu fabrycznie zadrukowanych oznaczniaków.

Paski umożliwiające szybkie instalowanie, wymagające tylko jednej operacji. Druk jest wyraźnie czytelny, kontrastowy i dostępny w różnych szerokościach. Szeroki asortyment oznaczniaków gotowych do użycia Paski umożliwiające szybkie instalowanie Oznaczniaki złącz, pasujące do wszystkich złącz kablowych Weidmüller Dostępne jako niewypełnione karty MultiCard lub karty ze standardowym nadrukiem Do nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

## APGTB 2.5 PE 4C/4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                               |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Typ        | DEK 5/5 MC SDR             | Wersja                                                        |
| Nr zam.    | <a href="#">1609810000</a> | Dekafix, Znakowanie zacisków, 5 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190456597              | Weidmueller, według życzenia klienta                          |
| Ilość      | 200 ST                     |                                                               |

## Plus



Dekafix (DEK) jest uniwersalnym oznaczniakiem do wszystkich przewodów oraz wtyków, a także podzespołów elektronicznych. System jest idealny do krótkich sekwencji numerycznych oraz pasuje do szerokiego asortymentu fabrycznie zadrukowanych oznaczniaków.

Paski umożliwiające szybkie instalowanie, wymagające tylko jednej operacji. Druk jest wyraźnie czytelny, kontrastowy i dostępny w różnych szerokościach.

Szeroki asortyment oznaczniaków gotowych do użycia. Paski umożliwiające szybkie instalowanie. Oznaczniki złącz, pasujące do wszystkich złącz kablowych Weidmüller. Dostępne jako niewypełnione karty MultiCard lub karty ze standardowym nadrukiem. Do nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                               |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Typ        | DEK 5/5 PLUS MC NE GE      | Wersja                                                        |
| Nr zam.    | <a href="#">1907520000</a> | Dekafix, Znakowanie zacisków, 5 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248532100              | Weidmueller, żółty                                            |
| Ilość      | 1000 ST                    |                                                               |
| Typ        | DEK 5/5 PLUS MC NE WS      | Wersja                                                        |
| Nr zam.    | <a href="#">1854490000</a> | Dekafix, Znakowanie zacisków, 5 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248393596              | Weidmueller, biały                                            |
| Ilość      | 1000 ST                    |                                                               |

## APGTB 2.5 PE 4C/4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## druk specjalny



Dekafix (DEK) jest uniwersalnym oznaczniakiem do wszystkich przewodów oraz wtyków, a także podzespołów elektronicznych. System jest idealny do krótkich sekwencji numerycznych oraz pasuje do szerokiego asortymentu fabrycznie zadrukowanych oznaczniaków.

Paski umożliwiające szybkie instalowanie, wymagające tylko jednej operacji. Druk jest wyraźnie czytelny, kontrastowy i dostępny w różnych szerokościach.

Szeroki asortyment oznaczniaków gotowych do użycia Paski umożliwiające szybkie instalowanie Oznaczniki złącz, pasujące do wszystkich złącz kablowych Weidmüller Dostępne jako niewypełnione karty MultiCard lub karty ze standardowym nadrukiem Do nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                               |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Typ        | DEK 5/5 PLUS MC SDR        | Wersja                                                        |
| Nr zam.    | <a href="#">1854500000</a> | Dekafix, Znakowanie zacisków, 5 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248393602              | Weidmueller, według życzenia klienta                          |
| Ilość      | 200 ST                     |                                                               |

## neutralna



Dekafix (DEK) jest uniwersalnym oznaczniakiem do wszystkich przewodów oraz wtyków, a także podzespołów elektronicznych. System jest idealny do krótkich sekwencji numerycznych oraz pasuje do szerokiego asortymentu fabrycznie zadrukowanych oznaczniaków.

Paski umożliwiające szybkie instalowanie, wymagające tylko jednej operacji. Druk jest wyraźnie czytelny, kontrastowy i dostępny w różnych szerokościach.

Szeroki asortyment oznaczniaków gotowych do użycia Paski umożliwiające szybkie instalowanie Oznaczniki złącz, pasujące do wszystkich złącz kablowych Weidmüller Dostępne jako niewypełnione karty MultiCard lub karty ze standardowym nadrukiem Do nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                               |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Typ        | DEK 5/5 S MC NE WS         | Wersja                                                        |
| Nr zam.    | <a href="#">1341620000</a> | Dekafix, Znakowanie zacisków, 5 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118145793              | Weidmueller, biały                                            |
| Ilość      | 400 ST                     |                                                               |

## APGTB 2.5 PE 4C/4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## druk specjalny



Dekafix (DEK) jest uniwersalnym oznaczniakiem do wszystkich przewodów oraz wtyków, a także podzespołów elektronicznych. System jest idealny do krótkich sekwencji numerycznych oraz pasuje do szerokiego asortymentu fabrycznie zadrukowanych oznaczniaków.

Paski umożliwiające szybkie instalowanie, wymagające tylko jednej operacji. Druk jest wyraźnie czytelny, kontrastowy i dostępny w różnych szerokościach. Szeroki asortyment oznaczniaków gotowych do użycia Paski umożliwiające szybkie instalowanie Oznaczniki złącz, pasujące do wszystkich złącz kablowych Weidmüller Dostępne jako niewypełnione karty MultiCard lub karty ze standardowym nadrukiem Do nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                               |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Typ        | DEK 5/5 S MC SDR           | Wersja                                                        |
| Nr zam.    | <a href="#">1341590000</a> | Dekafix, Znakowanie zacisków, 5 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118146042              | Weidmueller, według życzenia klienta                          |
| Ilość      | 80 ST                      |                                                               |

## neutralna



Oznaczniki WS idealnie pasują do złączek z serii W. Dzięki kompatybilności systemowej, szyldy WS można też mocować na produktach z serii I oraz serii Z. Duże powierzchnie opisowe pozwalają nie tylko na używanie długich ciągów znaków, lecz również na rozbięcie opisu na kilka linijek.

Oznaczniki WS idealnie nadają się do etykiet z długimi, indywidualnie tworzonymi ciągami znaków. Sprawdzony format MultiCard umożliwia wykonanie wydruku drukarką PrintJet Connect lub systemem typu Plotter. Mogą być umieszczone na taśmie lub pojedynczo. Oznaczniki w sprawdzonym formacie MultiCard. Do nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                          |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Typ        | WS 8/5 MC NE BL            | Wersja                                                   |
| Nr zam.    | <a href="#">1773521693</a> | WS, Znakowanie zacisków, 8 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248141715              | Weidmueller, Allen-Bradley, niebieski                    |
| Ilość      | 720 ST                     |                                                          |
| Typ        | WS 8/5 MC NE GE            | Wersja                                                   |
| Nr zam.    | <a href="#">1773521687</a> | WS, Znakowanie zacisków, 8 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248141548              | Weidmueller, Allen-Bradley, żółty                        |
| Ilość      | 720 ST                     |                                                          |

## APGTB 2.5 PE 4C/4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|            |                            |                                                          |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Typ        | WS 8/5 MC NE OR            | Wersja                                                   |
| Nr zam.    | <a href="#">1773521690</a> | WS, Znakowanie zacisków, 8 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248143092              | Weidmueller, Allen-Bradley, pomarańczowy                 |
| Ilość      | 720 ST                     |                                                          |
| Typ        | WS 8/5 MC NE RT            | Wersja                                                   |
| Nr zam.    | <a href="#">1773521686</a> | WS, Znakowanie zacisków, 8 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248141531              | Weidmueller, Allen-Bradley, czerwony                     |
| Ilość      | 720 ST                     |                                                          |
| Typ        | WS 8/5 MC NE WS            | Wersja                                                   |
| Nr zam.    | <a href="#">1640740000</a> | WS, Znakowanie zacisków, 8 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190279103              | Weidmueller, Allen-Bradley, biały                        |
| Ilość      | 720 ST                     |                                                          |

## druk specjalny



Oznaczniki WS idealnie pasują do złączek z serii W. Dzięki kompatybilności systemowej, szyldy WS można też mocować na produktach z serii I oraz serii Z. Duże powierzchnie opisowe pozwalają nie tylko na używanie długich ciągów znaków, lecz również na rozbięcie opisu na kilka linii.

Oznaczniki WS idealnie nadają się do etykiet z długimi, indywidualnie tworzonymi ciągami znaków. Sprawdzony format MultiCard umożliwia wykonanie wydruku drukarką PrintJet Connect lub systemem typu Plotter.

Mogą być umieszczone na taśmie lub pojedynczo. Oznaczniki w sprawdzonym formacie MultiCard. Do nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                          |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Typ        | WS 8/5 MC SDR              | Wersja                                                   |
| Nr zam.    | <a href="#">1640750000</a> | WS, Znakowanie zacisków, 8 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190456627              | Weidmueller, Allen-Bradley, według życzenia klienta      |
| Ilość      | 144 ST                     |                                                          |

## APGTB 2.5 PE 4C/4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## neutralna



Oznaczniki WS idealnie pasują do złączek z serii W. Dzięki kompatybilności systemowej, szyldy WS można też mocować na produktach z serii I oraz serii Z. Duże powierzchnie opisowe pozwalają nie tylko na używanie długich ciągów znaków, lecz również na rozbięcie opisu na kilka linii.

Oznaczniki WS idealnie nadają się do etykiet z długimi, indywidualnie tworzonymi ciągami znaków. Sprawdzony format MultiCard umożliwia wykonanie wydruku drukarką PrintJet Connect lub systemem typu Plotter.

Mogą być umieszczone na taśmie lub pojedynczo.

Oznaczniki w sprawdzonym formacie MultiCard. Do nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                          |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Typ        | WS 8/5 PLUS MC NE WS       | Wersja                                                   |
| Nr zam.    | <a href="#">1951870000</a> | WS, Znakowanie zacisków, 8 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248631605              | Weidmueller, Allen-Bradley, biały                        |
| Ilość      | 600 ST                     |                                                          |

## druk specjalny



Oznaczniki WS idealnie pasują do złączek z serii W. Dzięki kompatybilności systemowej, szyldy WS można też mocować na produktach z serii I oraz serii Z. Duże powierzchnie opisowe pozwalają nie tylko na używanie długich ciągów znaków, lecz również na rozbięcie opisu na kilka linii.

Oznaczniki WS idealnie nadają się do etykiet z długimi, indywidualnie tworzonymi ciągami znaków. Sprawdzony format MultiCard umożliwia wykonanie wydruku drukarką PrintJet Connect lub systemem typu Plotter.

Mogą być umieszczone na taśmie lub pojedynczo.

Oznaczniki w sprawdzonym formacie MultiCard. Do nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                          |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Typ        | WS 8/5 PLUS MC SDR         | Wersja                                                   |
| Nr zam.    | <a href="#">1038790000</a> | WS, Znakowanie zacisków, 8 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248768066              | Weidmueller, Allen-Bradley, według życzenia klienta      |
| Ilość      | 120 ST                     |                                                          |

**APGTB 2.5 PE 4C/4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Accessories****Adapter testowy i gniazda testowe**

Adaptory testowe i wtyki kontrolne są wykorzystywane do połączeń elektrycznych między złączkami i urządzeniami testującymi. W ten sposób można ustanowić styk elektryczny w stanie okablowanym i w łatwy sposób dokonać pomiarów.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                            |                                                                              |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | FZS 2/4 RT/80 SAKT4        | Wersja                                                                       |
| Nr zam.    | <a href="#">1276300000</a> | Wtyczka (terminal), złącze wtykowe, 2 mm <sup>2</sup> , liczba przyłączy: 2, |
| GTIN (EAN) | 4008190026080              | Liczba biegunów: 1, Szerokość: 9 mm                                          |
| Ilość      | 20 ST                      |                                                                              |