

TERMSERIES-COMPACT PROMO


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Stosowanie wszechstronnego urządzenia w niewielkiej przestrzeni

TERMSERIES-compact – uniwersalny przekaźnik o maksymalnej odporności na drgania Niezwykle kompaktowy, o szerokości zaledwie 6 mm i głębokości 63 mm 100% odporności na drgania dzięki konstrukcji zamkniętej Uproszczona kontrola działania dzięki wbudowanej diodzie LED statusu Wyjątkowa odporność na manipulację przez osoby niepowołane dzięki zamocowanym na stałe przekaźnikom

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja		TERMSERIES-compact, Liczba styków: 1, zestaw przekaźny AgNi, PUSH IN
Nr zam.		2899000000
Typ		TERMSERIES-COMPACT PROMO
GTIN (EAN)		4064675905660
Ilość		10 szt.

TERMSERIES-COMPACT PROMO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Głębokość	62.5 mm	Głębokość (cale)	2.4606 inch
Wysokość	89.4 mm	Wysokość (cale)	3.5197 inch
Szerokość	6.4 mm	Szerokość (cale)	0.252 inch
Masa netto	28.19 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania	Temperatura otoczenia	-40 °C...60 °C
Temperatura eksploatacyjna		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9

Strona obciążenia

Typ zestyku	1 CO contact (AgNi)
-------------	---------------------

Dane ogólne

Barwny	czarny
--------	--------

Dane przyłączeniowe

Metoda wykonywania złącz	PUSH IN	Długość usunięcia izolacji przyłącza pomiarowego	9 mm
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, min.	0.14 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, max.	1.5 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min.	0.14 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego 2.5 mm ² drutu, maks.	
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, min.	0.14 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, maks.	1.5 mm ²

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001437	ETIM 9.0	EC001437
ETIM 10.0	EC001437	ECLASS 14.0	27-37-16-01
ECLASS 15.0	27-37-16-01		