


**S3T 2.5 FT-FT-PE DL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Przesyłanie zasilania, sygnałów i danych, jest klasycznym wymogiem w elektrotechnice i prefabrykacji rozdzielnic. Materiał izolacyjny, technologia łączeniowa i konstrukcja złączy, są właściwościami różnicującymi. Złączki szeregowo przelotowe nadają się do łączenia i/lub podłączania jednego bądź kilku przewodów. Mogą mieć jeden lub więcej poziomów połączeń z tym samym potencjałem lub izolowanych od siebie.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                                                                                          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wersja     | Zacisk modułowy wielorzędowy, SNAP IN, Ciemnoniebieski, 2.5 mm <sup>2</sup> , 800 V, liczba przyłączy: 6, liczba poziomów: 3, TS 35, V-0 |
| Nr zam.    | <a href="#">2902610000</a>                                                                                                               |
| Typ        | S3T 2.5 FT-FT-PE DL                                                                                                                      |
| GTIN (EAN) | 4099986005020                                                                                                                            |
| Ilość      | 50 szt.                                                                                                                                  |

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

Atesty



UL File Number Search

[Witryna UL](#)

Nr certyfikatu (cURus)

E60693

## Wymiary i masa

|            |         |                  |             |
|------------|---------|------------------|-------------|
| Głębokość  | 64.5 mm | Głębokość (cale) | 2.5394 inch |
| Wysokość   | 116 mm  | Wysokość (cale)  | 4.5669 inch |
| Szerokość  | 5.1 mm  | Szerokość (cale) | 0.2008 inch |
| Masa netto | 32.79 g |                  |             |

## Temperatury

długotrwała temperatura użytkowa, min. -60 °C

długotrwała temperatura użytkowa,  
maks.

130 °C

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS

Zgodne, bez wyłączenia

REACH SVHC

Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

## Dane znamionowe IECEx/ATEX

|                                |                     |                                 |                     |
|--------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|
| nr certyfikatu (ATEX)          | TUEV22ATEX8925U     | Nr certyfikatu (IECEx)          | IECExTUR22.0073U    |
| Napięcie maks. (ATEX)          | 550 V               | Prąd (ATEX)                     | 20 A                |
| Maks. przekrój przewodu (ATEX) | 2.5 mm <sup>2</sup> | Napięcie maks. (IECEx)          | 550 V               |
| Prąd (IECEx)                   | 20 A                | Maks. przekrój przewodu (IECEx) | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Oznakowanie EN 60079-7         | Ex eb II C Gb       | Etykieta Ex 2014/34/WE          | II 2 G D            |

## Informacje ogólne

|       |               |                 |       |
|-------|---------------|-----------------|-------|
| Normy | IEC 60947-7-1 | Szyna montażowa | TS 35 |
|-------|---------------|-----------------|-------|

## dalsze dane techniczne

|                    |                             |                                          |     |
|--------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-----|
| otwarte strony     | z prawej strony             | zatraskowe                               | Nie |
| Rodzaj zamocowania | z możliwością zatrzaśnięcia | wersja przetestowana pod kątem eksplozji | Nie |
| rodzaj montażu     | TS 35                       |                                          |     |

## dane tworzywa

|                                 |         |                         |              |
|---------------------------------|---------|-------------------------|--------------|
| Materiał podstawowy             | Wemid   | Barwny                  | Ciemnobeżowy |
| kolor elementów uruchamiających | zielony | Klasa palności wg UL 94 | V-0          |

## dane znamionowe

|                           |                     |                            |       |
|---------------------------|---------------------|----------------------------|-------|
| Przekrój pomiarowy        | 2.5 mm <sup>2</sup> | Napięcie znamionowe        | 800 V |
| Znamionowe napięcie stałe | 800 V               | Znamionowe natężenie prądu | 24 A  |

## S3T 2.5 FT-FT-PE DL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

|                                                 |         |                             |               |
|-------------------------------------------------|---------|-----------------------------|---------------|
| Prąd przy maksymalnym przewodowaniu             | 24 A    | Normy                       | IEC 60947-7-1 |
| Rezystancja objętościowa wg IEC 60947-7-x       | 1.33 mΩ | Znamionowe napięcie udarowe | 8 kV          |
| Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-x | 0.77 mW | Kategoria przepięciowa      | III           |
| Stopień zanieczyszczenia                        | 3       |                             |               |

## dane znamionowe wg UL

|                                              |        |                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|--------|
| Wielkość przewodu Factory wiring max (cURus) | 12 AWG | Napięcie rozm. B (cURus)                     | 600 V  |
| Napięcie rozm. D (cURus)                     | 600 V  | Nr certyfikatu (cURus)                       | E60693 |
| Wielkość przewodu Field wiring min (cURus)   | 22 AWG | Wielkość przewodu Factory wiring min (cURus) | 22 AWG |
| Prąd rozm. B (cURus)                         | 20 A   | Napięcie rozm. C (cURus)                     | 600 V  |
| Prąd rozm. C (cURus)                         | 20 A   | Prąd rozm. D (cURus)                         | 5 A    |
| Wielkość przewodu Field wiring max (cURus)   | 12 AWG |                                              |        |

## parametry systemu

|                              |     |                                 |       |
|------------------------------|-----|---------------------------------|-------|
| niezbędna płyta zamykająca   | Tak | Liczba potencjałów              | 3     |
| liczba poziomów              | 3   | liczba zacisków na poziom       | 2     |
| Liczba potencjałów w rzędzie | 1   | poziomy wewnętrznie zmostkowane | Nie   |
| Przyłącze PE                 | Tak | Szyna montażowa                 | TS 35 |
| Funkcja N                    | Nie | Funkcja PE                      | Tak   |
| Funkcja PEN                  | Nie |                                 |       |


## przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

|                                                                                                  |                     |                                                                                                   |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1                                                               | A3                  | kierunek podłączenia                                                                              | u góry               |
| Długość odizolowania                                                                             | 10 mm               | Rodzaj przyłącza 2                                                                                | SNAP IN              |
| Rodzaj przyłącza                                                                                 | SNAP IN             | liczba przyłączy                                                                                  | 6                    |
| Zakres zaciskania, maks.                                                                         | 4 mm <sup>2</sup>   | Zakres zaciskania, min.                                                                           | 0.34 mm <sup>2</sup> |
| Wielkość ostrza                                                                                  | 0,6 x 3,5 mm        | Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, maks. | 2.5 mm <sup>2</sup>  |
| Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, min. | 0.5 mm <sup>2</sup> | Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, maks. | 2.5 mm <sup>2</sup>  |
| Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, min. | 0.5 mm <sup>2</sup> | Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego 4 mm <sup>2</sup> drutu, maks.                           |                      |
| Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min.                                   | 0.5 mm <sup>2</sup> | Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks.                                             | 2.5 mm <sup>2</sup>  |
| Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, min.                                             | 0.5 mm <sup>2</sup> | Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, maks.                                         | 2.5 mm <sup>2</sup>  |
| Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, min.                                         | 0.5 mm <sup>2</sup> |                                                                                                   |                      |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000897    | ETIM 9.0    | EC000897    |
| ETIM 10.0   | EC000897    | ECLASS 14.0 | 27-25-01-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-02 |             |             |

### Rysunki



## S3T 2.5 FT-FT-PE DL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Mostki poprzeczne



Rozdział lub mnożenie potencjału do przylegających złązek odbywa się za pomocą mostków poprzecznych. Unika się dodatkowej pracy wymaganej do wykonania okablowania. Nawet w przypadku uszkodzenia biegunów nadal zapewniona jest niezawodność styku w złączkach. Nasza oferta obejmuje mostki poprzeczne wtykowe i wkręcane do złązek modułowych.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                        |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | ZQV 2.5N/10                | Wersja                                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">1527690000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, pomarańczowy, 24 A, Liczba       |
| GTIN (EAN) | 4050118447989              | biegunów: 10, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość:        |
| Ilość      | 20 ST                      | 48.7 mm                                                                |
| Typ        | ZQV 2.5N/10 BK             | Wersja                                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">2831750000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, czarny, 24 A, Liczba biegunów:   |
| GTIN (EAN) | 4064675416982              | 10, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 48.7 mm          |
| Ilość      | 20 ST                      |                                                                        |
| Typ        | ZQV 2.5N/10 BL             | Wersja                                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">1527880000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, niebieski, 24 A, Liczba          |
| GTIN (EAN) | 4050118448573              | biegunów: 10, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość:        |
| Ilość      | 20 ST                      | 48.7 mm                                                                |
| Typ        | ZQV 2.5N/10 RD             | Wersja                                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">2108910000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, czerwony, 24 A, Liczba           |
| GTIN (EAN) | 4050118486018              | biegunów: 10, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość:        |
| Ilość      | 20 ST                      | 48.7 mm                                                                |
| Typ        | ZQV 2.5N/10 WT             | Wersja                                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">2831640000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, biały, 24 A, Liczba biegunów:    |
| GTIN (EAN) | 4064675416876              | 10, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 48.7 mm          |
| Ilość      | 20 ST                      |                                                                        |
| Typ        | ZQV 2.5N/2                 | Wersja                                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">1527540000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, pomarańczowy, 24 A, Liczba       |
| GTIN (EAN) | 4050118448467              | biegunów: 2, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 7.9     |
| Ilość      | 60 ST                      | mm                                                                     |
| Typ        | ZQV 2.5N/2 BK              | Wersja                                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">2831670000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, czarny, 24 A, Liczba biegunów:   |
| GTIN (EAN) | 4064675416906              | 2, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 7.9 mm            |
| Ilość      | 60 ST                      |                                                                        |
| Typ        | ZQV 2.5N/2 BL              | Wersja                                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">1527740000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, niebieski, 24 A, Liczba          |
| GTIN (EAN) | 4050118448658              | biegunów: 2, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 7.9     |
| Ilość      | 60 ST                      | mm                                                                     |
| Typ        | ZQV 2.5N/2 RD              | Wersja                                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">2108470000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, czerwony, 24 A, Liczba           |
| GTIN (EAN) | 4050118448542              | biegunów: 2, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 7.9     |
| Ilość      | 60 ST                      | mm                                                                     |
| Typ        | ZQV 2.5N/2 WT              | Wersja                                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">2831560000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, biały, 24 A, Liczba biegunów: 2, |
| GTIN (EAN) | 4064675416692              | Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 7.9 mm               |
| Ilość      | 60 ST                      |                                                                        |

## S3T 2.5 FT-FT-PE DL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

|            |                            |                                                                        |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | ZQV 2.5N/20                | Wersja                                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">1527720000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, pomarańczowy, 24 A, Liczba       |
| GTIN (EAN) | 4050118447972              | biegunów: 20, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 102    |
| Ilość      | 20 ST                      | mm                                                                     |
| Typ        | ZQV 2.5N/20 BK             | Wersja                                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">2831760000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, czarny, 24 A, Liczba biegunów:   |
| GTIN (EAN) | 4064675416999              | 20, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 102 mm           |
| Ilość      | 20 ST                      |                                                                        |
| Typ        | ZQV 2.5N/20 BL             | Wersja                                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">1527890000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, niebieski, 24 A, Liczba          |
| GTIN (EAN) | 4050118448566              | biegunów: 20, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 102    |
| Ilość      | 20 ST                      | mm                                                                     |
| Typ        | ZQV 2.5N/20 RD             | Wersja                                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">2108920000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, czerwony, 24 A, Liczba           |
| GTIN (EAN) | 4050118485899              | biegunów: 20, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 102    |
| Ilość      | 20 ST                      | mm                                                                     |
| Typ        | ZQV 2.5N/20 WT             | Wersja                                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">2831650000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, biały, 24 A, Liczba biegunów:    |
| GTIN (EAN) | 4064675416883              | 20, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 102 mm           |
| Ilość      | 20 ST                      |                                                                        |
| Typ        | ZQV 2.5N/3                 | Wersja                                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">1527570000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, pomarańczowy, 24 A, Liczba       |
| GTIN (EAN) | 4050118448450              | biegunów: 3, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 13      |
| Ilość      | 60 ST                      | mm                                                                     |
| Typ        | ZQV 2.5N/3 BK              | Wersja                                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">2831680000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, czarny, 24 A, Liczba biegunów:   |
| GTIN (EAN) | 4064675416913              | 3, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 13 mm             |
| Ilość      | 60 ST                      |                                                                        |
| Typ        | ZQV 2.5N/3 BL              | Wersja                                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">1527770000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, niebieski, 24 A, Liczba          |
| GTIN (EAN) | 4050118448641              | biegunów: 3, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 13      |
| Ilość      | 60 ST                      | mm                                                                     |
| Typ        | ZQV 2.5N/3 RD              | Wersja                                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">2108690000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, czerwony, 24 A, Liczba           |
| GTIN (EAN) | 4050118448535              | biegunów: 3, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 13      |
| Ilość      | 60 ST                      | mm                                                                     |
| Typ        | ZQV 2.5N/3 WT              | Wersja                                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">2831570000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, biały, 24 A, Liczba biegunów: 3, |
| GTIN (EAN) | 4064675416807              | Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 13 mm                |
| Ilość      | 60 ST                      |                                                                        |
| Typ        | ZQV 2.5N/4                 | Wersja                                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">1527590000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, pomarańczowy, 24 A, Liczba       |
| GTIN (EAN) | 4050118448443              | biegunów: 4, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 18.1    |
| Ilość      | 60 ST                      | mm                                                                     |
| Typ        | ZQV 2.5N/4 BK              | Wersja                                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">2831690000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, czarny, 24 A, Liczba biegunów:   |
| GTIN (EAN) | 4064675416920              | 4, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 18.1 mm           |
| Ilość      | 60 ST                      |                                                                        |
| Typ        | ZQV 2.5N/4 BL              | Wersja                                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">1527780000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, niebieski, 24 A, Liczba          |
| GTIN (EAN) | 4050118448634              | biegunów: 4, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 18.1    |
| Ilość      | 60 ST                      | mm                                                                     |

## S3T 2.5 FT-FT-PE DL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

|            |                            |                                                                        |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | ZQV 2.5N/4 RD              | Wersja                                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">2108700000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, czerwony, 24 A, Liczba           |
| GTIN (EAN) | 4050118448528              | biegunów: 4, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 18.1    |
| Ilość      | 60 ST                      | mm                                                                     |
| Typ        | ZQV 2.5N/4 WT              | Wersja                                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">2831580000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, biały, 24 A, Liczba biegunów: 4, |
| GTIN (EAN) | 4064675416814              | Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 18.1 mm              |
| Ilość      | 60 ST                      |                                                                        |
| Typ        | ZQV 2.5N/5                 | Wersja                                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">1527620000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, pomarańczowy, 24 A, Liczba       |
| GTIN (EAN) | 4050118448436              | biegunów: 5, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 23.2    |
| Ilość      | 20 ST                      | mm                                                                     |
| Typ        | ZQV 2.5N/5 BK              | Wersja                                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">2831700000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, czarny, 24 A, Liczba biegunów:   |
| GTIN (EAN) | 4064675416937              | 5, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 23.2 mm           |
| Ilość      | 20 ST                      |                                                                        |
| Typ        | ZQV 2.5N/5 BL              | Wersja                                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">1527790000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, niebieski, 24 A, Liczba          |
| GTIN (EAN) | 4050118448627              | biegunów: 5, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 23.2    |
| Ilość      | 20 ST                      | mm                                                                     |
| Typ        | ZQV 2.5N/5 RD              | Wersja                                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">2108710000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, czerwony, 24 A, Liczba           |
| GTIN (EAN) | 4050118448511              | biegunów: 5, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 23.2    |
| Ilość      | 20 ST                      | mm                                                                     |
| Typ        | ZQV 2.5N/5 WT              | Wersja                                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">2831590000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, biały, 24 A, Liczba biegunów: 5, |
| GTIN (EAN) | 4064675416821              | Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 23.2 mm              |
| Ilość      | 20 ST                      |                                                                        |
| Typ        | ZQV 2.5N/50                | Wersja                                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">1527730000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, pomarańczowy, 24 A, Liczba       |
| GTIN (EAN) | 4050118411362              | biegunów: 50, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 255    |
| Ilość      | 5 ST                       | mm                                                                     |
| Typ        | ZQV 2.5N/50 BK             | Wersja                                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">2831770000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, czarny, 24 A, Liczba biegunów:   |
| GTIN (EAN) | 4064675417002              | 50, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 255 mm           |
| Ilość      | 5 ST                       |                                                                        |
| Typ        | ZQV 2.5N/50 BL             | Wersja                                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">1527920000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, niebieski, 24 A, Liczba          |
| GTIN (EAN) | 4050118448559              | biegunów: 50, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 255    |
| Ilość      | 5 ST                       | mm                                                                     |
| Typ        | ZQV 2.5N/50 RD             | Wersja                                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">2109000000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, czerwony, 24 A, Liczba           |
| GTIN (EAN) | 4050118486001              | biegunów: 50, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 255    |
| Ilość      | 5 ST                       | mm                                                                     |
| Typ        | ZQV 2.5N/50 WT             | Wersja                                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">2831660000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, biały, 24 A, Liczba biegunów:    |
| GTIN (EAN) | 4064675416890              | 50, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 255 mm           |
| Ilość      | 5 ST                       |                                                                        |
| Typ        | ZQV 2.5N/6                 | Wersja                                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">1527630000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, pomarańczowy, 24 A, Liczba       |
| GTIN (EAN) | 4050118448429              | biegunów: 6, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 28.3    |
| Ilość      | 20 ST                      | mm                                                                     |

## S3T 2.5 FT-FT-PE DL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

|            |                            |                                                                        |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | ZQV 2.5N/6 BK              | Wersja                                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">2831710000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, czarny, 24 A, Liczba biegunów:   |
| GTIN (EAN) | 4064675416944              | 6, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 28.3 mm           |
| Ilość      | 20 ST                      |                                                                        |
| Typ        | ZQV 2.5N/6 BL              | Wersja                                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">1527820000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, niebieski, 24 A, Liczba          |
| GTIN (EAN) | 4050118448610              | biegunów: 6, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 28.3    |
| Ilość      | 20 ST                      | mm                                                                     |
| Typ        | ZQV 2.5N/6 RD              | Wersja                                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">2108720000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, czerwony, 24 A, Liczba           |
| GTIN (EAN) | 4050118448504              | biegunów: 6, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 28.3    |
| Ilość      | 20 ST                      | mm                                                                     |
| Typ        | ZQV 2.5N/6 WT              | Wersja                                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">2831600000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, biały, 24 A, Liczba biegunów: 6, |
| GTIN (EAN) | 4064675416838              | Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 28.3 mm              |
| Ilość      | 20 ST                      |                                                                        |
| Typ        | ZQV 2.5N/7                 | Wersja                                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">1527640000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, pomarańczowy, 24 A, Liczba       |
| GTIN (EAN) | 4050118448412              | biegunów: 7, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 33.4    |
| Ilość      | 20 ST                      | mm                                                                     |
| Typ        | ZQV 2.5N/7 BK              | Wersja                                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">2831720000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, czarny, 24 A, Liczba biegunów:   |
| GTIN (EAN) | 4064675416951              | 7, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 33.4 mm           |
| Ilość      | 20 ST                      |                                                                        |
| Typ        | ZQV 2.5N/7 BL              | Wersja                                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">1527830000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, niebieski, 24 A, Liczba          |
| GTIN (EAN) | 4050118448603              | biegunów: 7, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 33.4    |
| Ilość      | 20 ST                      | mm                                                                     |
| Typ        | ZQV 2.5N/7 RD              | Wersja                                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">2108810000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, czerwony, 24 A, Liczba           |
| GTIN (EAN) | 4050118448498              | biegunów: 7, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 33.4    |
| Ilość      | 20 ST                      | mm                                                                     |
| Typ        | ZQV 2.5N/7 WT              | Wersja                                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">2831610000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, biały, 24 A, Liczba biegunów: 7, |
| GTIN (EAN) | 4064675416845              | Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 33.4 mm              |
| Ilość      | 20 ST                      |                                                                        |
| Typ        | ZQV 2.5N/8                 | Wersja                                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">1527670000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, pomarańczowy, 24 A, Liczba       |
| GTIN (EAN) | 4050118448405              | biegunów: 8, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 38.5    |
| Ilość      | 20 ST                      | mm                                                                     |
| Typ        | ZQV 2.5N/8 BK              | Wersja                                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">2831730000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, czarny, 24 A, Liczba biegunów:   |
| GTIN (EAN) | 4064675416968              | 8, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 38.5 mm           |
| Ilość      | 20 ST                      |                                                                        |
| Typ        | ZQV 2.5N/8 BL              | Wersja                                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">1527840000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, niebieski, 24 A, Liczba          |
| GTIN (EAN) | 4050118448597              | biegunów: 8, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 38.5    |
| Ilość      | 20 ST                      | mm                                                                     |
| Typ        | ZQV 2.5N/8 RD              | Wersja                                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">2108870000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, czerwony, 24 A, Liczba           |
| GTIN (EAN) | 4050118448481              | biegunów: 8, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 38.5    |
| Ilość      | 20 ST                      | mm                                                                     |



## S3T 2.5 FT-FT-PE DL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

|            |                            |                                                                        |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | ZQV 2.5N/8 WT              | Wersja                                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">2831620000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, biały, 24 A, Liczba biegunów: 8, |
| GTIN (EAN) | 4064675416852              | Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 38.5 mm              |
| Ilość      | 20 ST                      |                                                                        |
| Typ        | ZQV 2.5N/9                 | Wersja                                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">1527680000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, pomarańczowy, 24 A, Liczba       |
| GTIN (EAN) | 4050118447996              | biegunów: 9, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 43.6    |
| Ilość      | 20 ST                      | mm                                                                     |
| Typ        | ZQV 2.5N/9 BK              | Wersja                                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">2831740000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, czarny, 24 A, Liczba biegunów:   |
| GTIN (EAN) | 4064675416975              | 9, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 43.6 mm           |
| Ilość      | 20 ST                      |                                                                        |
| Typ        | ZQV 2.5N/9 BL              | Wersja                                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">1527870000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, niebieski, 24 A, Liczba          |
| GTIN (EAN) | 4050118448580              | biegunów: 9, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 43.6    |
| Ilość      | 20 ST                      | mm                                                                     |
| Typ        | ZQV 2.5N/9 RD              | Wersja                                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">2108900000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, czerwony, 24 A, Liczba           |
| GTIN (EAN) | 4050118448474              | biegunów: 9, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 43.6    |
| Ilość      | 20 ST                      | mm                                                                     |
| Typ        | ZQV 2.5N/9 WT              | Wersja                                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">2831630000</a> | Złącze krosujące (terminal), wtykany, biały, 24 A, Liczba biegunów: 9, |
| GTIN (EAN) | 4064675416869              | Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokość: 43.6 mm              |
| Ilość      | 20 ST                      |                                                                        |

## Trzymacz



Aby zagwarantować trwale bezpieczne osadzenie w szynie nośnej i zapobiec wypadnięciu, Weidmüller wprowadził do programu końcówki kątowe. Dostępne są wersje ze śrubą i bezśrubowe. Na trzymaczach można umieszczać oznaczniki, również dla oznaczeń grupowych. Istnieje też możliwość mocowania wtyczek kontrolnych.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                   |
|------------|----------------------------|-------------------|
| Typ        | AEB 35 SC/1                | Wersja            |
| Nr zam.    | <a href="#">1991920000</a> | Seria A, Trzymacz |
| GTIN (EAN) | 4050118376722              |                   |
| Ilość      | 50 ST                      |                   |
| Typ        | AEB 35 SC/1 BK             | Wersja            |
| Nr zam.    | <a href="#">2475310000</a> | Seria A, Trzymacz |
| GTIN (EAN) | 4050118487114              |                   |
| Ilość      | 50 ST                      |                   |
| Typ        | AEB 35 SC/1 RM             | Wersja            |
| Nr zam.    | <a href="#">3112300000</a> | Seria A, Trzymacz |
| GTIN (EAN) | 4099987196413              |                   |
| Ilość      | 50 ST                      |                   |

## S3T 2.5 FT-FT-PE DL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

|            |                            |                   |
|------------|----------------------------|-------------------|
| Typ        | AEB 35 SCL/1 RM            | Wersja            |
| Nr zam.    | <a href="#">3112310000</a> | Seria A, Trzymacz |
| GTIN (EAN) | 4099987 196420             |                   |
| Ilość      | 20 ST                      |                   |
| Typ        | AEB 35 SCL/1 V0            | Wersja            |
| Nr zam.    | <a href="#">2661280000</a> | Seria A, Trzymacz |
| GTIN (EAN) | 4050118702163              |                   |
| Ilość      | 20 ST                      |                   |
| Typ        | AEB 35 SCL/1 V0 BK         | Wersja            |
| Nr zam.    | <a href="#">2661300000</a> | Seria A, Trzymacz |
| GTIN (EAN) | 4050118702187              |                   |
| Ilość      | 20 ST                      |                   |
| Typ        | AEB 35 SCL/1 V0 GY         | Wersja            |
| Nr zam.    | <a href="#">2661290000</a> | Seria A, Trzymacz |
| GTIN (EAN) | 4050118702170              |                   |
| Ilość      | 20 ST                      |                   |

## Płytki zamykające i płytki separacyjne



Płytki separacyjne i płyty zamykające są niezbędnymi akcesoriami dla złąbek szeregowych. Płytki separacyjne zapewniają optyczną i elektryczną separację poszczególnych potencjałów i grup funkcjonalnych, zwiększając bezpieczeństwo i zapewniając przejrzystą strukturę wewnątrz szafy sterującej. Płyta zamykająca zamyka rząd złąbek szeregowych po bokach, chroniąc je przed kontaktem z częściami pod napięciem i gwarantując czyste, stabilne wykończenie. Oba komponenty są precyzyjnie dopasowane do odpowiednich serii złąbek szeregowych firmy Weidmüller, przyczyniając się do bezpiecznego, zgodnego z przepisami i profesjonalnego okablowania.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                              |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Typ        | SEP 3T 2.5                 | Wersja                                                       |
| Nr zam.    | <a href="#">2902630000</a> | Płytki końcowe do złąbek, Ciemnobieżowy, Wysokość: 118.5 mm, |
| GTIN (EAN) | 4099986005044              | Szerokość: 2.1 mm, V-0, Wemid, zatrzaskowe: Tak              |
| Ilość      | 20 ST                      |                                                              |

## Akcesoria

## DEK 5/5



## WS/ DEK

W oznaczniakach złącz MultiMark DEK/WS zastosowano innowacyjne tworzywo kompozytowe składające się z dwóch komponentów. Twarda część dolna znacznika pewnie osiada na złączu i bezpiecznie zamyka się dzięki zatraskowi. Elastyczne wykończenie powierzchni znacznie ułatwia zamontowanie oznacznika. Ten specjalnie dziurkowany materiał umożliwia naciągnięcie pasków pozwalające skompensować nieznaczne rozrzuty rozstawów/odstępów, które mają tendencję do kumulowania się, szczególnie w przypadku długich bloków zaciskowych. Kolejną zaletą to znakomita możliwość zadruku powierzchni - materiał gwarantuje, że oznaczenia są trwałe i odporne na ścieranie. Rozdzielczość druku 300 dpi przekłada się też na dobrą czytelność napisów.

Państwa korzyści dzięki MultiMark

- Kompatybilne z modułowymi blokami zacisków Weidmüller
- Mocny chwyt i trwały nadruk
- Ciągłe paski oszczędzają czas podczas montażu
- Łatwe mocowanie dzięki innowacyjnemu materiałowi kompozytowemu
- Duża etykieta zapewniająca optymalną czytelność
- Szeroki zakres uniwersalności ze względu na niezależność od producenta

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                            |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Typ        | DEK 5/5 MM WS              | Wersja                                                     |
| Nr zam.    | <a href="#">2007110000</a> | Dekafix, Znakowanie zacisków, 5 x 5 mm, Weidmueller, biały |
| GTIN (EAN) | 4050118391862              |                                                            |
| Ilość      | 800 ST                     |                                                            |

## neutralna



Dekafix (DEK) jest uniwersalnym oznaczniakiem do wszystkich przewodów oraz wtyków, a także podzespołów elektronicznych. System jest idealny do krótkich sekwencji numerycznych oraz pasuje do szerokiego asortymentu fabrycznie zadrukowanych oznaczniaków.

Paski umożliwiające szybkie instalowanie, wymagające tylko jednej operacji. Druk jest wyraźnie czytelny, kontrastowy i dostępny w różnych szerokościach. Szeroki asortyment oznaczniaków gotowych do użycia Paski umożliwiające szybkie instalowanie Oznaczniki złącz, pasujące do wszystkich złącz kablowych Weidmüller Dostępne jako niewypełnione karty MultiCard lub karty ze standardowym nadrukiem Do nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

## S3T 2.5 FT-FT-PE DL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                               |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Typ        | DEK 5/5 MC NE BL           | Wersja                                                        |
| Nr zam.    | <a href="#">1609801693</a> | Dekafix, Znakowanie zacisków, 5 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397166              | Weidmueller, niebieski                                        |
| Ilość      | 1000 ST                    |                                                               |
| Typ        | DEK 5/5 MC NE BR           | Wersja                                                        |
| Nr zam.    | <a href="#">1249870000</a> | Dekafix, Znakowanie zacisków, 5 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118051865              | Weidmueller, brązowy                                          |
| Ilość      | 1000 ST                    |                                                               |
| Typ        | DEK 5/5 MC NE GE           | Wersja                                                        |
| Nr zam.    | <a href="#">1609801687</a> | Dekafix, Znakowanie zacisków, 5 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397135              | Weidmueller, żółty                                            |
| Ilość      | 1000 ST                    |                                                               |
| Typ        | DEK 5/5 MC NE GN           | Wersja                                                        |
| Nr zam.    | <a href="#">1609801688</a> | Dekafix, Znakowanie zacisków, 5 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397142              | Weidmueller, zielony                                          |
| Ilość      | 1000 ST                    |                                                               |
| Typ        | DEK 5/5 MC NE GR           | Wersja                                                        |
| Nr zam.    | <a href="#">1609801691</a> | Dekafix, Znakowanie zacisków, 5 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397159              | Weidmueller, szary                                            |
| Ilość      | 1000 ST                    |                                                               |
| Typ        | DEK 5/5 MC NE OR           | Wersja                                                        |
| Nr zam.    | <a href="#">1238340000</a> | Dekafix, Znakowanie zacisków, 5 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118062632              | Weidmueller, pomarańczowy                                     |
| Ilość      | 1000 ST                    |                                                               |
| Typ        | DEK 5/5 MC NE RT           | Wersja                                                        |
| Nr zam.    | <a href="#">1609801686</a> | Dekafix, Znakowanie zacisków, 5 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397128              | Weidmueller, czerwony                                         |
| Ilość      | 1000 ST                    |                                                               |
| Typ        | DEK 5/5 MC NE SW           | Wersja                                                        |
| Nr zam.    | <a href="#">1457550000</a> | Dekafix, Znakowanie zacisków, 5 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118263817              | Weidmueller, czarny                                           |
| Ilość      | 1000 ST                    |                                                               |
| Typ        | DEK 5/5 MC NE VI           | Wersja                                                        |
| Nr zam.    | <a href="#">1249860000</a> | Dekafix, Znakowanie zacisków, 5 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118042764              | Weidmueller, fioletowy                                        |
| Ilość      | 1000 ST                    |                                                               |
| Typ        | DEK 5/5 MC NE WS           | Wersja                                                        |
| Nr zam.    | <a href="#">1609801044</a> | Dekafix, Znakowanie zacisków, 5 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397111              | Weidmueller, biały                                            |
| Ilość      | 1000 ST                    |                                                               |
| Typ        | DEK 5/5 S MC NE WS         | Wersja                                                        |
| Nr zam.    | <a href="#">1341620000</a> | Dekafix, Znakowanie zacisków, 5 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118145793              | Weidmueller, biały                                            |
| Ilość      | 400 ST                     |                                                               |

## Akcesoria

## druk specjalny



Dekafix (DEK) jest uniwersalnym oznaczniakiem do wszystkich przewodów oraz wtyków, a także podzespołów elektronicznych. System jest idealny do krótkich sekwencji numerycznych oraz pasuje do szerokiego asortymentu fabrycznie zadrukowanych oznaczniaków.

Paski umożliwiające szybkie instalowanie, wymagające tylko jednej operacji. Druk jest wyraźnie czytelny, kontrastowy i dostępny w różnych szerokościach. Szeroki asortyment oznaczniaków gotowych do użycia. Paski umożliwiające szybkie instalowanie. Oznaczniki złącz, pasujące do wszystkich złącz kablowych Weidmüller. Dostępne jako niewypełnione karty MultiCard lub karty ze standardowym nadrukiem. Do nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                               |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Typ        | DEK 5/5 MC SDR             | Wersja                                                        |
| Nr zam.    | <a href="#">1609810000</a> | Dekafix, Znakowanie zacisków, 5 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190456597              | Weidmueller, według życzenia klienta                          |
| Ilość      | 200 ST                     |                                                               |
| Typ        | DEK 5/5 PLUS MC SDR        | Wersja                                                        |
| Nr zam.    | <a href="#">1854500000</a> | Dekafix, Znakowanie zacisków, 5 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248393602              | Weidmueller, według życzenia klienta                          |
| Ilość      | 200 ST                     |                                                               |
| Typ        | DEK 5/5 S MC SDR           | Wersja                                                        |
| Nr zam.    | <a href="#">1341590000</a> | Dekafix, Znakowanie zacisków, 5 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118146042              | Weidmueller, według życzenia klienta                          |
| Ilość      | 80 ST                      |                                                               |

## Plus



Dekafix (DEK) jest uniwersalnym oznaczniakiem do wszystkich przewodów oraz wtyków, a także podzespołów elektronicznych. System jest idealny do krótkich sekwencji numerycznych oraz pasuje do szerokiego asortymentu fabrycznie zadrukowanych oznaczniaków.

Paski umożliwiające szybkie instalowanie, wymagające tylko jednej operacji. Druk jest wyraźnie czytelny, kontrastowy i dostępny w różnych szerokościach. Szeroki asortyment oznaczniaków gotowych do użycia. Paski umożliwiające szybkie instalowanie. Oznaczniki złącz, pasujące do wszystkich złącz kablowych Weidmüller. Dostępne jako niewypełnione karty MultiCard lub karty ze standardowym nadrukiem. Do nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

## S3T 2.5 FT-FT-PE DL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                               |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Typ        | DEK 5/5 PLUS MC NE WS      | Wersja                                                        |
| Nr zam.    | <a href="#">1854490000</a> | Dekafix, Znakowanie zacisków, 5 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248393596              | Weidmueller, biały                                            |
| Ilość      | 1000 ST                    |                                                               |

|            |                            |                                                               |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Typ        | DEK 5/5 PLUS MC NE GE      | Wersja                                                        |
| Nr zam.    | <a href="#">1907520000</a> | Dekafix, Znakowanie zacisków, 5 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248532100              | Weidmueller, żółty                                            |
| Ilość      | 1000 ST                    |                                                               |

## V0



Dekafix (DEK) jest uniwersalnym oznaczniakiem do wszystkich przewodów oraz wtyków, a także podzespołów elektronicznych. System jest idealny do krótkich sekwencji numerycznych oraz pasuje do szerokiego asortymentu fabrycznie zadrukowanych oznaczniaków.

Paski umożliwiające szybkie instalowanie, wymagające tylko jednej operacji. Druk jest wyraźnie czytelny, kontrastowy i dostępny w różnych szerokościach.

Szeroki asortyment oznaczniaków gotowych do użycia  
Paski umożliwiające szybkie instalowanie Oznaczniki złącz, pasujące do wszystkich złącz kablowych Weidmüller Dostępne jako niewypełnione karty MultiCard lub karty ze standardowym nadrukiem Do nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                               |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Typ        | DEK 5/5 MC NE V0 WS        | Wersja                                                        |
| Nr zam.    | <a href="#">1388530000</a> | Dekafix, Znakowanie zacisków, 5 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118188622              | Weidmueller, biały                                            |
| Ilość      | 1000 ST                    |                                                               |

## Adapter testowy i gniazda testowe



Adaptory testowe i wtyki kontrolne są wykorzystywane do połączeń elektrycznych między złączkami i urządzeniami testującymi. W ten sposób można ustanowić styk elektryczny w stanie okablowanym i w łatwy sposób dokonać pomiarów.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                              |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | FZS 2/4 RT/80 SAKT4        | Wersja                                                                       |
| Nr zam.    | <a href="#">1276300000</a> | Wtyczka (terminal), złącze wtykowe, 2 mm <sup>2</sup> , liczba przyłączy: 2, |
| GTIN (EAN) | 4008190026080              | Liczba biegunów: 1, Szerokość: 9 mm                                          |
| Ilość      | 20 ST                      |                                                                              |