

## SAI-08D-VPPP-5A-M120-OL2-EX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmuller.com](http://www.weidmuller.com)



Pasywne rozdzielacze M12 są dostępne we wszelkich możliwych kształtach i wersjach. Oprócz tego jest kilka wersji specjalnych, jak rozdzielacz SAI do obszaru EX czy ergonomiczny M8, dostępnych wyłącznie w Weidmüller. Te nowe produkty otoczone są ochroną prawną.

### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	wersja pokrywy Ex, M12, 30 V, Kodowanie A, LED: Nie, czujnik bezdotykowy LED: Nie, Typ okablowania: PNP
Nr zam.	<a href="#">2902930000</a>
Typ	SAI-08D-VPPP-5A-M120-OL2-EX
GTIN (EAN)	4099986005532
Ilość	1 szt.

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

Atesty



## Wymiary i masa

Głębokość	60 mm	Głębokość (cale)	2.3622 inch
Wysokość	41.5 mm	Wysokość (cale)	1.6339 inch
Długość	152 mm	Długość (cale)	5.9842 inch
Masa netto	250 g		

## Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -40 - 60°C

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia  
REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

## Dane przyłącza

Metoda wykonywania złącz	PUSH IN	Dławnica kablowa	M 20
Zakres zaciskania, min.	0.14 mm <sup>2</sup>	Zakres zaciskania, maks.	1.5 mm <sup>2</sup>
przekrój przyłącza przewodu AWG, min.	AWG 26	przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, AWG 16 maks.	
jednodrutowe, min. H05(07) V-U	0.14 mm <sup>2</sup>	jednodrutowe, maks. H05(07) V-U	1.5 mm <sup>2</sup>
cienkodrutowe, min. H05(07) V-K	0.14 mm <sup>2</sup>	cienkodrutowe, maks. H05(07) V-K	1.5 mm <sup>2</sup>
z AEH z kołnierzem DIN 46 228/4, min.	0.28 mm <sup>2</sup>	z AEH z kołnierzem DIN 46 228/4, maks.	1 mm <sup>2</sup>
z tulejką zaciskową, DIN 46228 pt 1, min.	0.25 mm <sup>2</sup>	z końcówką kablową wg DIN 46 228/1, maks.	1 mm <sup>2</sup>
odejście rozdzielcze	wersja pokrywy Ex		

## Dane elektryczne

Napięcie znamionowe, min.	0 V	Napięcie znamionowe, maks.	30 V
Maks. pojemność pojedynczego gniazda	0.8 A	prąd całkowity	0.8 A
prąd na sygnał	0.8 A		

## Dane materiałowe

Materiał O-ringa	FKM	Podstawowy materiał obudowy	Pocan
kolor obudowy	czarny (podobny do RAL 9005)	materiał uszczelniający pokrywę	Pianka poliuretanowa
Gniazdo śrubowe	CuZn, niklowany	Materiał styków	CuZn
Powierzchnia styku	pozlacany	Materiał podstawy styków	PBT (UL 94 V0)
Materiał dławnicy kablowej	tworzywo sztuczne		

## Dane ogólne techniczne

Stopień ochrony	IP66, IP67	Kategoria przepięciowa	III
Kodowanie stacji wtykowych	Kodowanie A	Liczba biegunów	5

**SAI-08D-VP-5A-M120-OL2-EX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dane techniczne**

Liczba gniazd stykowych	8	Ścieżka połączenia	M12
Stopień zanieczyszczenia	3	Metoda wypalania	V-0
Cykle wpinania	≤ 50	LED	Nie
czujnik bezdotykowy LED	Nie		

**Ważna informacja**

Informacje produktowe W dostarczonym zestawie: 2 x Zaślepka ochronna M12 1 x Dławnica kablowa M20x1.5 1 x Oznacznik urządzenia MultiCard ESG 9/20

**Klasyfikacje**

ETIM 8.0	EC003558	ETIM 9.0	EC003558
ETIM 10.0	EC003558	ECLASS 14.0	27-44-01-11
ECLASS 15.0	27-44-01-11		

## SAI-08D-VPPP-5A-M120-OL2-EX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Rysunki


Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.




Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.




### Pozostałe



### Rysunek wymiarowy



### Schemat połączeń



**SAI-08D-VP-5A-M120-OL2-EX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Akcesoria****Akcesoria**

Pasywne rozdzielacze M12 są dostępne we wszelkich możliwych kształtach i wersjach. Oprócz tego jest kilka wersji specjalnych, jak rozdzielacz SAI do obszaru EX czy ergonomiczny M8, dostępnych wyłącznie w Weidmüller. Te nowe produkty otoczone są ochroną prawną.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Typ	SAI-TS35 MF	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1917400000</a>	
GTIN (EAN)	4032248551330	
Ilość	1 ST	

**M12**

Kołpaki ochronne zabezpieczają wolne gniazda przed działaniem czynników zewnętrznych.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Typ	SAI-SK-M12-UNI 2029	Wersja
Nr zam.	<a href="#">2330260000</a>	Chronione podzespoły, Nasadka ochronna
GTIN (EAN)	4032248592067	
Ilość	20 ST	

## SAI-08D-VP-5A-M120-OL2-EX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## neutralna



ESG to sprawdzony oznacznik o formacie MultiCard przeznaczony do wielu dobrze znanych urządzeń elektrycznych. W rezultacie można otrzymać wysokiej jakości oznaczenia urządzeń, czytelne, z wysokim kontrastem.

Oferujemy różne typy urządzeń różnych producentów, takich jak Siemens, ABB, Beckhoff itp.

Najważniejsze zalety:

Uniwersalne szyldy; w zależności od typu samoprzylepne lub mocowane na zatrzask. Do urządzeń mocowanych obok siebie, np. bezpieczników, oferujemy oznaczniki ESG do wciskania na szynę oznacznikową. Wykonywanie nadruków laserowych zgodnie z indywidualnymi specyfikacjami

Do nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	ESG 9/20 MC NE WS	Wersja	
Nr zam.	<a href="#">1609940000</a>	ESG, Oznaczniki urządzeń x 20 mm, PA 66, Barwny: biały, wtykowy	
GTIN (EAN)	4008190203528		
Ilość	200 ST		

## Screwty® narzędzie do dławnic kablowych, z regulacją momentu obrotowego




Doskonałe narzędzie w każdym z możliwych zastosowań. Screwty® jest idealnym narzędziem wielofunkcyjnym do pewnego mocowania wszystkich popularnych rodzajów kabli czujników i elementów wykonawczych. Nawet trudnodostępne wtyki okrągłe stają się osiągalne dzięki użyciu Screwty®. Prosty ruch obrotowy dokręca i odkręca złącza, bez konieczności użycia dużej siły. Wkrętak Screwty® jest rozwiązaniem unikatowym, a zarazem globalnym, ponieważ pasuje do większości kabli i wtyków innych dostawców (ponad 90 %). Screwty® składa się z rękojeści z tradycyjnym adapterem 1/4". Dzięki temu można go używać do wszystkich rozmiarów: złączy wtykowych okrągłych M12 i M8, adaptowalnych wtyków i gniazd M12F i M8F, a także wtyków i gniazd M23.

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	SCREWTY SET -DM	Wersja	
Nr zam.	<a href="#">1920000000</a>	Cable gland tool for M8, M12 lines and connectors	
GTIN (EAN)	4032248436859		
Ilość	1 ST		

## Akcesoria

## 5-biegunowy, kod A




Kable czujnika do użytku w aplikacjach Ex z obwodami iskrobezpiecznymi. Szczegółowe informacje można znaleźć w oświadczeniu producenta w plikach do pobrania związanych z produktami

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	SAIL-M12G-5-5.OUBL	Wersja
Nr zam.	<a href="#">3107980500</a>	Przewód czujnik/element wykonawczy, Jeden koniec bez złącza,
GTIN (EAN)	4099987808064	M12, Liczba biegunów : 5, 5 m, złącze męskie, proste, Ekranowane:
Ilość	1 ST	Nie, LED: Nie, Materiał płaszczka: PUR, Halogenki: Nie
Typ	SAIL-M12BG-5-5.OUBL	Wersja
Nr zam.	<a href="#">3107970500</a>	Przewód czujnik/element wykonawczy, Jeden koniec bez złącza,
GTIN (EAN)	4099987803854	M12, Liczba biegunów : 5, 5 m, złącze żeńskie, proste, Ekranowane:
Ilość	1 ST	Nie, LED: Nie, Materiał płaszczka: PUR, Halogenki: Nie
Typ	SAIL-M12W-5-5.OUBL	Wersja
Nr zam.	<a href="#">3107990500</a>	Przewód czujnik/element wykonawczy, Jeden koniec bez złącza,
GTIN (EAN)	4099987808101	M12, Liczba biegunów : 5, 5 m, styk, 90°, Ekranowane: Nie, LED: Nie,
Ilość	1 ST	Materiał płaszczka: PUR, Halogenki: Nie
Typ	SAIL-M12GM12G-5-5.OUBL	Wersja
Nr zam.	<a href="#">2955210500</a>	Przewód czujnik/element wykonawczy, Kabel połączeniowy, M12,
GTIN (EAN)	4099987808293	Liczba biegunów : 5, 5 m, złącze męskie, proste - złącze żeńskie,
Ilość	1 ST	proste, Ekranowane: Nie, LED: Nie, Materiał płaszczka: PUR, Halogenki: Nie
		Nie

## 2-biegunowy, kod A



Kable czujnika do użytku w aplikacjach Ex z obwodami iskrobezpiecznymi. Szczegółowe informacje można znaleźć w oświadczeniu producenta w plikach do pobrania związanych z produktami

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	SAIL-M12G-2SD5.OUBL	Wersja
Nr zam.	<a href="#">3108010500</a>	Przewód czujnik/element wykonawczy, Jeden koniec bez złącza,
GTIN (EAN)	4099987813273	M12, Liczba biegunów : 2, 5 m, złącze męskie, proste, Ekranowane:
Ilość	1 ST	Tak, LED: Nie, Materiał płaszczka: PUR, Halogenki: Nie


## SAI-08D-VPPP-5A-M120-OL2-EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## 4-biegunowy, kod A




Kable czujnika do użytku w aplikacjach Ex z obwodami iskrobezpiecznymi. Szczegółowe informacje można znaleźć w oświadczeniu producenta w plikach do pobrania związanych z produktami

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	SAIL-M12G-4SD5.OUBL	Wersja
Nr zam.	<a href="#">3108030500</a>	Przewód czujnik/element wykonawczy, Jeden koniec bez złącza,
GTIN (EAN)	4099987834346	M12, Liczba biegunów : 4, 5 m, złącze męskie, proste, Ekranowane:
Ilość	1 ST	Tak, LED: Nie, Materiał płaszczka: PUR, Halogenki: Nie

## 2-biegunowy, kod A




Kable czujnika do użytku w aplikacjach Ex z obwodami iskrobezpiecznymi. Szczegółowe informacje można znaleźć w oświadczeniu producenta w plikach do pobrania związanych z produktami

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	SAIL-M12BG-2SD5.OUBL	Wersja
Nr zam.	<a href="#">3108000500</a>	Przewód czujnik/element wykonawczy, Jeden koniec bez złącza,
GTIN (EAN)	4099987808507	M12, Liczba biegunów : 2, 5 m, złącze żeńskie, proste, Ekranowane:
Ilość	1 ST	Tak, LED: Nie, Materiał płaszczka: PUR, Halogenki: Nie

## 4-biegunowy, kod A



Kable czujnika do użytku w aplikacjach Ex z obwodami iskrobezpiecznymi. Szczegółowe informacje można znaleźć w oświadczeniu producenta w plikach do pobrania związanych z produktami

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	SAIL-M12BG-4SD5.OUBL	Wersja
Nr zam.	<a href="#">3106100500</a>	Przewód czujnik/element wykonawczy, Jeden koniec bez złącza,
GTIN (EAN)	4099987175678	M12, Liczba biegunów : 4, 5 m, złącze żeńskie, proste, Ekranowane:
Ilość	1 ST	Tak, LED: Nie, Materiał płaszczka: PUR, Halogenki: Nie


## SAI-08D-VPPP-5A-M120-OL2-EX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## 2-biegunowy, kod A




Kable czujnika do użytku w aplikacjach Ex z obwodami iskrobezpiecznymi. Szczegółowe informacje można znaleźć w oświadczeniu producenta w plikach do pobrania związanych z produktami

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	SAIL-M12W-2SD5.0UBL	Wersja
Nr zam.	<a href="#">3108020500</a>	Przewód czujnik/element wykonawczy, Jeden koniec bez złącza,
GTIN (EAN)	4099987814584	M12, Liczba biegunów : 2, 5 m, styk, 90°, Ekranowane: Tak, LED: Nie,
Ilość	1 ST	Materiał płaszczka: PUR, Halogenki: Nie

## 4-biegunowy, kod A




Kable czujnika do użytku w aplikacjach Ex z obwodami iskrobezpiecznymi. Szczegółowe informacje można znaleźć w oświadczeniu producenta w plikach do pobrania związanych z produktami

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	SAIL-M12W-4SD5.0UBL	Wersja
Nr zam.	<a href="#">3108040500</a>	Przewód czujnik/element wykonawczy, Jeden koniec bez złącza,
GTIN (EAN)	4099987835138	M12, Liczba biegunów : 4, 5 m, styk, 90°, Ekranowane: Tak, LED: Nie,
Ilość	1 ST	Materiał płaszczka: PUR, Halogenki: Nie

## 2-biegunowy, kod A



Kable czujnika do użytku w aplikacjach Ex z obwodami iskrobezpiecznymi. Szczegółowe informacje można znaleźć w oświadczeniu producenta w plikach do pobrania związanych z produktami

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	SAIL-M12GM12G-2SD5.0UBL	Wersja
Nr zam.	<a href="#">2993610500</a>	Przewód czujnik/element wykonawczy, Kabel połączeniowy, M12,
GTIN (EAN)	4099987814881	Liczba biegunów : 2, 5 m, złącze męskie, proste - złącze żeńskie,
Ilość	1 ST	

## SAI-08D-VP-5A-M120-OL2-EX


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

proste, Ekranowane: Tak, LED: Nie, Materiał płaszczka: PUR, Halogenki:  
 Nie

## 4-biegunowy, kod A



Kable czujnika do użytku w aplikacjach Ex z obwodami iskrobezpiecznymi. Szczegółowe informacje można znaleźć w oświadczeniu producenta w plikach do pobrania związanych z produktami

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	SAIL-M12GM12G-4SD5.0UBL	Wersja
Nr zam.	<a href="#">2955220500</a>	Przewód czujnik/element wykonawczy, Kabel połączeniowy, M12,
GTIN (EAN)	4099987836265	Liczba biegunów : 4, 5 m, złącze męskie, proste - złącze żeńskie,
Ilość	1 ST	proste, Ekranowane: Tak, LED: Nie, Materiał płaszczka: PUR, Halogenki: Nie