

## KTBLQL15010050S4B1 LL1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Od wielu lat nazwa Klippon® jest synonimem kompetencji i jakości w produkcji obudów. Obudowy z blachy stalowej z serii Klippon® TB Large są przeznaczone głównie do zastosowań, w których jest wymagana niezawodna ochrona wrażliwych komponentów elektronicznych (rozproszone systemy sterowania DCS lub sterowanie pompami). Szeroki wybór wymiarów zewnętrznych oznacza, że w tych obudowach można umieścić jeszcze więcej komponentów niż w obudowach z poprzedniej serii. Projektując dla Państwa obudowę Klippon® TB Large zapewnimy szeroką pomoc w tworzeniu i realizacji Państwa projektu.

### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Klippon TBL (Terminal Box Large), Pusta obudowa, Wysokość: 1500 mm, Szerokość: 1000 mm, Głębokość: 500 mm, Płyty kołnierzowe: na dole, Materiał podstawowy: stal nierdzewna 1.4404 (316 L), element szczotkowany
Nr zam.	<a href="#">2698430000</a>
Typ	KTBLQL15010050S4B1 LL1
GTIN (EAN)	4064675026662
Ilość	1 szt.

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

Atesty



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	<a href="#">Witryna UL</a>
Nr certyfikatu (cULus)	E508186

## Wymiary i masa

Głębokość	500 mm	Głębokość (cale)	19.685 inch
Wysokość	1500 mm	Wysokość (cale)	59.055 inch
Szerokość	1000 mm	Szerokość (cale)	39.37 inch
Wymiar mocowania wysokość	1146 mm	Wymiar mocowania szerokość	1040 mm
Masa netto	184800 g		

## Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-50 °C...135 °C
----------------------------	-----------------

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

## Informacje ogólne

Grubość materiału wieka	2.5 mm	Grubość materiału kołnierza	3 mm
Grubość materiału	2 mm	Temperatura pracy, max.	135 °C
Temperatura pracy, min.	-50 °C	Mocowanie wieka	Mocowanie o ćwierć obrotu z wkładką z głowicą kwadratową
Powierzchnia	element szczotkowy	udarność	7 J wersja ATEX, 10 J wersja standardowa
rozmiar klucza	10 mm	Stopień ochrony	IP66
Materiał podstawowy	stal nierdzewna 1.4404 (316 L)	materiał uszczelniający	Silikon
mocowanie obudowy	6 x przyspawana stopa montażowa z otworami 14 mm	Wersja uchwytów do podnoszenia	4 spawane uchwyty do podnoszenia
Mocowanie płytki kołnierzowej	Śruby M6 z łbem sześciokątnym SW10	Płyty kołnierzowe	na dole
otwór manipulacyjny szerokość	925 mm	kąt otwarcia wieko	100.00 °
Płytko kołnierzowa	Tak	Pokrywa	Tak
otwór manipulacyjny wysokość	1425 mm	pozycja sworznia PE	Obudowa strona C

## Numery certyfikatów obudowy

Deklaracja zgodność nr. (DoC LVD)	DE PS2611 201111 002ISS01	Atest zgodności (AoC)	DE PS2611 201111 001ISS02
Nr certyfikatu pustej obudowy (ATEX)	CML 20ATEX3029U	Nr certyfikatu pustej obudowy (IECEx)	IECEx NEP 20.0005U
Nr certyfikatu (cULus)	E508186		

**Dane techniczne****dławiki u góry / u dołu**

M20	270	M12	536
M63	40	M40	102
M32	136	M25	205
M50	60	M75	32
M16	364		

**Ważna informacja**

Informacje produktowe      The mounting plates are included in the delivery scope of the enclosure. The mounting plates are made of galvanised sheet steel. Fixing material is only included for the mounting plates.

**Klasyfikacje**

ETIM 8.0	EC002503	ETIM 9.0	EC002503
ETIM 10.0	EC002503	ECLASS 14.0	27-18-05-02
ECLASS 15.0	27-18-05-02		



## KTBLQL15010050S4B1 LL1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Akcesoria

### Oslony przeciwdeszczowe



Oslony przeciwdeszczowe zapewniają idealny, dodatkowy poziom ochrony obudowy, gdy jest ona instalowana w nietypowych strefach klimatycznych, np. w miejscach narażonych na silne deszcze lub skrajne duże nasłonecznienie.

### Ogólne dane zamówieniowe

Typ	KTBLRNHD10050S4B LL1	Wersja
Nr zam.	<a href="#">2698540000</a>	Klippon TBL (Terminal Box Large), osłona przeciwdeszczowa,
GTIN (EAN)	4064675026693	Wysokość: 175 mm, Szerokość: 1016 mm, Głębokość: 650 mm,
Ilość	1 ST	Materiał podstawowy: stal nierdzewna 1.4404 (316 L), element szcztokowany, srebrny