


SFC-DS 0/21 MC NE WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

SFC – SlimFix Clip MultiCard z dwoma polami oznaczeń
W przypadku oznaczników przewodników często wymagany jest szybki odczyt początku i oznaczenia danego przewodnika. Tutaj sensowne jest drukowanie danych bezpośrednio na oznaczniku.

Nowe oznaczniki SFC-DS zostały zaprojektowane jako oznaczniki typu MultiCard i nadają się do druku bezpośredniego z wykorzystaniem naszego systemu drukowania PrintJet. Dwa obszary opisowe umożliwiają zadrukowanie wielu danych na jednym oznaczniku. Dane wydruku mogą być importowane bezpośrednio z projektów CAE do oprogramowania do przygotowania opisów M-Print® PRO. Po wydrukowaniu, oznaczniki są umieszczane wokół przewodu i pewnie mocowane za pomocą specjalnego mechanizmu blokującego.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Znaczniki kabli i przewodów, 21 x 4.2 mm, biały
Nr zam.	2904980000
Typ	SFC-DS 0/21 MC NE WS
GTIN (EAN)	4099986918504
Ilość	200 szt.

SFC-DS 0/21 MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Wymiary i masa

Głębokość	3.2 mm	Głębokość (cale)	0.126 inch
Wysokość	21 mm	Wysokość (cale)	0.8268 inch
Szerokość	4.2 mm	Szerokość (cale)	0.1654 inch
Masa netto	0.41 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia		
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%		
Ślad węglowy produktu	Kołyska do bramy	0.004 kg CO2 eq.	

Dane ogólne

Rodzaj nadruku	neutralna	Wykonanie	ze stopką zatrząskową
Szerokość	4.2 mm	Klasa palności wg UL 94	UL 94, V-2
zakres temperatur roboczych, maks.	100 °C	zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C
Barwny	biały	Halogenki	Nie
Materiał podstawowy	poliamid 66	Nadrukowane znaki	bez
Wielkość pola opisowego	20 x 2.2 mm	Ilość na rolkę	40

Markery przewodów i kabli

Halogenki	Nie	Przekrój przyłącza przewodu, maks.	1 mm ²
Zewnętrzna średnica przewodu, maks.	2.5 mm	Zewnętrzna średnica przewodu, min.	1.5 mm
Przekrój przyłącza przewodu	1 mm ²		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Drawings

