


SFC-DS 1/21 MC NE GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

SFC – SlimFix Clip MultiCard z dwoma polami oznaczeń
W przypadku oznaczników przewodników często wymagany jest szybki odczyt początku i oznaczenia danego przewodnika. Tutaj sensowne jest drukowanie danych bezpośrednio na oznaczniku.

Nowe oznaczniki SFC-DS zostały zaprojektowane jako oznaczniki typu MultiCard i nadają się do druku bezpośredniego z wykorzystaniem naszego systemu drukowania PrintJet. Dwa obszary opisowe umożliwiają zadrukowanie wielu danych na jednym oznaczniku. Dane wydruku mogą być importowane bezpośrednio z projektów CAE do oprogramowania do przygotowania opisów M-Print® PRO. Po wydrukowaniu, oznaczniki są umieszczane wokół przewodu i pewnie mocowane za pomocą specjalnego mechanizmu blokującego.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Znaczniki kabli i przewodów, 2 - 3.5 mm, 21 x 5.2 mm, żółty
Nr zam.	2905070000
Typ	SFC-DS 1/21 MC NE GE
GTIN (EAN)	4099986711433
Ilość	200 szt.

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Głębokość	4 mm	Głębokość (cale)	0.1575 inch
Wysokość	21 mm	Wysokość (cale)	0.8268 inch
Szerokość	5.2 mm	Szerokość (cale)	0.2047 inch
Masa netto	0.41 g		

Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-40...100 °C
-------------------------------	--------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia	
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%	
Ślad węglowy produktu	Kołyska do bramy	0.004 kg CO2 eq.

Dane ogólne

Rodzaj nadruku	neutralna	
Szerokość	5.2 mm	
Klasa palności wg UL 94	UL 94, V-2	
zakres temperatur roboczych, maks.	100 °C	
zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C	
Barwny	żółty	
Halogenki	Nie	
Materiał podstawowy	poliamid 66	
Nadrukowane znaki	bez	
Liczba oznaczników w opakowaniu	forma dostawy	MultiCard
Wielkość pola opisowego	20 x 3.2 mm	
Liczba oznaczników w kombinacji	1 MultiCard = Conductor and cable markers	
Zakres temperatury stosowania	-40...100 °C	

Markery przewodów i kabli

Halogenki	Nie	Przekrój przyłącza przewodu, maks.	2.5 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, min.	0.75 mm ²	Zewnętrzna średnica przewodu, maks.	3.3 mm
Zewnętrzna średnica przewodu, min.	2 mm	Zewnętrzna średnica przewodu	2 - 3.5 mm
Przekrój przyłącza przewodu	0.75 - 2.5 mm ²		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Rysunki

