


**SFC-DS 3/21 MC NE GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



SFC – SlimFix Clip MultiCard z dwoma polami oznaczeń  
W przypadku oznaczników przewodników często wymagany jest szybki odczyt początku i oznaczenia danego przewodnika. Tutaj sensowne jest drukowanie danych bezpośrednio na oznaczniku.

Nowe oznaczniki SFC-DS zostały zaprojektowane jako oznaczniki typu MultiCard i nadają się do druku bezpośredniego z wykorzystaniem naszego systemu drukowania PrintJet. Dwa obszary opisowe umożliwiają zadrukowanie wielu danych na jednym oznaczniku. Dane wydruku mogą być importowane bezpośrednio z projektów CAE do oprogramowania do przygotowania opisów M-Print® PRO. Po wydrukowaniu, oznaczniki są umieszczane wokół przewodu i pewnie mocowane za pomocą specjalnego mechanizmu blokującego.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wersja	Znaczniki kabli i przewodów, 21 x 7 mm, żółty
Nr zam.	<a href="#">2905190000</a>
Typ	SFC-DS 3/21 MC NE GE
GTIN (EAN)	4099986918887
Ilość	120 szt.

## SFC-DS 3/21 MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i masa

Głębokość	6 mm	Głębokość (cale)	0.2362 inch
Wysokość	21 mm	Wysokość (cale)	0.8268 inch
Szerokość	7 mm	Szerokość (cale)	0.2756 inch
Masa netto	0.68 g		

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia		
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%		
Ślad węglowy produktu	Kołyśka do bramy	0.004 kg CO2 eq.	

## Dane ogólne

Rodzaj nadruku	neutralna	Wykonanie	ze stopką zatrząskową
Szerokość	7 mm	Klasa palności wg UL 94	V-2, UL 94
zakres temperatur roboczych, maks.	100 °C	zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C
Barwny	żółty	Halogenki	Nie
Materiał podstawowy	poliamid 66	Nadrukowane znaki	bez
Wielkość pola opisowego	20 x 5 mm	Ilość na rolkę	24

## Markery przewodów i kabli

Halogenki	Nie	Przekrój przyłącza przewodu, maks.	10 mm <sup>2</sup>
Zewnętrzna średnica przewodu, maks.	7 mm	Zewnętrzna średnica przewodu, min.	4.5 mm
Przekrój przyłącza przewodu	10 mm <sup>2</sup>		

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

**Rysunki**

