

Konfekcjonowane kable IE, kabel kolejowy, kat. 7, fioletowy, M12

Ogólne dane zamówieniowe

Nr zam.	2912210003
Typ	IE-C6EB8BV0003XCAXXX-X
GTIN (EAN)	4099987981095
Ilość	1 szt.

Dane techniczne

Wymiary i masa

Długość	13 m	Długość (cale)	511.811 inch
Masa netto	41 g		

Specjalne standardy dla kabli

Zawartość fluoru	According to EN-50267-2-1	Pionowe rozprzestrzenianie się płomieni na wiązkach kablowych	EN 60332-3-25
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych	According to EN 45545, HL1 - HL3, NFPA 130	Gęstość dymu	EN 61034-2

Standardy ogólne

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 61076-2-109
--------------------------------	-----------------

Właściwości elektryczne

Opór izolacji	$\geq 100 \text{ M}\Omega$	Napięcie znamionowe	125 V
---------------	----------------------------	---------------------	-------

Budowa kabla

Przewody plecione	7	kolor płaszcza	fioletowy
Przekrój	4*2*AWG 26/7 - 4*2*0,128 mm ²	Ekranowanie	S/FTP
liczba żył	8	Średnica izolacji	1.05 mm
izolacja	PE	Średnica płaszcza, maks.	6.8 mm
Średnica płaszcza, min.	6.4 mm	tworzywo płaszcza	poliolefin, sieciowanie molekularne
Kodowanie kolorami	biały / pomarańczowy, pomarańczowy, biały / zielony, zielony, biały / brązowy, brązowy, biały / niebieski, niebieski	Grubość materiału płaszcza	0.65 mm

Własności kabli elektrycznych

napięcie znamionowe (AC)	50 V	napięcie znamionowe (DC)	60 V
Opór izolacji	$\geq 100 \text{ M}\Omega$	Kategoria	Cat. 6
Tłumienność sprzężenia (do 1000 MHz)	90 dB	Tłumienie ekranu (do 1000 MHz)	60.00 dB
Impedancja falowa	100 $\pm$ 5 Ω przy 100 MHz		

Własności mechaniczne i materiałowe kabli

Odporność na olej	zgodnie z wymaganiami IEC 60811:404	Halogenki	Nie
Promień gięcia, min., jednorazowy	6 *średnica	Wytrzymałość na ścieranie	bardzo dobrze
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	in accordance with IEC 60332-1-2	Gęstość dymu	EN 61034-2

wtyki lewe

Wtyk po lewej	M12, Kodowanie X, IP67, styk męski, zakrzywiony 0°, wtyk, Tworzywo sztuczne, Ekranowane
---------------	---

Dane techniczne**wtyki prawe**

Wtyk po prawej

Wolny koniec przewodu

Klasyfikacje

ETIM 8.0

EC002599

ETIM 9.0

EC002599

ETIM 10.0

EC002599

ECLASS 14.0

27-06-03-08

ECLASS 15.0

27-06-03-08