

KLIPPON K75 VMQ RAL7001**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Aluminiowe obudowy Klippon® serii K są przeznaczone do wielu różnych obszarów zastosowań. Wewnątrz obudowy zainstalowane mogą być różne elementy i systemy funkcyjne, a duża odporność na działanie wysokich temperatur, skuteczna ochrona IP i dobra odporność na uderzenia zapewniają wysokie walory eksploatacyjne.

Niezależnie od tego jakie zastosowanie planuje klient, Weidmüller może zaoferować bogaty wybór obudów aluminiowych precyzyjnie dopasowanych do indywidualnych wymagań klienta.

Klippon® Obudowy serii K do obszarów niebezpiecznych są dostępne na specjalne zamówienie.

Nasza obszerna paleta produktów wyróżnia się następującymi zaletami: Dwa typy wykończenia powierzchni: naturalna i powlekana proszkowo (RAL 7001) Standardowe wyposażenie w uszczelkę chloroprenową (uszczelka silikonowa dostępna na zamówienie) Standardowy system obudowy z łbem rowkowym wkrętu Torx w 19 różnych rozmiarach obudów Otwory montażowe poza obszarem uszczelki Wysoka klasa ochrony IP66, IP67 oraz IP68 zgodnie z normą DIN EN 60529 Udarowość sięgająca 7 (10) dżuli Oprócz spełnienia normy dotyczącej obudów pustych obudowy uzyskały liczne certyfikaty: ATEX, IECEx, cULus oraz DNV GL oraz dla pustej obudowy. Przy zastosowaniu do zastosowań w kolejnictwie zgodnie z EN 45545-2:2013 Stop odporny na działanie słonej wody Standardyzowane obudowy rozdzielcze z otworami gwintowanymi i różnymi konfiguracjami zacisków

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Klippon K (pusta obudowa aluminiowa), Pusta obudowa, obudowa aluminiowa, Wysokość: 230 mm, Szerokość: 330 mm, Głębokość: 181 mm, Materiał podstawowy: aluminium AlSi12, Powlekane proszkowo, srebrno-szary
Nr zam.	2934180000
Typ	KLIPPON K75 VMQ RAL7001
GTIN (EAN)	4099986682412
Ilość	1 szt.

KLIPPON K75 VMQ RAL7001

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Głębokość	181 mm	Głębokość (cale)	7.126 inch
Wysokość	230 mm	Wysokość (cale)	9.0551 inch
Szerokość	330 mm	Szerokość (cale)	12.9921 inch
Wymiar mocowania wysokość	210 mm	Wymiar mocowania szerokość	310 mm
Grubość ścianki, min.	5 mm	Grubość ścianki, maks.	5 mm
Masa netto	5160 g		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-50 °C... 135 °C	Zakres temperatury stosowania	-50... 135 °C
----------------------------	------------------	-------------------------------	---------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Informacje ogólne

Grubość materiału wieka	5 mm	Grubość materiału obudowy	5 mm
Grubość materiału	5 mm	Silikon	Tak
Temperatura pracy, max.	135 °C	Temperatura pracy, min.	-50 °C
Mocowanie wieka	wkręty M6 torx ze stali nierdzewnej z rowkiem	Wskazówka montażowa	montaż naścienny
Normy	DIN EN 45545-2	Powierzchnia	Powlekane proszkowo
udarność	10 J wersja standardowa	Stopień ochrony	IP66, IP67, IP68
Materiał podstawowy	aluminium AlSi 12	materiał uszczelniający	Silikon
Moment dokręcania śrub wieka	2.5 Nm	mocowanie do wbudowania	otwory gwintowane M5
mocowanie obudowy	otwory 6 mm	Materiał uszczelki pokrywy	Silikon
Stopień ochrony (UL)	Type 4, Type 4X	liczba śrub mocujących wieko	4
otwór manipulacyjny szerokość	300 mm	Płytko kołnierzysta	Nie
Pokrywa	Tak	otwór manipulacyjny wysokość	220 mm
obszary zastosowania	przemysł procesowy, transport, budowa okrętów, przemysł opakowań, urządzenia portowe, budowa maszyn		

Numery certyfikatów obudowy

Deklaracja zgodność nr. (DoC LVD)	DE PS2410 160412 001ISS03	DEF Warunki zatwierdzenia	cULus
-----------------------------------	---------------------------	----------------------------	-------

Wyposażenie pionowe

Number of DIN rails and terminals (10 mm², vertical)	2x17	Number of DIN rails and terminals (16 mm², vertical)	2x15
Number of DIN rails and terminals (2.5 mm², vertical)	2x34	Number of DIN rails and terminals (35 mm², vertical)	2x11
Number of DIN rails and terminals (4 mm², vertical)	2x29	Number of DIN rails and terminals (6 mm², vertical)	2x22

KLIPPON K75 VMQ RAL7001

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wyposażenie poziome

Number of DIN rails and terminals (10 2x28
mm², horizontal)

Number of DIN rails and terminals (2.5 2x55
mm², horizontal)

Number of DIN rails and terminals (4 2x46
mm², horizontal)

Number of DIN rails and terminals (16 2x24
mm², horizontal)

Number of DIN rails and terminals (35 2x17
mm², horizontal)

Number of DIN rails and terminals (6 2x35
mm², horizontal)

dławiki u góry / u dołu

M20 32
 M63 2
 M32 10
 M50 4
 M16 36

M12 72
 M40 8
 M25 18
 M75 1

dławiki z prawej strony

M25 9
 M75 1
 M40 4
 M32 5
 M12 36

M63 1
 M16 16
 M50 2
 M20 16

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC000261
 ETIM 10.0 EC000261
 ECLASS 15.0 27-18-01-01

ETIM 9.0 EC000261
 ECLASS 14.0 27-18-01-01

KLIPPON K75 VMQ RAL7001

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Klippon® K - Zawias

seria Klippon® K, akcesoria



Ogólne dane zamówieniowe

Typ	HG K+POK	Wersja
Nr zam.	1580360000	Klippon POK (pusta obudowa z poliestru), Przegub zewnętrzny,
GTIN (EAN)	4008190203542	zawias, Materiał podstawowy: aluminium AISi12, srebrny
Ilość	1 ST	

Element dystansowy



Wykonane ze stali szlachetnej elementy dystansowe oferowane są w trzech długościach i umożliwiają zwiększenie odległości pomiędzy szyną montażową lub szyną DIN i tylną ścianą obudowy.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	SP M6 15 MSZN	Wersja
Nr zam.	3896100000	Klippon EB (Essential Box), Element dystansowy, Wysokość: 11.2
GTIN (EAN)	4008190857851	mm, Szerokość: 10 mm, Głębokość: 15 mm, Materiał podstawowy:
Ilość	2 ST	Stal, srebrny
Typ	SP M6 20 MSZN	Wersja
Nr zam.	3896200000	Klippon EB (Essential Box), Element dystansowy, Wysokość: 11.2
GTIN (EAN)	4008190850234	mm, Szerokość: 10 mm, Głębokość: 20 mm, Materiał podstawowy:
Ilość	2 ST	Stal, srebrny
Typ	SP M6 30 MSZN	Wersja
Nr zam.	3896300000	Klippon EB (Essential Box), Element dystansowy, Wysokość: 11.2
GTIN (EAN)	4008190850241	mm, Szerokość: 10 mm, Głębokość: 30 mm, Materiał podstawowy:
Ilość	2 ST	Stal, srebrny

KLIPPON K75 VMQ RAL7001

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Klippon® K - Uchwyt naścienny


seria Klippon® K, akcesoria



Ogólne dane zamówieniowe

Typ	KLIPPON K MF KIT 25	Wersja
Nr zam.	9527590000	Klippon K (pusta obudowa aluminiowa), Stopa montażowa, nakładki
GTIN (EAN)	4032248014071	mocujące, Wysokość: 70 mm, Szerokość: 33.5 mm, Głębokość: 12
Ilość	1 ST	mm, Materiał podstawowy: stal nierdzewna 1.4301, srebrny

Wspornik montażowy



Oferujemy szeroką gamę wsporników montażowych do łatwej obsługi i uzupełnienia produktów. Dzięki asortymentowi sięgającemu od różnych narzędzi do gilz izolacyjnych i różnych śrub, nasze komponenty są do siebie precyzyjnie dopasowane, a tym samym ułatwiają montaż zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami bezpieczeństwa.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	FKSC M5X8 D9/SW2.5	Wersja
Nr zam.	0295900000	Seria SAK, Śruba z gniazdem sześciokątnym, Śruby, Liczba biegunów:
GTIN (EAN)	4008190133337	1
Ilość	50 ST	

Głębokość 15 mm

seria Klippon® K, akcesoria



Ogólne dane zamówieniowe

Typ	TS35X15 ST 202 K75 VER	Wersja
Nr zam.	8000135666	Szyna nośna, TS 35 x 15, Szerokość: 202 mm, bez otworu
GTIN (EAN)	4099987090049	podłużnego, z otworem podłużnym, Stal, ocynkowane galwanicznie i
Ilość	1 ST	pasywowane

KLIPPON K75 VMQ RAL7001**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Akcesoria**

Typ	TS35X15 ST 306 K75 HOR	Wersja
Nr zam.	8000135664	Szyna nośna, TS 35 x 15, Szerokość: 306 mm, bez otworu
GTIN (EAN)	4099987089920	podłużnego, z otworem podłużnym, Stal, ocynkowane galwanicznie i
Ilość	1 ST	pasywowane

Głębokość 7,5 mm

seria Klippon® K, akcesoria

**Ogólne dane zamówieniowe**

Typ	TS35X7.5 ST 202 K75 VER	Wersja
Nr zam.	8000135665	Szyna nośna, TS 35 x 7.5, Szerokość: 202 mm, bez otworu
GTIN (EAN)	4099987090032	podłużnego, z otworem podłużnym, Stal, ocynkowane galwanicznie i
Ilość	1 ST	pasywowane
Typ	TS35X7.5 ST 306 K75 HOR	Wersja
Nr zam.	8000135663	Szyna nośna, TS 35 x 7.5, Szerokość: 306 mm, z otworem
GTIN (EAN)	4099987090001	podłużnym, Stal, ocynkowane galwanicznie i pasywowane
Ilość	1 ST	