

## CH-HMBC-XXXX-08-0200-AD

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Product similar to illustration

IP65

Shielded

2.5 mm<sup>2</sup>RoHS  
COMPLIANT

Postępujące usieciowienie świata przemysłu idzie w parze z modularyzacją maszyn i systemów. Kolejne aspekty funkcjonalności są przenoszone z szafy sterującej „w teren” – bezpośrednio do stref pracy – a to przekłada się na rozrost niezbędnego okablowania.

Nasze gotowe do podłączenia zespoły kablowe pozwalają na wykonywanie okablowania w terenie i przesyłanie danych oraz mocy w rozmaitych okolicznościach. Stworzone przez firmę Weidmüller rozwiązanie Plug & Produce, gruntownie przetestowane, przyczynia się do uproszczenia montażu maszyn w Twoim zakładzie. Dzięki niemu możesz koncentrować się na zasadniczym obszarze swoich kompetencji, i tym bardziej podnosić wydajność pracy. Poprzez szeroki asortyment produktowy, na który składają się certyfikowane podzespoły, oferujemy rozwiązania silnie zróżnicowane, wśród których z całą pewnością znajdziesz opcję idealnie dopasowaną do Twojego szczególnego zastosowania.

Gdyby nie udało Ci się – mimo że stale wzbogacamy nasz asortyment – znaleźć dokładnie takiego zespołu kablowego, jakiego szukasz, to możesz liczyć na nasze rozwiązania indywidualizowane i warianty zróżnicowane pod względem długości.

## Ogólne dane zamówieniowe

|                |                                                                                                                                        |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wersja         | Zespoły złącza do wysokiego obciążenia, złącze męskie, Helukabel MEGAFLEX 500-C 10G2.5 or similar, Ekranowane: Tak, Liczba biegunów: 8 |
| Nr zam.        | <a href="#">2712500200</a>                                                                                                             |
| Typ            | CH-HMBC-XXXX-08-0200-AD                                                                                                                |
| GTIN (EAN)     | 4050118779936                                                                                                                          |
| Ilość          | 1 szt.                                                                                                                                 |
| Status dostawy | element wycofywany z produkcji                                                                                                         |

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Wymiary i masa

|            |          |
|------------|----------|
| Masa netto | 933.75 g |
|------------|----------|

## Temperatury

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Temperatura graniczna | -40 °C ... 80 °C |
|-----------------------|------------------|

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|                                                                            |                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS                                          | Zgodne, z wyłączeniem                                                                                                 |
| Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) | 6c                                                                                                                    |
| REACH SVHC                                                                 | Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1 |
| SCIP                                                                       | 1344e4a2-b558-4ad0-95d1-5c6df3fdd75e                                                                                  |

## Specyfikacje techniczne kabla

|                                            |                      |                                           |                                            |
|--------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Długość kabla                              | 2 m                  | typ przewodu                              | Helukabel MEGAFLEX 500-C 10G2.5 or similar |
| kolor płaszcza                             | szary                | Przekrój żyły                             | 2.5 mm <sup>2</sup>                        |
| liczba żył                                 | 10                   | Ekranowane                                | Tak                                        |
| Halogenki                                  | Nie                  | izolacja                                  | Halogen Free Polymer                       |
| zakres temperatur, ruchomy, maks.          | 80 °C                | zakres temperatur, ruchomy, min.          | -30 °C                                     |
| zakres temperatur, ułożony na stałe, maks. | 80 °C                | zakres temperatur, ułożony na stałe, min. | -40 °C                                     |
| promień zgięcia min., ruchomy              | 10 x średnica kabla  | promień zgięcia, min., ułożony na stałe   | 4 x średnica kabla                         |
| Materiał płaszcza                          | Halogen Free Polymer | Średnica zewnętrzna                       | 14 mm                                      |

## Specyfikacje techniczne złącza

| Złącze | Opis złącza                     | Złącze nr 1                                                                                                                                |
|--------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | wpuszczalnikowy                 | straight                                                                                                                                   |
|        | Podstawowy materiał obudowy     | Odlew ciśnieniowy z cynku                                                                                                                  |
|        | Liczba biegunów                 | 8                                                                                                                                          |
|        | Typoszereg                      | HQ                                                                                                                                         |
|        | Rozmiar                         | HQ                                                                                                                                         |
|        | Typ                             | Pin                                                                                                                                        |
|        | Złącze pojedynczych komponentów | <a href="#">HDC HQM TOLU 1PG21</a> , <a href="#">HDC HQ 8 MC</a> , <a href="#">HDC-C-HE-SM2.5AG</a> , <a href="#">VG 21 HQ EMV68 14-18</a> |

## Dane ogólne techniczne

|                     |       |                 |                            |
|---------------------|-------|-----------------|----------------------------|
| Liczba biegunów     | 8     | Układ kołków    | 1:1, ponumerowane przewody |
| Napięcie znamionowe | 500 V | Stopień ochrony | IP65                       |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001576    | ETIM 9.0    | EC001576    |
| ETIM 10.0   | EC001576    | ECLASS 14.0 | 27-06-04-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-04-02 |             |             |

## Akcesoria

## 8-biegunowy



Małe wymiary a jednak wielkie. Parametry elektryczne mówią same za siebie. Można tu też stosować sprawdzone styki zaciskane HE.

liczba biegunów: 8 (+PE)

prąd znamionowy: 16 A

napięcie znamionowe: 500 V

napięcie znamionowe wg UL/CSA: 600 V AC/DC

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                             |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Typ        | HDC HQ 8 FC                | Wersja                                                      |
| Nr zam.    | <a href="#">1919980000</a> | wkład HDC, złącze żeńskie, 500 V, 16 A, Liczba biegunów: 8, |
| GTIN (EAN) | 4032248557950              | Przyłącze zagniatane, Rozmiar instalacji: HQ                |
| Ilość      | 1 ST                       |                                                             |

## Obudowa doczepiana



Dzięki specjalnemu stopowi odlewniczemu i wielowarstwowemu lakierowaniu powierzchni, obudowy HDC są perfekcyjnie zabezpieczone.

Inteligentnie zaprojektowany system ryglowania jest wykonany ze stali nierdzewnej. Dzięki temu cechuje się dużą trwałością oraz odpornością na korozję i uderzenia. Ryglowanie obudowy zapewnia bezpieczeństwo systemu. Nasz niepowtarzalny, opatentowany system sprężyn zapewnia skuteczność ryglowania obudowy i chroni przez niezamierzonym otwarciem.

Nanoszone laserowo oznaczenia umożliwiają szybkie i łatwe identyfikowanie. Aby każdy produkt można było natychmiast przyporządkować, na obudowie wypala się laserem trwałe oznakowanie.

Obudowy RockStar® IP65 / NEMA Typ 4X firmy Weidmüller to Państwa pierwszy wybór w kategorii obudów przemysłowych o stopniu ochrony IP 65. Wersja HQ zapewnia teraz szczególną ochronę - doczepianą obudowę (pokrywę i metalowy zacisk) można zamknąć przy użyciu kłódki.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Typ        | HDC HQP ALU                | Wersja                                                         |
| Nr zam.    | <a href="#">1003040000</a> | obudowa HDC, Rozmiar instalacji: HQ, Stopień ochrony: IP65, po |
| GTIN (EAN) | 4032248697977              | podłączeniu, Obudowa panelowa, Zatrask mocujący boczny u dołu, |
| Ilość      | 1 ST                       | standard, Wymiary wlotów kablowych: none                       |

## Akcesoria

## obudowa nabudowana kątowa



Dzięki specjalnemu stopowi odlewniczemu i wielowarstwowemu lakierowaniu powierzchni, obudowy HDC są perfekcyjnie zabezpieczone.

Inteligentnie zaprojektowany system ryglowania jest wykonany ze stali nierdzewnej. Dzięki temu cechuje się dużą trwałością oraz odpornością na korozję i uderzenia. Ryglowanie obudowy zapewnia bezpieczeństwo systemu. Nasz niepowtarzalny, opatentowany system sprężyn zapewnia skuteczność ryglowania obudowy i chroni przez niezamierzonym otwarciem.

Nanoszone laserowo oznaczenia umożliwiają szybkie i łatwe identyfikowanie. Aby każdy produkt można było natychmiast przyporządkować, na obudowie wypala się laserem trwałe oznakowanie.

Obudowy RockStar® IP65 / NEMA Typ 4X firmy Weidmüller to Państwa pierwszy wybór w kategorii obudów przemysłowych o stopniu ochrony IP 65. Wersja HQ zapewnia teraz szczególną ochronę - doczepianą obudowę (pokrywę i metalowy zacisk) można zamknąć przy użyciu kłódki.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Typ        | HDC HQP AWLU               | Wersja                                                         |
| Nr zam.    | <a href="#">1003060000</a> | obudowa HDC, Rozmiar instalacji: HQ, Stopień ochrony: IP65, po |
| GTIN (EAN) | 4032248697991              | podłączeniu, Obudowa panelowa, Zatrask mocujący boczny u dołu, |
| Ilość      | 1 ST                       | standard, Wymiary wlotów kablowych: none                       |

## Obudowa doczepiana



Dzięki specjalnemu stopowi odlewniczemu i wielowarstwowemu lakierowaniu powierzchni, obudowy HDC są perfekcyjnie zabezpieczone.

Inteligentnie zaprojektowany system ryglowania jest wykonany ze stali nierdzewnej. Dzięki temu cechuje się dużą trwałością oraz odpornością na korozję i uderzenia. Ryglowanie obudowy zapewnia bezpieczeństwo systemu. Nasz niepowtarzalny, opatentowany system sprężyn zapewnia skuteczność ryglowania obudowy i chroni przez niezamierzonym otwarciem.

Nanoszone laserowo oznaczenia umożliwiają szybkie i łatwe identyfikowanie. Aby każdy produkt można było natychmiast przyporządkować, na obudowie wypala się laserem trwałe oznakowanie.

Obudowy RockStar® IP65 / NEMA Typ 4X firmy Weidmüller to Państwa pierwszy wybór w kategorii obudów przemysłowych o stopniu ochrony IP 65. Wersja HQ zapewnia teraz szczególną ochronę - doczepianą obudowę (pokrywę i metalowy zacisk) można zamknąć przy użyciu kłódki.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Typ        | HDC HQP ALU CS             | Wersja                                                         |
| Nr zam.    | <a href="#">1354950000</a> | obudowa HDC, Rozmiar instalacji: HQ, Stopień ochrony: IP65, po |
| GTIN (EAN) | 4050118157215              | podłączeniu, Obudowa panelowa, Zatrask mocujący boczny u dołu, |
| Ilość      | 1 ST                       | standard, Wymiary wlotów kablowych: none                       |

## Akcesoria

## Obudowa sprzęgu



Dzięki specjalnemu stopowi odlewniczemu i wielowarstwowemu lakierowaniu powierzchni, obudowy HDC są perfekcyjnie zabezpieczone.

Inteligentnie zaprojektowany system ryglowania jest wykonany ze stali nierdzewnej. Dzięki temu cechuje się dużą trwałością oraz odpornością na korozję i uderzenia. Ryglowanie obudowy zapewnia bezpieczeństwo systemu. Nasz niepowtarzalny, opatentowany system sprężyn zapewnia skuteczność ryglowania obudowy i chroni przez niezamierzonym otwarciem.

Nanoszone laserowo oznaczenia umożliwiają szybkie i łatwe identyfikowanie. Aby każdy produkt można było natychmiast przyporządkować, na obudowie wypala się laserem trwałe oznakowanie.

Obudowy RockStar® IP65 / NEMA Typ 4X firmy Weidmüller to Państwa pierwszy wybór w kategorii obudów przemysłowych o stopniu ochrony IP 65. Wersja HQ zapewnia teraz szczególną ochronę - doczepianą obudowę (pokrywę i metalowy zacisk) można zamknąć przy użyciu kłódki.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Typ        | HDC HQP KOLU 1PG16         | Wersja                                                         |
| Nr zam.    | <a href="#">1003120000</a> | obudowa HDC, Rozmiar instalacji: HQ, Stopień ochrony: IP65, po |
| GTIN (EAN) | 4032248698059              | podłączeniu, Obudowa złącza, Zatrask mocujący boczny u dołu,   |
| Ilość      | 1 ST                       | standard, Wymiary wlotów kablowych: PG 16                      |

## Obudowa cokołu



Dzięki specjalnemu stopowi odlewniczemu i wielowarstwowemu lakierowaniu powierzchni, obudowy HDC są perfekcyjnie zabezpieczone.

Inteligentnie zaprojektowany system ryglowania jest wykonany ze stali nierdzewnej. Dzięki temu cechuje się dużą trwałością oraz odpornością na korozję i uderzenia. Ryglowanie obudowy zapewnia bezpieczeństwo systemu. Nasz niepowtarzalny, opatentowany system sprężyn zapewnia skuteczność ryglowania obudowy i chroni przez niezamierzonym otwarciem.

Nanoszone laserowo oznaczenia umożliwiają szybkie i łatwe identyfikowanie. Aby każdy produkt można było natychmiast przyporządkować, na obudowie wypala się laserem trwałe oznakowanie.

Obudowy RockStar® IP65 / NEMA Typ 4X firmy Weidmüller to Państwa pierwszy wybór w kategorii obudów przemysłowych o stopniu ochrony IP 65. Wersja HQ zapewnia teraz szczególną ochronę - doczepianą obudowę (pokrywę i metalowy zacisk) można zamknąć przy użyciu kłódki.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Typ        | HDC HQP SLU 1PG16          | Wersja                                                         |
| Nr zam.    | <a href="#">1003110000</a> | obudowa HDC, Rozmiar instalacji: HQ, Stopień ochrony: IP65, po |
| GTIN (EAN) | 4032248698042              | podłączeniu, Obudowa podstawy, Zatrask mocujący boczny u dołu, |
| Ilość      | 1 ST                       | standard, Wymiary wlotów kablowych: PG 16                      |

## Akcesoria

## Obudowa doczepiana



Dzięki specjalnemu stopowi odlewniczemu i wielowarstwowemu lakierowaniu powierzchni, obudowy HDC są perfekcyjnie zabezpieczone.

Inteligentnie zaprojektowany system ryglowania jest wykonany ze stali nierdzewnej. Dzięki temu cechuje się dużą trwałością oraz odpornością na korozję i uderzenia. Ryglowanie obudowy zapewnia bezpieczeństwo systemu. Nasz niepowtarzalny, opatentowany system sprężyn zapewnia skuteczność ryglowania obudowy i chroni przez niezamierzonym otwarciem.

Nanoszone laserowo oznaczenia umożliwiają szybkie i łatwe identyfikowanie. Aby każdy produkt można było natychmiast przyporządkować, na obudowie wypala się laserem trwałe oznakowanie.

Obudowy RockStar® IP65 / NEMA Typ 4X firmy Weidmüller to Państwa pierwszy wybór w kategorii obudów przemysłowych o stopniu ochrony IP 65. Wersja HQ zapewnia teraz szczególną ochronę - doczepianą obudowę (pokrywę i metalowy zacisk) można zamknąć przy użyciu kłódki.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Typ        | HDC HQM ALU                | Wersja                                                         |
| Nr zam.    | <a href="#">1003050000</a> | obudowa HDC, Rozmiar instalacji: HQ, Stopień ochrony: IP65, po |
| GTIN (EAN) | 4032248697984              | podłączeniu, Obudowa panelowa, Zatrask mocujący boczny u dołu, |
| Ilość      | 1 ST                       | standard, Wymiary wlotów kablowych: none                       |
| Typ        | HDC HQM ALU CS             | Wersja                                                         |
| Nr zam.    | <a href="#">1251680000</a> | obudowa HDC, Rozmiar instalacji: HQ, Stopień ochrony: IP65, po |
| GTIN (EAN) | 4050118051803              | podłączeniu, Obudowa panelowa, Zatrask mocujący boczny u dołu, |
| Ilość      | 1 ST                       | standard, Wymiary wlotów kablowych: none                       |