

**TS TTB 6 BR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Kompleksowe akcesoria oferty Klippon® Connect TTB są idealnie dopasowane, aż do najdrobniejszego szczegółu. Ułatwia to montaż przy zachowaniu wymaganych norm. Wszystkie komponenty istotne ze względu na funkcję i bezpieczeństwo są połączone ze złączką w sposób, który uniemożliwia rozłączenie. Zwiększa to niezawodność obwodów przekładników prądowych i napięciowych podczas instalacji i konserwacji.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                     |
| Wersja     | Gniazdo (terminal), Głębokość wtykania: 11.5 mm, Głębokość: 51.3 mm |
| Nr zam.    | <a href="#">2715540000</a>                                          |
| Typ        | TS TTB 6 BR                                                         |
| GTIN (EAN) | 4050118769609                                                       |
| Ilość      | 48 szt.                                                             |

## TS TTB 6 BR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Dopuszczenia

ROHS Zgodny

## Wymiary i masa

|            |         |                  |             |
|------------|---------|------------------|-------------|
| Głębokość  | 51.3 mm | Głębokość (cale) | 2.0197 inch |
| Wysokość   | 9.4 mm  | Wysokość (cale)  | 0.3701 inch |
| Szerokość  | 6.3 mm  | Szerokość (cale) | 0.248 inch  |
| Masa netto | 1.1 g   |                  |             |

## Temperatury

|                                        |                |                                         |                |
|----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|----------------|
| Temperatura magazynowania              | -25 °C...55 °C | Temperatura otoczenia                   | -60 °C...85 °C |
| długotrwała temperatura użytkowa, min. | -60 °C         | długotrwała temperatura użytkowa, maks. | 130 °C         |

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia   |
| REACH SVHC                        | Bez SVHC powyżej 0,1 wt% |

## Informacje ogólne

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| zakres temperatur roboczych, maks. | 130 °C |
|------------------------------------|--------|

## dalsze dane techniczne

|                    |         |                                          |     |
|--------------------|---------|------------------------------------------|-----|
| Rodzaj zamocowania | wtykany | wersja przetestowana pod kątem eksplozji | Nie |
| rodzaj montażu     | Wtyk    |                                          |     |

## dane tworzywa

|                         |       |        |         |
|-------------------------|-------|--------|---------|
| Materiał podstawowy     | Wemid | Barwny | brązowy |
| Klasa palności wg UL 94 | V-0   |        |         |

## wymiary

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Głębokość wtykania | 11.5 mm |
|--------------------|---------|

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002848    | ETIM 9.0    | EC002848    |
| ETIM 10.0   | EC002848    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 |             |             |



