

VG M40 EXI 20-28 CR7J G4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.



Abbildung ähnlich

Dławnice kablowe z poliamidu, które nadają się do stosowania w strefach zagrożenia wybuchem Ex e (zwiększone bezpieczeństwo) oraz Ex i (bezpieczeństwo własne).

Firma Weidmüller oferuje szeroką gamę produktów, w tym dławnic kablowych, które są zgodne z wymaganiami norm, a ponadto wyróżniają się zwiększoną odpornością na uderzenia o energię do 4/7 J oraz mogą być używane bez ograniczeń w zakresie temperatur do -60°C.

Dławnice zostały poddane badaniom wg aktualnej normy EN 60079-0, a ponadto posiadają certyfikaty ATEX oraz IECEx.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	VG Exi 7J (dławnica kablowa z tworzywa sztucznego Ex 7J Exi), Dławnica kablowa, proste, M 40, 10 mm, OD min. 20 - OD max. 28 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliamid 6
Nr zam.	2722310000
Typ	VG M40 EXI 20-28 CR7J G4
GTIN (EAN)	4050118821543
Ilość	15 szt.

VG M40 EXI 20-28 CR7J G4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

Dopuszczenia	CE
Dopuszczenia	CE; EAC; ATEX; IECEX; INMETRO

Atesty



ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Wysokość	50.4 mm	Wysokość (cale)	1.9842 inch
Długość	46 mm	Długość (cale)	1.811 inch
Masa netto	47 g		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...70 °C
----------------------------	----------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Informacje ogólne

średnica kabla zewnętrznego, maks.	28 mm	średnica kabla zewnętrznego, min.	20 mm
rodzaj ochrony z GWDR	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)	moment dokręcający	5 Nm
Klasa palności wg UL 94	HB	zakres temperatur roboczych, maks.	70 °C
zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C	skok gwintu	1.5 mm
Halogenki	Tak	Normy	IEC 60079-0, EN 60079-0, IEC 60079-7, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-31
udarność	7 dżuli wg IEC 60079-0	rozmiar klucza 1	46 mm
rozmiar klucza 2	46 mm	Stopień ochrony	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
Dławnica kablowa	metryczna	Materiał podstawowy	poliamid 6
wkładka uszczelniająca	CR	uszczelka	CR
gwint (zewnętrzny)	M 40	długość gwintu	10 mm
moment obrotowy nakrętki kołpakowej, maks.	6.00 Nm	moment obrotowy króćca, maks.	6.00 Nm
moment obrotowy króćca, min.	4.00 Nm	moment obrotowy nakrętki kołpakowej, min.	4.00 Nm
rodzaj ochrony przeciwzapłonowej	iskrobezpieczeństwo Ex i	Wytyczne dotyczące montażu	Patrz instrukcja montażu.

Numery certyfikatów przepustu kablowego

Oznaczenie	Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db IP66/68	Nr certyfikatu przepustu kablowego (ATEX)	IMQ 13 ATEX 010 X
Nr certyfikatu przepustu kablowego (INMETRO)	DNV 18.0150 X/01	Nr certyfikatu przepustu kablowego (IECEX)	IECEX IMQ 13.0003X
DEF Warunki zatwierdzenia	ATEX, IECEX		

Dane techniczne

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-02
ECLASS 15.0	27-14-08-02		

Akcesoria**Nakrętki zabezpieczające z tworzywa sztucznego, czarne**

Oprócz dławnic kablowych o szerokim zakresie zastosowań, portfolio produktów uzupełniają wtyczki, kompensatory nacisku, adaptory i odpowiednie akcesoria, takie jak nakrętki zabezpieczające, pierścienie uszczelniające, podkładki płaskie i pierścienie uziemiające.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	SKMU M40 K SW	Wersja
Nr zam.	1736960000	SKMU PA (nakrętka kontruująca z tworzywa sztucznego), Nakrętka kontruująca, M 40, 7 mm, poliamid 6 (PA6 - GF30)
GTIN (EAN)	4008190956431	
Ilość	10 ST	