

IE-C6HD8UG0010XCSXCS-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Kabel do łańcucha ciągowego, M12 typ X IP 67 kołek prosty, M12 typ X IP 67 kołek prosty, Cat.6 (ISO/IEC 11801), PUR, 1 m
Nr zam.	2723040010
Typ	IE-C6HD8UG0010XCSXCS-E
GTIN (EAN)	4050118785753
Ilość	1 szt.

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Długość	1 m	Długość (cale)	39.3701 inch
Masa netto	108 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania	Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...80 °C
Temperatura układania	-30 °C...70 °C	

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Budowa kabla

Przewody plecione	19	kolor płaszcza	zielony (RAL 6018)
Przekrój	4*2*AWG 26/19 - 4*2*0.128 mm ²	Ekranowanie	S/FTP
liczba żył	8	Średnica izolacji	0.98 mm
izolacja	PP	Średnica płaszcza, maks.	7.8 mm
tworzywo płaszcza	PUR	Średnica miedzi	0.55 µm
Ekranowanie pary żył	Folia aluminiowa	Usytuowanie żył	skręcona para
Ekran łącznie	Oplot ekranujący z drutów miedzianych	Materiał przewodowy	Przewód linkowy miedziany, cynowany
Sekwencja kolorów żył - pary żył	biało-niebieski / biało-pomarańczowy / biało-zielony / biało-brązowy		

Własności kabli elektrycznych

Szybkość przesyłania danych	10 Gb/s	Kategoria	Cat.6 (ISO/IEC 11801)
Rezystancja pętli	280 Ω/km	Czas przebiegu sygnału	5.34 ns/m
Napięcie probiercze: przewód-przewód-ekran	700 Vwartość skuteczna, 50 Hz, 1 min	Impedancja przejścia	maks. 30 mΩ/m przy 10 MHz
Impedancja falowa	100 ± 15 Ω przy 1-100 MHz		

Własności mechaniczne i materiałowe kabli

Odporność na olej	in accordance with IEC 60811-2-1; acc. to CSA 22.2, 4 days/100°C	Odporność na promienie UV	Tak
Siła ciągnięcia	≤ 100 N	Halogenki	bezhalogenowy
Promień gięcia, min., powtarzany	7,5 x średnica kabla	Promień gięcia, min., jednorazowy	4 x średnica kabla
Wytrzymałość na ścieranie	bardzo dobrze	odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	in accordance with IEC 60332-1-2, zgodnie z UL 1581 VW-1 i CSA FT1

wtyki lewe

Wtyk po lewej	M12, Kodowanie X, IP67, styk męski, prosty, wtyk,
---------------	---

Dane techniczne

Tworzywo sztuczne,
Ekranowane

wtyki prawe

Wtyk po prawej

M12, Kodowanie X, IP67,
styk męski, prosty, wtyk,
Tworzywo sztuczne,
Ekranowane

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-07		

Rysunki

Układ styków

M12	1	White, Orange	1	M12
	2	Orange	2	
	3	White, Green	3	
	4	Green	4	
	5	White, Brown	5	
	6	Brown	6	
	7	White, Blue	7	
	8	Blue	8	

