


ESG-DT 8/17 K MC NE BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Wspieramy klientów z branży spożywczej oferując rozwiązania w dziedzinie wykrywalnego znakowania, dzięki którym można zagwarantować spełnienie surowych standardów wynikających z koncepcji HACCP. Dzięki metalowemu wypełnieniu, wykrywalne oznaczniki Multi-Card mogą być niezawodnie wykrywane przez detektory metali i urządzenia rentgenowskie, a tym samym minimalizują ryzyko zanieczyszczenia wyrobów podczas procesu produkcyjnego. Ważne właściwości produktu, takie jak odporność na korozję, czy zwiększona odporność na starzenie spowodowane promieniowaniem ultrafioletowym na zewnątrz budynków oraz wysoką temperaturą, stanowią gwarancję najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Właściwości te są regularnie badane i weryfikowane w naszym akredytowanym laboratorium. Nieodpowiednie do bezpośredniego kontaktu z żywnością.

- wykrywalne przez detektory metali i promienie rentgenowskie
- rozpoznawalne wizualnie dzięki niebieskiej barwie
- wypełniacz metalowy odporny na korozję
- wyraźny i trwały obraz wydruku
- dostępność różnych wersji w szerokiej palecie wymagań co do znakowania

Ogólne dane zamówieniowe

Nr zam.	3008490000
Typ	ESG-DT 8/17 K MC NE BL
GTIN (EAN)	40999869 10959
Ilość	200 szt.

ESG-DT 8/17 K MC NE BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Wymiary i masa

Głębokość	1.2 mm	Głębokość (cale)	0.0472 inch
Wysokość	8 mm	Wysokość (cale)	0.315 inch
Szerokość	17 mm	Szerokość (cale)	0.6693 inch
Masa netto	0.4 g		

Temperatury

Zakres temperatury stosowania -40...60 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane ogólne

Klej	taśma przylepna obustronna	Wykonanie	wtykowy
Szerokość	17 mm	Klasa palności wg UL 94	HB
zakres temperatur roboczych, maks.	60 °C	zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C
Barwny	niebieski	Halogenki	Nie
Materiał podstawowy	poliamid 66	Nadrukowane znaki	neutralna
Możliwość wykrycia zgodnie z wymaganiami Rondotest	4.7 mm Al	Zalecane branże	Przemysł przetwórstwa produktów spożywczych
Zakres temperatury stosowania	-40...60 °C		

Znaczniki urządzeń

Halogenki Nie

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		