


IE-C6OP8LB020CN40N40-B-K4KV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zdjęcie produktu**

Przewody uzbrojone z 2x RJ45, odpowiednie do inteligentnych aplikacji pomiarowych, różne kolory zgodnie z DIN VDE 0603-100. Krótkie wtyki i kable z małymi promieniami gięcia do ciasnych pomieszczeń, obudowa wtyku z izolacją obwodową umożliwia zapewnienie ochrony klasy IP30 w stanie po połączeniu.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Kabel Patch, RJ45 IP30 (wtykany), RJ45 IP30 (wtykany), Cat. 6, LSZH, 0.2 m, , proste, 4 kV
Nr zam.	3009490002
Typ	IE-C6OP8LB020CN40N40-B-K4KV
GTIN (EAN)	4099986912939
Ilość	1 szt.

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Długość	0.2 m	Długość (cale)	7.874 inch
Masa netto	22 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania	Temperatura eksploatacyjna	-20 °C...70 °C
Temperatura układania	0 °C...50 °C	

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Normy

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 60603-7-51
--------------------------------	----------------

Standardy ogólne

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 60603-7-51	Komunikacyjne instalacje kablowe zależne od aplikacji	VDE-AR-N 4100:2019-04
--------------------------------	----------------	---	-----------------------

Właściwości elektryczne

napięcie robocze	30 V	PoE / PoE+	zgodność z normą IEEE 802.3bt
------------------	------	------------	-------------------------------

Budowa kabla

kolor płaszcza	niebieski	Przekrój	4*2*AWG 32/7 / 4*2*0,0320 mm ²
Ekranowanie	SF/UTP	liczba żył	8
Średnica izolacji	0.68 mm	izolacja	PE
Średnica płaszcza, maks.	4.1 mm	Średnica płaszcza, min.	3.9 mm
tworzywo płaszcza	LSZH	Budowa kabla	Podwójna izolacja zgodnie z VDE 0603-100
Kodowanie kolorami	biały / niebieski, biały / pomarańczowy, biały / zielony, biały / brązowy	Ekran łącznie	Oplot ekranujący z drutów miedzianych, Folia aluminiowa

Wtyczka

Wtyk po prawej	RJ45, IP30 (wtykany), styk męski, prosty, wtyk, Ekranowane	Wtyk po lewej	RJ45, IP30 (wtykany), styk męski, prosty, wtyk, Ekranowane
----------------	--	---------------	--

Własności kabli elektrycznych

napięcie znamionowe (DC)	30 V	Znamionowe napięcie udarowe	4 kV
napięcie robocze	30 V	Kategoria	Cat. 6

Dane techniczne**Własności mechaniczne i materiałowe kabli**

Odporność na olej	No	Barwny	niebieski
Halogenki	bezhalogenowy	odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	in accordance with IEC 60332-1-2

wtyki lewe

Wtyk po lewej	RJ45, IP30 (wtykany), styk męski, prosty, wtyk, Ekranowane
---------------	--

wtyki prawe

Wtyk po prawej	RJ45, IP30 (wtykany), styk męski, prosty, wtyk, Ekranowane
----------------	--

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		