

## CABTITE EP A 24/17 GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



## Cabtite - płytki dławnic kablowych

Wprowadź kable i przewody bez wtyków wkłada się do szaf sterowniczych, obudów lub maszyn na najmniejszej przestrzeni, łatwo i w sposób oszczędzający miejsce.

Płyty do wprowadzania kabli Cabtite pozwalają na wykonanie tej operacji także w trudnych warunkach. Dotyczy to zarówno węży ochronnych, pneumatycznych/hydraulicznych, jak i światłowodów. Instalacja tych elementów przebiega szybko, łatwo i w sposób oszczędzający miejsce. Instalacja następuje przez jedno, kwadratowe wycięcie w ścianie. To rozwiązanie oznacza nawet 40% krótszy czas instalacji (w porównaniu do standardowych dławnic kablowych).

Nie wymagająca narzędzi, wtykowa wersja IP54 płyty wejściowej została poddana testom określonym przez normę DIN EN 60529 i jest wykonana z certyfikowanego materiału TPU UL94 V-0, przystosowanego do zakresu temperatur od -40°C do +90°C.

Płyty wejściowe Cabtite to ekonomiczna alternatywa do konwencjonalnych dławnic kablowych.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                                                                                                                                                  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wersja     | Płytki wejścia kabli, Cabtite (system wpustów kablowych), TPE, szary, Wysokość: 44 mm, Szerokość: 142 mm, Głębokość: 12 mm, -40 °C...90 °C, IP54 |
| Nr zam.    | <a href="#">2743560000</a>                                                                                                                       |
| Typ        | CABTITE EP A 24/17 GY                                                                                                                            |
| GTIN (EAN) | 4064675 120988                                                                                                                                   |
| Ilość      | 10 szt.                                                                                                                                          |

## CABTITE EP A 24/17 GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

UL File Number Search [Witryna UL](#)

Nr certyfikatu (cURus) E223801

## Wymiary i masa

|                       |        |                        |             |
|-----------------------|--------|------------------------|-------------|
| Głębokość             | 12 mm  | Głębokość (cale)       | 0.4724 inch |
| Wysokość              | 44 mm  | Wysokość (cale)        | 1.7323 inch |
| Szerokość             | 142 mm | Szerokość (cale)       | 5.5905 inch |
| Grubość ścianki, min. | 1.5 mm | Grubość ścianki, maks. | 2.5 mm      |
| Masa netto            | 42.5 g |                        |             |

## Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -40 °C...90 °C

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia

REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

## Informacje ogólne

|                      |                 |                         |     |
|----------------------|-----------------|-------------------------|-----|
| Silikon              | Nie             | Klasa palności wg UL 94 | V-0 |
| Stopień ochrony      | IP54            | Materiał podstawowy     | TPE |
| Stopień ochrony (UL) | Type 1, Type 12 |                         |     |

## Liczba podłączanych kabli

rodzaj montażu wciskany

Number of connectable cables 17

Wpusty kablowe

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Liczba                | 5             |
| Średnica kabla, min.  | 1 mm          |
| Średnica kabla, maks. | 10.5 mm       |
| Rodzaj kabla          | Kabel okrągły |
| Liczba                | 12            |
| Średnica kabla, min.  | 1 mm          |
| Średnica kabla, maks. | 12.6 mm       |
| Rodzaj kabla          | Kabel okrągły |

## Klasyfikacje


|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002624    | ETIM 9.0    | EC002624    |
| ETIM 10.0   | EC002624    | ECLASS 14.0 | 27-18-28-15 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-28-15 |             |             |

## CABTITE EP A 24/17 GY

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Drawings



**CABTITE EP A 24/17 GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Accessories****Prostokątny stempel rozdzielający do złącz wysoko obciążonych**

Do wykonywania wycięć w szafkach rozdzielczych znakomicie nadają się narzędzia do dziurkowania marki Weidmüller.

Dławnice kablowe PG Dławnice kablowe M Specjalne  
dławnice kablowe Nie stosować do stali nierdzewnej!

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                            |             |  |
|------------|----------------------------|-------------|--|
| Typ        | KOK-112X36                 | Wersja      |  |
| Nr zam.    | <a href="#">9204870000</a> | Sheet holes |  |
| GTIN (EAN) | 4032248693801              |             |  |
| Ilość      | 1 ST                       |             |  |