

LOGIC UNIT WCU 860S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



W pełni hermetyczne moduły logiki WCU 501 i WCU 650 pozwalają na monitorowanie, sterowanie oraz regulowanie procesów – nawet w ekstremalnych warunkach środowiskowych. Pod tym względem urządzenia z serii WCU mają optymalne wymiary, wydajność i wytrzymałość oraz są wygodne w użyciu. Intuicyjne, graficzne środowisko programowe Micon-L pozwala na elastyczne przełączanie wejść analogowych i cyfrowych, a także wyjść cyfrowych. Na życzenie możemy rozszerzyć funkcjonalność oprogramowania oraz sprzętu w celu dostosowania do indywidualnych wymagań klienta.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	graphically programmable logic module, CAN interface, Mounting foot
Nr zam.	2753440000
Typ	LOGIC UNIT WCU 860S
GTIN (EAN)	4064675265467
Ilość	1 szt.

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Głębokość	30 mm	Głębokość (cale)	1.1811 inch
Wysokość	93 mm	Wysokość (cale)	3.6614 inch
Szerokość	45 mm	Szerokość (cale)	1.7716 inch
Masa netto	129 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania	-40 °C...70 °C	Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...60 °C
Wilgotność	5 - 95% wilgotności względnej		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1b14854c-41c7-4749-91cb-bc19c6779b10

Dane ogólne

Odporność na drgania	min. 50 m/s ² (5 g) @ 10... 100 Hz	Szyna montażowa	TS 35
----------------------	---	-----------------	-------

Dane przyłącza

Rodzaj przyłącza	Zaciski sprężynowe wtykowe (0,25 - 1,5 mm ²)
------------------	--

Dane systemowe

Interfejs	TTL 232
-----------	---------

Zasilacz

Zabezpieczenie przez pomieszaniem biegunów	tak (połączone z zewnętrznym bezpiecznikiem)
--	--

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001417	ETIM 9.0	EC001417
ETIM 10.0	EC001417	ECLASS 14.0	27-24-22-16
ECLASS 15.0	27-24-22-16		

Rysunki

