

**HDC IP68 10B TOS 1M40 CS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zdjęcie produktu****IP68**

Nowe obudowy RockStar® są odporne na działanie wody morskiej oraz cechują się dużą odpornością na uderzenia. Zapewniają stopień ochrony IP 68 oraz IP 69K, a ponadto zostały zaprojektowane do użytkowania w ekstremalnych warunkach środowiskowych i są przystosowane do użytkowania przy silnych wibracjach zgodnie z normą DIN EN 61373 kat. 2 (bogie). Jako takie, obudowy z tej rodziny idealnie nadają się do zapewniania niezawodnych i bezobsługowych połączeń w transporcie, inżynierii ruchu, energetyce oraz innych dziedzinach o skrajnie wysokich wymaganiach. Podczas projektowania wdrożono także rozwiązania zapewniające obudowę dużą odporność na zakłócenia elektromagnetyczne.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                                                                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wersja     | obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 4, Stopień ochrony: IP68, IP69, po podłączeniu, Korpus wtyczki, Złącze z kabląkiem zaciskowym, standard, Wymiary wlotów kablowych: M 40 |
| Nr zam.    | <a href="#">2758150000</a>                                                                                                                                               |
| Typ        | HDC IP68 10B TOS 1M40 CS                                                                                                                                                 |
| GTIN (EAN) | 4064675022145                                                                                                                                                            |
| Ilość      | 1 szt.                                                                                                                                                                   |

## HDC IP68 10B TOS 1M40 CS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

Atesty



ROHS

Zgodny

## Wymiary i masa

|            |          |                  |             |
|------------|----------|------------------|-------------|
| Głębokość  | 144 mm   | Głębokość (cale) | 5.6693 inch |
| Wysokość   | 100.5 mm | Wysokość (cale)  | 3.9567 inch |
| Szerokość  | 58 mm    | Szerokość (cale) | 2.2835 inch |
| Długość    | 144 mm   | Długość (cale)   | 5.6693 inch |
| Masa netto | 460 g    |                  |             |

## Temperatury

Temperatura graniczna -50 °C ... 125 °C

## Dane ogólne

|              |                  |                 |                            |
|--------------|------------------|-----------------|----------------------------|
| Powierzchnia | lakier proszkowy | Stopień ochrony | IP68, IP69, po podłączeniu |
|--------------|------------------|-----------------|----------------------------|

## wersja

|                                 |                               |                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Dławnice kablowe, liczba        | 0                             | Wymiary wlotów kablowych        | M 40                          |
| część górna/część dolna/wieko   | część g&oacute;rna            | Oslona                          | bez pokryw                    |
| moment dokręcający              | 6.5 Nm                        | liczba wpustów kablowych u góry | 1                             |
| liczba wpustów kablowych z boku | 0                             | wersja obudowy                  | Korpus wtyczki                |
| wersja systemu zamykania        | Złącze z kabłąkiem zaciskowym | Forma konstrukcyjna             | standard                      |
| Rozmiar instalacji              | 4                             | wpust kablowy                   | z gwintem                     |
| Typ                             | wtyk                          | wersja pałaka                   | Złącze z kabłąkiem zaciskowym |
| uszczelka                       | bez uszczelnienia             | gwint (wewnętrzny)              | M 40                          |
| kolor (RAL)                     | RAL 9011, RAL 9005            | BG                              | 4                             |
| Odpowiednie do ModuPlug®        | Tak                           |                                 |                               |

## wymiary


|                    |           |                 |        |
|--------------------|-----------|-----------------|--------|
| wpust kablowy      | z gwintem | długość obudowy | 144 mm |
| wysokość obudowy B | 101 mm    |                 |        |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000437    | ETIM 9.0    | EC000437    |
| ETIM 10.0   | EC000437    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 |             |             |

**Rysunki**

**Rysunek**



## HDC IP68 10B TOS 1M40 CS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Zestawy kluczy trzpieniowych



Klucz kołkowy z hartowanej wskrośnie stali chrom-wanad, wykonany wg DIN ISO 2636 L (DIN 911), powierzchnia uszlachetniona.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |               |
|------------|----------------------------|---------------|
| Typ        | SK WSD-S 1,5-10,0          | Wersja        |
| Nr zam.    | <a href="#">9008850000</a> | Mounting tool |
| GTIN (EAN) | 4032248266609              |               |
| Ilość      | 1 ST                       |               |

## Śruby



Do ciężkich złączy wtykowych oferujemy różnorodne akcesoria, między innymi wkręty.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| Typ        | HDC IP68 SCREW SET         | Wersja                                         |
| Nr zam.    | <a href="#">2555340000</a> | Złącza przemysłowe, Akcesoria, Zastaw mocujący |
| GTIN (EAN) | 4050118571332              |                                                |
| Ilość      | 10 ST                      |                                                |

## Wersja IP68



Oprócz wielu wersji obudów, firma Weidmüller oferuje także szereg różnych głowic kablowych przeznaczonych do wielu aplikacji.

Głowice kablowe wykonane z miedzi, tworzywa sztucznego i stali nierdzewnej spełniają najostrzejsze wymagania różnych klas IP dla obudów przemysłowych. W zależności od serii przepustu kablowego i danej aplikacji, elementy te są atestowane i poddane testom zgodnie z normami VDE, UL, UR, cULus, DNV GL lub EN 45545.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Typ        | VG M40 - MS 68             | Wersja                                                         |
| Nr zam.    | <a href="#">1772250000</a> | VG MS (standardowa głowica kablowa z miedzi), Głowica          |
| GTIN (EAN) | 4032248129904              | kablowa, proste, M 40, 9 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP54, |
| Ilość      | 10 ST                      | IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), miedź, niklowany           |

**Akcesoria****Mosiężna dławnica kablowa EMC 4 generacji**

Coraz większa czułość elementów elektronicznych oraz coraz większa ilość zakłóceń elektromagnetycznych o różnej częstotliwości wymaga stosowania dławnic kablowych zapewniających odpowiedni poziom izolacji i ekranowania systemu. Ten typ dławnic kablowych EMC chroni złącza przed zakłóceniami elektromagnetycznymi w polu 360°. Uszczelnienie zapewnia silne trzymanie kabla i jego odprężanie, a cała dławnica kablowa spełnia wymagania mechaniczne zawarte w normie EN 62444. Opatentowana konstrukcja zapewnia bardzo łatwy i szybki montaż.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                            |                                                                     |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Typ        | VG M40 EMV-4 MS 22-32      | Wersja                                                              |
| Nr zam.    | <a href="#">2435190000</a> | VG EMC GEN 4 (dławnica kablowa EMC z klatką zaciskową),             |
| GTIN (EAN) | 4050118446944              | Dławnica kablowa, proste, M 40, 9, OD min. 22 - OD max. 32 mm,      |
| Ilość      | 5 ST                       | IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, mosiądz, niklowany |