

SAI-H4-M12-T-SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Y connector
Nr zam.	3099240000
Typ	SAI-H4-M12-T-SI
GTIN (EAN)	4099987133890
Ilość	1 szt.

SAI-H4-M12-T-SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



ROHS

Zgodny

Wymiary i masa

Masa netto

50 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS

Zgodne, bez wyłączenia

REACH SVHC

Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane techniczne adaptowalnych złączy wtykowych

Liczba biegunów	4	kodowanie	T-coded
Powierzchnia styku	połączany	Podstawowy materiał obudowy	PBT
Materiał styków	CuZn	Napięcie znamionowe	63 V
Znamionowe natężenie prądu	16 A	Stopień ochrony	IP65
Cykle wpinania	≥ 100	Stopień zanieczyszczenia	3
Dławnica kablowa	M 12	Przyłącze ekranu	Tak
Materiał pierścienia gwintowanego	mosiądz, niklowany	Zakres temperatury obudowy	-40 ... +85 °C

Dane przyłącza

Wyjście pojedyncze 3 - łącznik wtykowy Złącze żeńskie M12

Wyjście wielokrotne - łącznik wtykowy Kołek M12

Wyjście pojedyncze 1 - łącznik wtykowy Złącze żeńskie M12

Wyjście pojedyncze 2 - łącznik wtykowy Złącze żeńskie M12

Normy

Norma dot. łączników wtykowych

IEC 61076-2-111

Dane ogólne


Liczba biegunów	4	kodowanie	T-coded
Materiał styków gniazdo	CuZn	Materiał styków pręt	CuZn
Powierzchnia styku	połączany	Podstawowy materiał obudowy	PBT
Materiał styków	CuZn	Napięcie znamionowe	63 V
Znamionowe natężenie prądu	16 A	Stopień ochrony	IP65
Cykle wpinania	≥ 100	Stopień zanieczyszczenia	3
Dławnica kablowa	M 12	złącze 1	M12/M12
Przyłącze 2	M12	Przyłącze ekranu	Tak
Zakres temperatury obudowy	-40 ... +85 °C	Zewnętrzna średnica przewodu	-

Klasyfikacje


ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		

Rysunki


Rysunek wymiarowy




Schemat biegunów



Schemat biegunów



Schemat połączeń



Rysunki

Krzywa obciążalności prądowej

