


ATTB 6 PG VT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



W przesyle i dystrybucji energii elektrycznej przekładniki prądowe i napięciowe pełnią głównie funkcję ochronną i pomiarową. Nasza gama złączy szeregowych Klippon® Connect przekładników została zaprojektowana z myślą o spełnieniu wszystkich wymagań obu tych funkcji o krytycznym znaczeniu. Okablowanie przekładników prądowych i napięciowych można wykonać szczególnie łatwo i bezpiecznie dzięki nowej serii złączy szeregowych – nawet w przypadku złożonych obwodów. Zapobieganie błędom obsługi podczas eksploatacji zwiększa niezawodność układu i wydłuża cykl życia całej rozdzielnic. W związku z tym skupiliśmy się na jak najlepszym spełnieniu najważniejszych wymagań użytkowników.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Złączka rozłączająca, PUSH IN, 6 mm ² , 500 V, 30 A, Ciemnobrązowy
Nr zam.	2762290000
Typ	ATTB 6 PG VT
GTIN (EAN)	4064675267683
Ilość	50 szt.

ATTB 6 PG VT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

UL File Number Search [Witryna UL](#)

Nr certyfikatu (cURus) E60693

Wymiary i masa

Głębokość	68 mm	Głębokość (cale)	2.6772 inch
Wysokość	109 mm	Wysokość (cale)	4.2913 inch
Szerokość	8.1 mm	Szerokość (cale)	0.3189 inch
Masa netto	30.3 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania	-25 °C...55 °C	długotrwała temperatura użytkowa, min.	-60 °C
długotrwała temperatura użytkowa, maks.	130 °C		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Informacje ogólne

przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, AWG 8 maks.	przekrój przyłącza przewodu AWG, min.	AWG 22
Normy	IEC 60947-7-1	Szyna montażowa TS 35

Przewody zaciskane (kolejne przyłącze)

Rodzaj przyłącza, kolejne przyłącze	PUSH IN
-------------------------------------	---------

dalsze dane techniczne

otwarte strony	z prawej strony	rodzaj montażu	TS 35
----------------	-----------------	----------------	-------

dane tworzywa

Materiał podstawowy	Wemid	Barwny	Ciemnobeżowy
kolor elementów uruchamiających	pomarańczowy	Klasa palności wg UL 94	V-0

dane znamionowe

Przekrój pomiarowy	6 mm ²	Napięcie znamionowe	500 V
Znamionowe napięcie stałe	500 V	Znamionowe natężenie prądu	30 A
Prąd przy maksymalnym przewodowaniu	30 A	Normy	IEC 60947-7-1
Rezystancja objętościowa wg IEC 60947-7-x	0.78 mΩ	Znamionowe napięcie udarowe	6 kV

ATTB 6 PG VT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC 1.31 W
60947-7-x

Stopień zanieczyszczenia 3

Kategoria przepięciowa

III

dane znamionowe wg CSA

Maks. przekrój przewodu (CSA)	8 AWG
Prąd Gr C (CSA)	29 A
Napięcie rozm. B (CSA)	300 V
Napięcie rozm. D (CSA)	600 V
Min. przekrój przewodu (CSA)	22 AWG

Napięcie rozm. C (CSA)	300 V
Nr certyfikatu (CSA)	200039-80099474
Prąd Gr B (CSA)	29 A
Prąd Gr D (CSA)	5 A

dane znamionowe wg UL

Wielkość przewodu Factory wiring max (cURus)	8 AWG
Napięcie rozm. D (cURus)	600 V
Wielkość przewodu Field wiring min (cURus)	22 AWG
Prąd rozm. B (cURus)	29 A
Prąd rozm. C (cURus)	29 A
Wielkość przewodu Field wiring max (cURus)	8 AWG

Napięcie rozm. B (cURus)	300 V
Nr certyfikatu (cURus)	E60693
Wielkość przewodu Factory wiring min (cURus)	22 AWG
Napięcie rozm. C (cURus)	300 V
Prąd rozm. D (cURus)	5 A

parametry systemu

niezbędna płyta zamykająca	Tak
liczba poziomów	1
Liczba potencjałów w rzędzie	1
Szyna montażowa	TS 35

Liczba potencjałów	1
liczba zacisków na poziom	2
poziomy wewnętrznie zmostkowane	Nie

przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1 A5

kierunek podłączenia	u góry
Rodzaj przyłącza	PUSH IN
Zakres zaciskania, maks.	10 mm ²
Wielkość ostrza	0,8 x 4,0 mm
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, maks.	6 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, maks.	10 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego 10 mm ² drutu, maks.	
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks.	6 mm ²
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, maks.	6 mm ²




przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, AWG 8 maks.

Długość odizolowania	12 mm
liczba przyłączy	2
Zakres zaciskania, min.	0.5 mm ²
przekrój przyłącza przewodu AWG, min.	AWG 22
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, min.	0.5 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, min.	0.5 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min.	0.5 mm ²
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, min.	0.5 mm ²
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, min.	0.5 mm ²

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000902	ETIM 9.0	EC000902
ETIM 10.0	EC000902	ECLASS 14.0	27-25-01-09
ECLASS 15.0	27-25-01-09		

Rysunki



ATTB 6 PG VT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Akcesoria



Kompleksowe akcesoria oferty Klippon® Connect TTB są idealnie dopasowane, aż do najdrobniejszego szczegółu. Ułatwia to montaż przy zachowaniu wymaganych norm. Wszystkie komponenty istotne ze względu na funkcje i bezpieczeństwo są połączone ze złączką w sposób, który uniemożliwia rozłączenie. Zwiększa to niezawodność obwodów przekładników prądowych i napięciowych podczas instalacji i konserwacji.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	TS TTB 6 BK	Wersja
Nr zam.	2710520000	Gniazdo (terminal), Głębokość wtykania: 11.5 mm, Głębokość: 51.3
GTIN (EAN)	4050118881080	mm
Ilość	48 ST	
Typ	TS TTB 6 BL	Wersja
Nr zam.	2710480000	Gniazdo (terminal), Głębokość wtykania: 11.5 mm, Głębokość: 51.3
GTIN (EAN)	4050118880656	mm
Ilość	48 ST	
Typ	TS TTB 6 BR	Wersja
Nr zam.	2715540000	Gniazdo (terminal), Głębokość wtykania: 11.5 mm, Głębokość: 51.3
GTIN (EAN)	4050118769609	mm
Ilość	48 ST	
Typ	TS TTB 6 GN	Wersja
Nr zam.	2710490000	Gniazdo (terminal), Głębokość wtykania: 11.5 mm, Głębokość: 51.3
GTIN (EAN)	4050118880953	mm
Ilość	48 ST	
Typ	TS TTB 6 OR	Wersja
Nr zam.	2710470000	Gniazdo (terminal), Głębokość wtykania: 11.5 mm, Głębokość: 51.3
GTIN (EAN)	4050118880649	mm
Ilość	48 ST	
Typ	TS TTB 6 RD	Wersja
Nr zam.	2710510000	Gniazdo (terminal), Głębokość wtykania: 11.5 mm, Głębokość: 51.3
GTIN (EAN)	4050118881073	mm
Ilość	48 ST	
Typ	TS TTB 6 VT	Wersja
Nr zam.	2710530000	Gniazdo (terminal), Głębokość wtykania: 11.5 mm, 0.00 mm,
GTIN (EAN)	4050118881097	Głębokość: 51.3 mm
Ilość	48 ST	
Typ	TS TTB 6 WT	Wersja
Nr zam.	2817250000	Gniazdo (terminal), Głębokość wtykania: 11.5 mm, Głębokość: 51.3
GTIN (EAN)	4064675322566	mm
Ilość	48 ST	
Typ	TS TTB 6 YL	Wersja
Nr zam.	2710500000	Gniazdo (terminal), Głębokość wtykania: 11.5 mm, Głębokość: 51.3
GTIN (EAN)	4050118881066	mm
Ilość	48 ST	
Typ	SL TTB 6	Wersja
Nr zam.	2710220000	Blokada (terminal), PA 66/6, czerwony
GTIN (EAN)	4050118893311	
Ilość	50 ST	

ATTB 6 PG VT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	LL TTB 6/1	Wersja
Nr zam.	2710230000	Dźwignia blokowania (terminal)
GTIN (EAN)	4050118847925	
Ilość	50 ST	
Typ	LL TTB 6/1 BK	Wersja
Nr zam.	2710280000	Dźwignia blokowania (terminal)
GTIN (EAN)	4050118847963	
Ilość	50 ST	
Typ	LL TTB 6/1 BL	Wersja
Nr zam.	2710240000	Dźwignia blokowania (terminal)
GTIN (EAN)	4050118847918	
Ilość	50 ST	
Typ	LL TTB 6/1 BR	Wersja
Nr zam.	2762590000	Dźwignia blokowania (terminal)
GTIN (EAN)	4064675018377	
Ilość	50 ST	
Typ	LL TTB 6/1 GN	Wersja
Nr zam.	2710250000	Dźwignia blokowania (terminal)
GTIN (EAN)	4050118847949	
Ilość	50 ST	
Typ	LL TTB 6/1 RD	Wersja
Nr zam.	2710270000	Dźwignia blokowania (terminal)
GTIN (EAN)	4050118847956	
Ilość	50 ST	
Typ	LL TTB 6/1 VT	Wersja
Nr zam.	2710290000	Dźwignia blokowania (terminal)
GTIN (EAN)	4050118847970	
Ilość	50 ST	
Typ	LL TTB 6/1 WT	Wersja
Nr zam.	2817220000	Dźwignia blokowania (terminal)
GTIN (EAN)	4064675322535	
Ilość	50 ST	
Typ	LL TTB 6/1 YL	Wersja
Nr zam.	2710260000	Dźwignia blokowania (terminal)
GTIN (EAN)	4050118893335	
Ilość	50 ST	
Typ	LL TTB 6/2	Wersja
Nr zam.	2710300000	Dźwignia blokowania (terminal)
GTIN (EAN)	4050118848243	
Ilość	50 ST	
Typ	LL TTB 6/2 BK	Wersja
Nr zam.	2710350000	Dźwignia blokowania (terminal)
GTIN (EAN)	4050118848274	
Ilość	50 ST	
Typ	LL TTB 6/2 BL	Wersja
Nr zam.	2710310000	Dźwignia blokowania (terminal)
GTIN (EAN)	4050118848250	
Ilość	50 ST	
Typ	LL TTB 6/2 BR	Wersja
Nr zam.	2762600000	Dźwignia blokowania (terminal)
GTIN (EAN)	4064675018384	
Ilość	50 ST	

ATTB 6 PG VT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	LL TTB 6/2 CM	Wersja
Nr zam.	2710370000	Dźwignia blokowania (terminal)
GTIN (EAN)	4064675012092	
Ilość	50 ST	
Typ	LL TTB 6/2 CM BK	Wersja
Nr zam.	2710420000	Dźwignia blokowania (terminal)
GTIN (EAN)	4064675012641	
Ilość	50 ST	
Typ	LL TTB 6/2 CM BL	Wersja
Nr zam.	2710380000	Dźwignia blokowania (terminal)
GTIN (EAN)	4064675012603	
Ilość	50 ST	
Typ	LL TTB 6/2 CM BR	Wersja
Nr zam.	2762610000	Dźwignia blokowania (terminal)
GTIN (EAN)	4064675018391	
Ilość	50 ST	
Typ	LL TTB 6/2 CM GN	Wersja
Nr zam.	2710390000	Dźwignia blokowania (terminal)
GTIN (EAN)	4064675012610	
Ilość	50 ST	
Typ	LL TTB 6/2 CM RD	Wersja
Nr zam.	2710410000	Dźwignia blokowania (terminal)
GTIN (EAN)	4064675012634	
Ilość	50 ST	
Typ	LL TTB 6/2 CM VT	Wersja
Nr zam.	2710430000	Dźwignia blokowania (terminal)
GTIN (EAN)	4064675012658	
Ilość	50 ST	
Typ	LL TTB 6/2 CM WT	Wersja
Nr zam.	2817240000	Dźwignia blokowania (terminal)
GTIN (EAN)	4064675322559	
Ilość	50 ST	
Typ	LL TTB 6/2 CM YL	Wersja
Nr zam.	2710400000	Dźwignia blokowania (terminal)
GTIN (EAN)	4064675012627	
Ilość	50 ST	
Typ	LL TTB 6/2 GN	Wersja
Nr zam.	2710320000	Dźwignia blokowania (terminal)
GTIN (EAN)	4050118848328	
Ilość	50 ST	
Typ	LL TTB 6/2 RD	Wersja
Nr zam.	2710340000	Dźwignia blokowania (terminal)
GTIN (EAN)	4050118848281	
Ilość	50 ST	
Typ	LL TTB 6/2 VT	Wersja
Nr zam.	2710360000	Dźwignia blokowania (terminal)
GTIN (EAN)	4050118848267	
Ilość	50 ST	
Typ	LL TTB 6/2 WT	Wersja
Nr zam.	2817230000	Dźwignia blokowania (terminal)
GTIN (EAN)	4064675322542	
Ilość	50 ST	

ATTB 6 PG VT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Typ	LL TTB 6/2 YL	Wersja
Nr zam.	2710330000	Dźwignia blokowania (terminal)
GTIN (EAN)	4050118848311	
Ilość	50 ST	
Typ	LL TTB 6/3	Wersja
Nr zam.	2710440000	Dźwignia blokowania (terminal)
GTIN (EAN)	4050118848236	
Ilość	50 ST	
Typ	LL TTB 6/3 CM	Wersja
Nr zam.	2726100000	Dźwignia blokowania (terminal)
GTIN (EAN)	4064675012665	
Ilość	50 ST	
Typ	LL TTB 6/4	Wersja
Nr zam.	2710450000	Dźwignia blokowania (terminal)
GTIN (EAN)	4050118848229	
Ilość	25 ST	
Typ	LL TTB 6/4 CM	Wersja
Nr zam.	2726110000	Dźwignia blokowania (terminal)
GTIN (EAN)	4064675012672	
Ilość	50 ST	
Typ	LL TTB 6/6	Wersja
Nr zam.	2710460000	Dźwignia blokowania (terminal)
GTIN (EAN)	4050118848212	
Ilość	10 ST	

Trzymacz



Aby zagwarantować trwale bezpieczne osadzenie w szynie nośnej i zapobiec wypadnięciu, Weidmüller wprowadził do programu końcówki kątowe. Dostępne są wersje ze śrubą i bezśrubowe. Na trzymaczach można umieszczać oznaczniki, również dla oznaczeń grupowych. Istnieje też możliwość mocowania wtyczek kontrolnych.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	AEB 35 SCL/1 V0	Wersja
Nr zam.	2661280000	Seria A, Trzymacz
GTIN (EAN)	4050118702163	
Ilość	20 ST	
Typ	AEB 35 SCL/1 V0 BK	Wersja
Nr zam.	2661300000	Seria A, Trzymacz
GTIN (EAN)	4050118702187	
Ilość	20 ST	
Typ	AEB 35 SCL/1 V0 GY	Wersja
Nr zam.	2661290000	Seria A, Trzymacz
GTIN (EAN)	4050118702170	
Ilość	20 ST	

ATTB 6 PG VT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Mostki poprzeczne



Rozdział lub mnożenie potencjału do przylegających złączek odbywa się za pomocą mostków poprzecznych. Unika się dodatkowej pracy wymaganej do wykonania okablowania. Nawet w przypadku uszkodzenia biegunów nadal zapewniona jest niezawodność styku w złączkach. Nasza oferta obejmuje mostki poprzeczne wtykowe i wkręcane do złączek modułowych.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	ZQV 6N/10	Wersja
Nr zam.	2733970000	Złącze krosujące (terminal), wtykany, pomarańczowy, 41 A, Liczba
GTIN (EAN)	4064675066811	biegunów: 10, Raster w mm (P): 8.00, Izolowany: Tak, Szerokość: 3.1
Ilość	20 ST	mm
Typ	ZQV 6N/6	Wersja
Nr zam.	2733950000	Złącze krosujące (terminal), wtykany, pomarańczowy, 41 A, Liczba
GTIN (EAN)	4064675066699	biegunów: 6, Raster w mm (P): 8.00, Izolowany: Tak, Szerokość: 3.1
Ilość	20 ST	mm
Typ	ZQV 6N/7	Wersja
Nr zam.	2733960000	Złącze krosujące (terminal), wtykany, pomarańczowy, 41 A, Liczba
GTIN (EAN)	4064675066804	biegunów: 7, Raster w mm (P): 8.00, Izolowany: Tak, Szerokość: 3.1
Ilość	20 ST	mm

Akcesoria



Kompleksowe akcesoria oferty Klippon® Connect TTB są idealnie dopasowane, aż do najdrobniejszego szczegółu. Ułatwia to montaż przy zachowaniu wymaganych norm. Wszystkie komponenty istotne ze względu na funkcje i bezpieczeństwo są połączone ze złączką w sposób, który uniemożliwia rozłączenie. Zwiększa to niezawodność obwodów przekładników prądowych i napięciowych podczas instalacji i konserwacji.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	CH TTB	Wersja
Nr zam.	2710130000	Pokrywa (złącze)
GTIN (EAN)	4064675021155	
Ilość	1 ST	
Typ	CP TTB	Wersja
Nr zam.	2710140000	Pokrywa (złącze)
GTIN (EAN)	4064675014171	
Ilość	10 ST	
Typ	CS TTB	Wersja
Nr zam.	2710150000	Seria A, Trzymacz
GTIN (EAN)	4064675021148	
Ilość	10 ST	

Akcesoria

DEK 5/8



WS/ DEK

W oznaczniakach złącz MultiMark DEK/WS zastosowano innowacyjne tworzywo kompozytowe składające się z dwóch komponentów. Twarda część dolna znacznika pewnie osiada na złączu i bezpiecznie zamyka się dzięki zatraskowi. Elastyczne wykończenie powierzchni znacznie ułatwia zamontowanie oznacznika. Ten specjalnie dziurkowany materiał umożliwi naciągnięcie pasków pozwalające skompensować nieznaczne rozrzuty rozstawów/odstępów, które mają tendencję do kumulowania się, szczególnie w przypadku długich bloków zaciskowych. Kolejną zaletą to znakomita możliwość zadruku powierzchni - materiał gwarantuje, że oznaczenia są trwałe i odporne na ścieranie. Rozdzielczość druku 300 dpi przekłada się też na dobrą czytelność napisów.

Państwa korzyści dzięki MultiMark

- Kompatybilne z modułowymi blokami zacisków Weidmüller
- Mocny chwyt i trwałe nadruk
- Ciągłe paski oszczędzają czas podczas montażu
- Łatwe mocowanie dzięki innowacyjnemu materiałowi kompozytowemu
- Duża etykieta zapewniająca optymalną czytelność
- Szeroki zakres uniwersalności ze względu na niezależność od producenta

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	DEK-A 5/8 MM WS	Wersja	
Nr zam.	2448860000		Dekafix, Znakowanie zacisków, 5 x 8.1 mm, Weidmueller, biały
GTIN (EAN)	4050118462968		
Ilość	500 ST		

Blank



Dekafix (DEK) jest uniwersalnym oznaczniakiem do wszystkich przewodów oraz wtyków, a także podzespołów elektronicznych. System jest idealny do krótkich sekwencji numerycznych oraz pasuje do szerokiego asortymentu fabrycznie zadrukowanych oznaczniaków.

Paski umożliwiające szybkie instalowanie, wymagające tylko jednej operacji. Druk jest wyraźnie czytelny, kontrastowy i dostępny w różnych szerokościach. Szeroki asortyment oznaczniaków gotowych do użycia Paski umożliwiające szybkie instalowanie Oznaczniki złącz, pasujące do wszystkich złącz kablowych Weidmüller Dostępne jako niewypełnione karty MultiCard lub karty ze standardowym nadrukiem Do nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

ATTB 6 PG VT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	DEK 5/8-11.5 MC NE WS	Wersja
Nr zam.	1341630000	Dekafix, Znakowanie zacisków, 5 x 8 mm, Raster w mm (P): 8.00
GTIN (EAN)	4050118145946	Weidmueller, biały
Ilość	500 ST	

Mostki poprzeczne



Rozdział lub mnożenie potencjału do przylegających złączek odbywa się za pomocą mostków poprzecznych. Unika się dodatkowej pracy wymaganej do wykonania okablowania. Nawet w przypadku uszkodzenia biegunów nadal zapewniona jest niezawodność styku w złączkach. Nasza oferta obejmuje mostki poprzeczne wtykowe i wkręcane do złączek modułowych.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	ZQV 6N/10 BL	Wersja
Nr zam.	2786910000	Złącze krosujące (terminal), wtykany, niebieski, 41 A, Liczba biegunów: 10, Raster w mm (P): 8.00, Izolowany: Tak, Szerokość: 78.7 mm
GTIN (EAN)	4064675064602	
Ilość	20 ST	
Typ	ZQV 6N/2	Wersja
Nr zam.	1985740000	Złącze krosujące (terminal), wtykany, pomarańczowy, 41 A, Liczba biegunów: 2, Raster w mm (P): 8.00, Izolowany: Tak, Szerokość: 13.7 mm
GTIN (EAN)	4050118370362	
Ilość	60 ST	
Typ	ZQV 6N/3	Wersja
Nr zam.	1985760000	Złącze krosujące (terminal), wtykany, pomarańczowy, 41 A, Liczba biegunów: 3, Raster w mm (P): 8.00, Izolowany: Tak, Szerokość: 21.8 mm
GTIN (EAN)	4050118370263	
Ilość	60 ST	
Typ	ZQV 6N/3 BL	Wersja
Nr zam.	1985840000	Złącze krosujące (terminal), wtykany, niebieski, 41 A, Liczba biegunów: 3, Raster w mm (P): 8.00, Izolowany: Tak, Szerokość: 21.8 mm
GTIN (EAN)	4050118370379	
Ilość	60 ST	
Typ	ZQV 6N/4	Wersja
Nr zam.	1985780000	Złącze krosujące (terminal), wtykany, pomarańczowy, 41 A, Liczba biegunów: 4, Raster w mm (P): 8.00, Izolowany: Tak, Szerokość: 29.9 mm
GTIN (EAN)	4050118370287	
Ilość	60 ST	
Typ	ZQV 6N/4 BL	Wersja
Nr zam.	1985850000	Złącze krosujące (terminal), wtykany, niebieski, 41 A, Liczba biegunów: 4, Raster w mm (P): 8.00, Izolowany: Tak, Szerokość: 29.9 mm
GTIN (EAN)	4050118370447	
Ilość	60 ST	
Typ	ZQV 6N/6 BL	Wersja
Nr zam.	2786890000	Złącze krosujące (terminal), wtykany, niebieski, 41 A, Liczba biegunów: 6, Raster w mm (P): 8.00, Izolowany: Tak, Szerokość: 46.3 mm
GTIN (EAN)	4064675064572	
Ilość	20 ST	
Typ	ZQV 6N/7 BL	Wersja
Nr zam.	2786900000	Złącze krosujące (terminal), wtykany, niebieski, 41 A, Liczba biegunów: 7, Raster w mm (P): 8.00, Izolowany: Tak, Szerokość: 54.4 mm
GTIN (EAN)	4064675064596	
Ilość	20 ST	

ATTB 6 PG VT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Akcesoria



Kompleksowe akcesoria oferty Klippon® Connect TTB są idealnie dopasowane, aż do najdrobniejszego szczegółu. Ułatwia to montaż przy zachowaniu wymaganych norm. Wszystkie komponenty istotne ze względu na funkcje i bezpieczeństwo są połączone ze złączką w sposób, który uniemożliwia rozłączenie. Zwiększa to niezawodność obwodów przekładników prądowych i napięciowych podczas instalacji i konserwacji.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	AEP TTB 6 PG	Wersja
Nr zam.	2762310000	Seria A, Płyta zamykająca
GTIN (EAN)	4064675075899	
Ilość	20 ST	

Wtyki



Wtyki do naszego systemu WeiCoS są dostępne dla wszystkich technik przyłączeniowych. Zakres produktów obejmuje wstępnie zmontowane złącza od 1 do 10 biegunów oraz umożliwia indywidualny montaż. Zapewnia to maksymalną elastyczność dla każdej aplikacji. Dostosowane akcesoria zwiększają bezpieczeństwo i ochronę przed czynnikami środowiskowymi.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	APG 6/1	Wersja
Nr zam.	2762320000	Wtyk, 6 mm ² , 500 V, 30 A, Liczba biegunów: 1, Ciemnożełty
GTIN (EAN)	4064675021322	
Ilość	50 ST	
Typ	APGSR 6	Wersja
Nr zam.	2762390000	Odciążenie kabla (terminal), Wemid, pomarańczowy
GTIN (EAN)	4064675021391	
Ilość	20 ST	
Typ	APGLE 6	Wersja
Nr zam.	2762400000	Element blokujący (terminal), Wemid, pomarańczowy
GTIN (EAN)	4064675021407	
Ilość	20 ST	
Typ	APGCE	Wersja
Nr zam.	1514490000	Element kodujący (terminal), Wemid, pomarańczowy, Szerokość: 3.3
GTIN (EAN)	4050118321906	mm
Ilość	50 ST	

ATTB 6 PG VT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Mostki poprzeczne



Rozdział lub mnożenie potencjału do przylegających złączek odbywa się za pomocą mostków poprzecznych. Unika się dodatkowej pracy wymaganej do wykonania okablowania. Nawet w przypadku uszkodzenia biegunów nadal zapewniona jest niezawodność styku w złączkach. Nasza oferta obejmuje mostki poprzeczne wtykowe i wkręcane do złączek modułowych.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	ZQV 6N/2 BL	Wersja
Nr zam.	1985830000	Złącze krosujące (terminal), wtykany, niebieski, 41 A, Liczba
GTIN (EAN)	4050118370232	biegunów: 2, Raster w mm (P): 8.00, Izolowany: Tak, Szerokość: 13.7
Ilość	60 ST	mm

Wtyki




Wtyki do naszego systemu WeiCoS są dostępne dla wszystkich technik przyłączeniowych. Zakres produktów obejmuje wstępnie zmontowane złącza od 1 do 10 biegunów oraz umożliwia indywidualny montaż. Zapewnia to maksymalną elastyczność dla każdej aplikacji. Dostosowane akcesoria zwiększają bezpieczeństwo i ochronę przed czynnikami środowiskowymi.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	APGPC 6	Wersja
Nr zam.	2762410000	Pokrywa (złącze)
GTIN (EAN)	4064675021414	
Ilość	20 ST	

Adapter testowy i gniazda testowe



Adaptory testowe i wtyki kontrolne są wykorzystywane do połączeń elektrycznych między złączkami i urządzeniami testującymi. W ten sposób można ustanowić styk elektryczny w stanie okablowanym i w łatwy sposób dokonać pomiarów.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	FZS 2/4 RT/80 SAKT4	Wersja
Nr zam.	1276300000	Wtyczka (terminal), złącze wtykowe, 2 mm ² , liczba przyłączy: 2,
GTIN (EAN)	4008190026080	Liczba biegunów: 1, Szerokość: 9 mm
Ilość	20 ST	