

WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X265-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Ogólne dane zamówieniowe

Nr zam.	3101700000
Typ	WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X265-X
GTIN (EAN)	4099987143158
Ilość	1 szt.

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Głębokość	10 mm	Głębokość (cale)	0.3937 inch
Wysokość	10 mm	Wysokość (cale)	0.3937 inch
Długość	265 mm	Długość (cale)	10.433 inch
Masa netto	205 g		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -20 - 50°C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	37ebc061-1fa2-4387-80af-82299a5c3412

Dane elektryczne

Napięcie znamionowe	≤ 5 V DC	Moc	1.2 W
Możliwość ściemniania	Tak		

Dane materiałowe

Podstawowy materiał obudowy	aluminium	masa zalewowa	PUR V0
-----------------------------	-----------	---------------	--------

Dane ogólne techniczne

Kształt modułu LED	prostokątny	Okres eksploatacji	60.000 h
Stopień ochrony	IP67	Klasa energetyczna (zgodnie z dyrektywą UE nr 874/2012)	Not required

Dane przyłącza

Ścieżka połączenia bez

Specyfikacje techniczne kabla


kabel materiał	PUR	kolor płaszczka	czarny
Podstawowy materiał obudowy	aluminium	Długość kabla	5 m

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000996	ETIM 9.0	EC000996
ETIM 10.0	EC000996	ECLASS 14.0	27-11-06-35
ECLASS 15.0	27-11-06-35		

Rysunki

Rysunek



WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X265-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Zacisk montażowy M8 / M12



Firma Weidmüller oferuje szeroki wybór narzędzi i akcesoriów do kabli czujnik-siłownik.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	SAI-M12-CLIP	Wersja	
Nr zam.	1362750000		
GTIN (EAN)	4050118164879		
Ilość	10 ST		