

IE-C7BS8VG-500**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



towar na metry, kable miedziane, sztywne, 4 x 2 x AWG
23/1, kat.7, zielone

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Kabel instalacyjny, Cat.7 (ISO/IEC 11801), PVC, 500 m
Nr zam.	2763540000
Typ	IE-C7BS8VG-500
GTIN (EAN)	4064675031031
Ilość	1 szt.
opakowanie	na rolce ze sklejki

IE-C7BS8VG-500

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Sekwencja kolorów żył - pary żył	biało-niebieski / biało-pomarańczowy / biało-zielony / biało-brązowy	Grubość oplotu ekranującego	0.1 mm
----------------------------------	--	-----------------------------	--------

Własności kabli elektrycznych

Kategoria	Cat.7 (ISO/IEC 11801)	Pojemność przy 1 kHz	45 nF/km
Rezystancja pętli	150 Ω/km	Czas przebiegu sygnału	4.25 ns/m
Napięcie probiercze: przewód-przewód-ekran	700 V AC	Tłumienność ekranowania	85 dB przy 600 Mhz
Rozrzut opóźnienia	5 ns/100m	Impedancja przejścia	6 mΩ/m przy 1 MHz, 3 mΩ/m przy 10 MHz, 3 mΩ/m przy 30 MHz
Impedancja falowa	100 ± 5 Ω przy 100 MHz		

Własności mechaniczne i materiałowe kabli

Odporność na olej	No	Bez silikonu	Tak
Odporność na promienie UV	Tak	Siła ciągnięcia	120 N
Barwny	zielony	Halogenki	tak (przewód z PVC)
Promień gięcia, min., powtarzany	8 x średnica kabla	Promień gięcia, min., jednorazowy	4 x średnica kabla
Wytrzymałość na ścieranie	dobrze	odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	in accordance with IEC 60332-1, EN 13501-6 class FCa
Korozyjność gazów pożarowych	to IEC 60754-2	Gęstość dymu	No

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC003249	ETIM 9.0	EC003249
ETIM 10.0	EC003249	ECLASS 14.0	27-06-18-01
ECLASS 15.0	27-06-18-01		

Drawings

Rysunek szczegółowy

