

**TRPL 230VAC 1CO**
**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)


Pełna uniwersalność. Kompaktowe moduły przekaźnikowe o szerokości 6 mm z bogatą gamą akcesoriów, odznaczające się maksymalną odpornością na drgania oraz nieograniczonymi możliwościami tworzenia mostków poprzecznych. 1 styki przełączne Materiał styków: AgNi Jedyne w swoim rodzaju wejście wielonapięciowe: od 12 do 60 V UC oraz od 24 do 230 V UC Napięcia wejściowe od 5 V DC do 230 V UC z oznaczeniem kolorowym: AC: czerwony, DC: niebieski, UC: biały

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                                                                                                                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wersja     | TERMSERIES-compact, Moduł przekaźnikowy, Liczba styków: 1, zestaw przełączny AgNi, Znamionowe napięcie sterowania: 230 V AC $\pm 10\%$ , prąd trwały: 6 A, PUSH IN, Dostępność przycisku testowego: Nie |
| Nr zam.    | <a href="#">2773830000</a>                                                                                                                                                                              |
| Typ        | TRPL 230VAC 1CO                                                                                                                                                                                         |
| GTIN (EAN) | 4064675037606                                                                                                                                                                                           |
| Ilość      | 10 szt.                                                                                                                                                                                                 |

## TRPL 230VAC 1CO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Dopuszczania

Atesty



ROHS Zgodny

UL File Number Search [Witryna UL](#)

Nr certyfikatu (cULus) E141197

## Wymiary i masa

|            |         |                  |             |
|------------|---------|------------------|-------------|
| Głębokość  | 62.5 mm | Głębokość (cale) | 2.4606 inch |
| Wysokość   | 89.4 mm | Wysokość (cale)  | 3.5197 inch |
| Szerokość  | 6.4 mm  | Szerokość (cale) | 0.252 inch  |
| Masa netto | 29 g    |                  |             |

## Temperatury

|                            |                |                       |                                                         |
|----------------------------|----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| Temperatura magazynowania  | -40 °C...85 °C | Temperatura otoczenia | -40 °C...60 °C                                          |
| Temperatura eksploatacyjna |                | Wilgotność            | 5-85% wilgotności względnej, Tu = 40°C, bez kondensacji |

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|                                                                            |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS                                          | Zgodne, z wyłączeniem                |
| Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) | 7a, 7cl                              |
| REACH SVHC                                                                 | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                                                       | 9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9 |

## Strona sterownicza

|                                |                |                         |                   |
|--------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------|
| Znamionowe napięcie sterowania | 230 V AC ±10 % | Prąd znamionowy AC      | 7.1 mA            |
| moc znamionowa                 | 1,63 VA        | Wskazanie statusu       | Zielona dioda LED |
| układ ochronny                 | Prostownik     | Częstotliwość wejściowa | 45 - 65 Hz        |

## Strona obciążenia

|                                                                          |                                         |                                                                     |                  |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| znamionowe napięcie załączające                                          | 250 V AC                                | Ciągły prąd                                                         | 6 A              |
| max. częstotliwość załączania przy obciążeniu znamionowym                | 0.1 Hz                                  | Napięcie łączeniowe AC, max.                                        | 250 V            |
| Napięcie łączeniowe DC, max.                                             | 250 V                                   | Początkowy prąd rozruchowy                                          | 20 A / 20 ms     |
| Obciążalność przy napięciu przemiennym (obciążenie rezystancyjne), maks. | 1500 VA                                 | Obciążalność przy napięciu stałym (obciążenie rezystancyjne), maks. | 144 W @ 24 V     |
| Opóźnienie włączenia                                                     | ≤ 16 ms                                 | Opóźnienie wyłączenia                                               | ≤ 20 ms          |
| Typ zestyku                                                              | 1 CO contact (AgNi)                     | Żywotność mechaniczna                                               | 5 x 106 połączeń |
| min. moc włączalna                                                       | 1 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V |                                                                     |                  |

## Dane ogólne

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Robocza wysokość nad poziomem morza | ≤ 2000 m, nad poziomem morza |
| Szyba montażowa                     | TS 35                        |

## TRPL 230VAC 1CO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |         |                     |     |           |                             |                     |     |           |           |                     |     |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------------------|-----|-----------|-----------------------------|---------------------|-----|-----------|-----------|---------------------|-----|
| Dostępność przycisku testowego              | Nie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |         |                     |     |           |                             |                     |     |           |           |                     |     |
| Mechaniczny wskaźnik położenia przełącznika | Nie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |         |                     |     |           |                             |                     |     |           |           |                     |     |
| Barwny                                      | czarny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |         |                     |     |           |                             |                     |     |           |           |                     |     |
| Komponent o klasie palności UL94            | <table> <tr> <td>Komponent</td><td>Obudowa</td></tr> <tr> <td>Klasa palności UL94</td><td>V-0</td></tr> <tr> <td>Komponent</td><td>Wskaźnik stanu przełącznika</td></tr> <tr> <td>Klasa palności UL94</td><td>V-2</td></tr> <tr> <td>Komponent</td><td>Popychacz</td></tr> <tr> <td>Klasa palności UL94</td><td>V-0</td></tr> </table> | Komponent | Obudowa | Klasa palności UL94 | V-0 | Komponent | Wskaźnik stanu przełącznika | Klasa palności UL94 | V-2 | Komponent | Popychacz | Klasa palności UL94 | V-0 |
| Komponent                                   | Obudowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |         |                     |     |           |                             |                     |     |           |           |                     |     |
| Klasa palności UL94                         | V-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |         |                     |     |           |                             |                     |     |           |           |                     |     |
| Komponent                                   | Wskaźnik stanu przełącznika                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |         |                     |     |           |                             |                     |     |           |           |                     |     |
| Klasa palności UL94                         | V-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |         |                     |     |           |                             |                     |     |           |           |                     |     |
| Komponent                                   | Popychacz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |         |                     |     |           |                             |                     |     |           |           |                     |     |
| Klasa palności UL94                         | V-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |         |                     |     |           |                             |                     |     |           |           |                     |     |

## Koordinacja izolacji

|                                                               |                  |                                                                                     |                     |
|---------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Napięcie znamionowe                                           | 300 V            | Stopień zanieczyszczenia                                                            | 2                   |
| Kategoria przepięciowa                                        | III              | odstęp izolacyjny powierzchniowy i powietrzny strona sterowania - strona obciążenia | ≥ 6 mm              |
| wytrzymałość napięciowa strona sterowania - strona obciążenia | 4 kVef / 1 Min.  | Typ izolacji na wejściu oraz wyjściu                                                | izolacja wzmocniona |
| Wytrzymałość dielektryczna otwartego styku                    | 1 kVeff / 1 min  | wytrzymałość napięciowa względem szyny nośnej                                       | 4 kVef / 1 Min.     |
| udarowe napięcie wytrzymywane                                 | 6 kV (1,2/50 µs) | Stopień ochrony                                                                     | IP20                |

## Dalsze szczegóły aprobat / norm

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Nr certyfikatu (cULus) | E141197 |
|------------------------|---------|

## Dane przyłączeniowe

|                                                                                                   |                     |                                                                                                  |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Metoda wykonywania złącz                                                                          | PUSH IN             | Długość usunięcia izolacji przyłącza pomiarowego                                                 | 9 mm                 |
| Zakres zacisków przyłącza pomiarowego                                                             | 1.5 mm <sup>2</sup> | Zakres zaciskania, min.                                                                          | 0.14 mm <sup>2</sup> |
| Zakres zaciskania, maks.                                                                          | 2.5 mm <sup>2</sup> | przekrój przyłącza przewodu AWG, min.                                                            | AWG 26               |
| przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.                                                       | AWG 14              | Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, min.                                                  | 0.5 mm <sup>2</sup>  |
| Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, max.                                                   | 1.5 mm <sup>2</sup> | Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowego, min. (AWG)                                          | AWG 26               |
| Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowego, maks. (AWG)                                          | AWG 14              | Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min.                                   | 0.35 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego 2.5 mm <sup>2</sup> drutu, maks.                         |                     | Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego AWG 26 drutu, min. (AWG)                                |                      |
| Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego AWG 14 drutu, maks. (AWG)                                |                     | Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, min. | 0.14 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, maks. | 1.5 mm <sup>2</sup> | przekrój przyłącza przewodu, cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1), min.                              | 0.5 mm <sup>2</sup>  |
| przekrój przyłącza przewodu, cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1), maks.                              | 1.5 mm <sup>2</sup> | Wielkość ostrza                                                                                  | 0,6 x 3,5 mm         |

## Klasyfikacje


|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001437    | ETIM 9.0    | EC001437    |
| ETIM 10.0   | EC001437    | ECLASS 14.0 | 27-37-16-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-37-16-01 |             |             |

## Drawings


Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.



## Schemat połączeń




## Wykres



Charakterystyka ograniczenia prądu  
obciążenia DC Obciążenie rezystancyjne

## Wykres



Trwałość elementów elektrycznych 230  
V AC obciążenie rezystancyjne

## TRPL 230VAC 1CO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)


## Drawings

### Rysunek wymiarowany



## Pozostałe

### Type code electromechanical relay



## Kody typów

## TRPL 230VAC 1CO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## neutralna



Oznaczniki WS idealnie pasują do złączek z serii W. Dzięki kompatybilności systemowej, sztyldy WS można też mocować na produktach z serii I oraz serii Z. Duże powierzchnie opisowe pozwalają nie tylko na używanie długich ciągów znaków, lecz również na rozbięcie opisu na kilka linii.

Oznaczniki WS idealnie nadają się do etykiet z długimi, indywidualnie tworzonymi ciągami znaków. Sprawdzony format MultiCard umożliwia wykonanie wydruku drukarką PrintJet Connect lub systemem typu Plotter.

Mogą być umieszczone na taśmie lub pojedynczo.

Oznaczniki w sprawdzonym formacie MultiCard. Do nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                           |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Typ        | WS 10/6 M MC NE WS         | Wersja                                                    |
| Nr zam.    | <a href="#">1818400000</a> | WS, Znakowanie zacisków, 10 x 6 mm, Raster w mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248310876              | Weidmueller, Allen-Bradley, biały                         |
| Ilość      | 600 ST                     |                                                           |

## Mostki poprzeczne



## Regulowane połączenia krzyżowe

Skorzystaj z możliwości zwiększenia uniwersalności połączeń krzyżowych. Złącza krzyżowe TERMSERIES CROSS-CONNECTION (TCC) umożliwiają utworzenie indywidualnych połączeń krzyżowych dla nawet 51 styków. Maksymalna liczba łączonych biegunów została zwiększona do 32. Materiał paska może zostać bardzo łatwo skrócony do odpowiedniej długości. Złącza krzyżowe przekonują łatwą obsługą oraz przejrzystością i uniwersalnymi możliwościami połączeń. Dodatkowa siatka zapobiega deformacji sprężyny w trakcie montażu. Złącza krzyżowe dla nawet 51 styków z możliwością indywidualnej regulacji. Dodatkowa belka zapobiega deformacji sprężyny Zwiększony przekrój - możliwość podłączenia nawet 32 biegunów Odporność na drgania

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                |
|------------|----------------------------|--------------------------------|
| Typ        | TCC 6.4/51 RD              | Wersja                         |
| Nr zam.    | <a href="#">2556410000</a> | TERMSERIES, Łącznik poprzeczny |
| GTIN (EAN) | 4050118566925              |                                |
| Ilość      | 10 ST                      |                                |
| Typ        | TCC 6.4/51 OR              | Wersja                         |
| Nr zam.    | <a href="#">2556370000</a> | TERMSERIES, Łącznik poprzeczny |
| GTIN (EAN) | 4050118566680              |                                |
| Ilość      | 10 ST                      |                                |
| Typ        | TCC 6.4/51 BL              | Wersja                         |
| Nr zam.    | <a href="#">2556450000</a> | TERMSERIES, Łącznik poprzeczny |
| GTIN (EAN) | 4050118566963              |                                |
| Ilość      | 10 ST                      |                                |

## TRPL 230VAC 1CO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|            |                            |                                |
|------------|----------------------------|--------------------------------|
| Typ        | TCC 6.4/51 BK              | Wersja                         |
| Nr zam.    | <a href="#">2556490000</a> | TERMSERIES, łącznik poprzeczny |
| GTIN (EAN) | 4050118567007              |                                |
| Ilość      | 10 ST                      |                                |
| Typ        | TCC 6.4/2 OR               | Wersja                         |
| Nr zam.    | <a href="#">2556350000</a> | TERMSERIES, łącznik poprzeczny |
| GTIN (EAN) | 4050118566826              |                                |
| Ilość      | 10 ST                      |                                |
| Typ        | TCC 6.4/2 BL               | Wersja                         |
| Nr zam.    | <a href="#">2556430000</a> | TERMSERIES, łącznik poprzeczny |
| GTIN (EAN) | 4050118566949              |                                |
| Ilość      | 10 ST                      |                                |
| Typ        | TCC 6.4/2 BK               | Wersja                         |
| Nr zam.    | <a href="#">2556470000</a> | TERMSERIES, łącznik poprzeczny |
| GTIN (EAN) | 4050118566987              |                                |
| Ilość      | 10 ST                      |                                |
| Typ        | TCC 6.4/10 RD              | Wersja                         |
| Nr zam.    | <a href="#">2556400000</a> | TERMSERIES, łącznik poprzeczny |
| GTIN (EAN) | 4050118566918              |                                |
| Ilość      | 10 ST                      |                                |
| Typ        | TCC 6.4/10 OR              | Wersja                         |
| Nr zam.    | <a href="#">2556360000</a> | TERMSERIES, łącznik poprzeczny |
| GTIN (EAN) | 4050118566673              |                                |
| Ilość      | 10 ST                      |                                |
| Typ        | TCC 6.4/10 BL              | Wersja                         |
| Nr zam.    | <a href="#">2556440000</a> | TERMSERIES, łącznik poprzeczny |
| GTIN (EAN) | 4050118566956              |                                |
| Ilość      | 10 ST                      |                                |
| Typ        | TCC 6.4/10 BK              | Wersja                         |
| Nr zam.    | <a href="#">2556480000</a> | TERMSERIES, łącznik poprzeczny |
| GTIN (EAN) | 4050118566994              |                                |
| Ilość      | 10 ST                      |                                |
| Typ        | TCC 12.8/26 RD             | Wersja                         |
| Nr zam.    | <a href="#">2556420000</a> | TERMSERIES, łącznik poprzeczny |
| GTIN (EAN) | 4050118566932              |                                |
| Ilość      | 10 ST                      |                                |
| Typ        | TCC 12.8/26 OR             | Wersja                         |
| Nr zam.    | <a href="#">2556380000</a> | TERMSERIES, łącznik poprzeczny |
| GTIN (EAN) | 4050118566697              |                                |
| Ilość      | 10 ST                      |                                |
| Typ        | TCC 12.8/26 BL             | Wersja                         |
| Nr zam.    | <a href="#">2556460000</a> | TERMSERIES, łącznik poprzeczny |
| GTIN (EAN) | 4050118566970              |                                |
| Ilość      | 10 ST                      |                                |
| Typ        | TCC 12.8/26 BK             | Wersja                         |
| Nr zam.    | <a href="#">2556500000</a> | TERMSERIES, łącznik poprzeczny |
| GTIN (EAN) | 4050118567014              |                                |
| Ilość      | 10 ST                      |                                |
| Typ        | TCC 6.4/2 RD               | Wersja                         |
| Nr zam.    | <a href="#">2556390000</a> | TERMSERIES, łącznik poprzeczny |
| GTIN (EAN) | 4050118566901              |                                |
| Ilość      | 10 ST                      |                                |

## TRPL 230VAC 1CO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Wkrętaki z końcówką płaską




Wkrętak do śrub rowkowych z izolacją VDE, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, napęd zgodny z DIN 5264, ISO 2380/1, rękojeść SoftFinish

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                                                 |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SDIS 0.6X3.5X100           | Wersja                                                                                          |
| Nr zam.    | <a href="#">2749810000</a> | Wkrętak, Szerokość końcówki (B): 3.5 mm, Długość końcówki: 100 mm, Grubość końcówki (A): 0.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118897012              |                                                                                                 |
| Ilość      | 1 ST                       |                                                                                                 |
| Typ        | SDS 0.6X3.5X100            | Wersja                                                                                          |
| Nr zam.    | <a href="#">2749340000</a> | Wkrętak, Szerokość końcówki (B): 3.5 mm, Długość końcówki: 100 mm, Grubość końcówki (A): 0.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118895568              |                                                                                                 |
| Ilość      | 1 ST                       |                                                                                                 |

## Adaptory interfejsu



Krótszy czas wykonywania okablowania i mniejsza przestrzeń okablowania  
W celu skrócenia czasu wykonywania okablowania, między systemem sterowania a poziomem interfejsu stosuje się wstępnie zmontowane kable, które po prostu podłącza się do adaptera TERM SERIES. Umożliwia to istotne skrócenie czasu wykonywania szafy sterowniczej. Uniwersalny kształt tego adaptera po zastosowaniu z produktami TERM SERIES o identycznych konturach pozwala na prawdziwą oszczędność miejsca. Skrócony czas okablowania dzięki zastosowaniu koncepcji plug-and-play i wstępnie uzbrojonych kabli. Możliwość zastosowania do strony wejściowej i wyjściowej urządzeń TERM SERIES. Przystosowany do sterowania plusem i minusem. Duża oszczędność przestrzeni instalacji dzięki pełnemu dostosowaniu do innych produktów serii TERM SERIES.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                                                                                                                                                  |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | TIA F10                    | Wersja                                                                                                                                                                                           |
| Nr zam.    | <a href="#">1463520000</a> | TERM SERIES, Adapter, Wtyk 10-biegunowy wg DIN EN 60603-13, długa dźwignia blokady, Liczba ścieżek sygnałowych: 8, Napięcie znamionowe DC : 24 V, Prąd znamionowy (na ścieżkę sygnałową): 125 mA |
| GTIN (EAN) | 4050118323535              |                                                                                                                                                                                                  |
| Ilość      | 1 ST                       |                                                                                                                                                                                                  |
| Typ        | TIA SUBD 15S               | Wersja                                                                                                                                                                                           |
| Nr zam.    | <a href="#">1463530000</a> | TERM SERIES, Adapter, Sub-D, 15-biegunowe, DIN 41652 / IEC 60807, Liczba ścieżek sygnałowych: 8, Napięcie znamionowe DC : 24 V, Prąd znamionowy (na ścieżkę sygnałową): 125 mA                   |
| GTIN (EAN) | 4050118323542              |                                                                                                                                                                                                  |
| Ilość      | 1 ST                       |                                                                                                                                                                                                  |

## TRPL 230VAC 1CO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Adapter interfejsu TERMSERIES



Krótszy czas wykonywania okablowania i mniejsza przestrzeń okablowania

W celu skrócenia czasu wykonywania okablowania, między systemem sterowania a poziomem interfejsu stosuje się wstępnie zmontowane kable, które po prostu podłącza się do adaptera TERMSERIES. Umożliwia to istotne skrócenie czasu wykonywania szafy sterowniczej. Uniwersalny kształt tego adaptera po zastosowaniu z produktami TERMSERIES o identycznych konturach pozwala na prawdziwą oszczędność miejsca. Skrócony czas okablowania dzięki zastosowaniu koncepcji plug-and-play i wstępnie uzbrojonych kabli. Możliwość zastosowania do strony wejściowej i wyjściowej urządzeń TERMSERIES. Przystosowany do sterowania plusem i minusem. Duża oszczędność przestrzeni instalacji dzięki pełnemu dostosowaniu do innych produktów serii TERMSERIES.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                              |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | TIAL F10                   | Wersja                                                                       |
| Nr zam.    | <a href="#">1463540000</a> | TERMSERIES, Adapter, Wtyk 10-biegunowy wg DIN EN 60603-13,                   |
| GTIN (EAN) | 4050118323559              | długa dźwignia blokady, Liczba ścieżek sygnałowych: 8, Napięcie              |
| Ilość      | 1 ST                       | znamionowe DC : 24 V, Prąd znamionowy (na ścieżkę sygnałową): 125 mA         |
| Typ        | TIAL F20                   | Wersja                                                                       |
| Nr zam.    | <a href="#">1463550000</a> | TERMSERIES, Adapter, Wtyk 20-biegunowy wg DIN EN 60603-13,                   |
| GTIN (EAN) | 4050118331783              | długa dźwignia zamykająca, Liczba ścieżek sygnałowych: 16,                   |
| Ilość      | 1 ST                       | Napięcie znamionowe DC : 24 V, Prąd znamionowy (na ścieżkę sygnałową): 60 mA |

## TRPL 230VAC 1CO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Płytki separacyjna



## Różne płytki oddzielające

Płytki oddzielające mogą być zastosowane do wizualnego grupowania sygnałów, elektrycznej izolacji modułów oraz do umieszczania oznaczeń w celu zapewnienia lepszej przejrzystości instalacji. Jest to bardzo przydatny i uniwersalny element wyposażenia dodatkowego. Płytki rozdzielające zwiększają dystans oraz odległość pełzania pomiędzy dwoma modułami, co oznacza zwiększenie napięcia izolacji pomiędzy dwoma modułami do 600 V. Podwójne


płytki rozdzielające mogą być znaczone za pomocą znaczników WAD5 lub WS10/5 oraz umożliwiają zastosowanie ciągłych połączeń krzyżowych. Czynności instalacyjne zostały ułatwione dzięki zastosowaniu perforacji, umożliwiającej indywidualne wyłamywanie kanałów połączeń krzyżowych.

Płytki rozdzielające wizualnie rozdzielają grupy Wcięcia umożliwiające wyłamywanie indywidualnych kanałów połączeń krzyżowych. Płytki rozdzielające zapewniają izolację pomiędzy dwoma modułami poprzez zwiększenie dystansu oraz odległości pełzania do 600 V.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                        |
|------------|----------------------------|----------------------------------------|
| Typ        | TW TXS/TXZ R3.2            | Wersja                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">1240800000</a> | TERMSERIES, Płytki separacyjna         |
| GTIN (EAN) | 4050118028188              |                                        |
| Ilość      | 10 ST                      |                                        |
| Typ        | TXL PP                     | Wersja                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">2774090000</a> | TERMSERIES-compact, Płytki separacyjna |
| GTIN (EAN) | 4064675037866              |                                        |
| Ilość      | 10 ST                      |                                        |

## Zasilanie przez moduł



## Precyzyjnie dopasowane złączki przelotowe

Precyzyjnie dopasowane złączki umożliwiają przenoszenie potencjałów ze strony sterowniczej na stronę obciążenia i odwrotnie. Ze względu na zgodność z TERMSERIES, stanowią jednolity system probierczy z ustandaryzowanymi punktami probierczymi.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                               |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Typ        | TXPL FT                    | Wersja                                                        |
| Nr zam.    | <a href="#">2774080000</a> | TERMSERIES-compact, Przelotowa rzędowa listwa zaciskowa, PUSH |
| GTIN (EAN) | 4064675037859              | IN                                                            |
| Ilość      | 1 ST                       |                                                               |

## TRPL 230VAC 1CO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessories

## Moduł zasilający



## Kompaktowe złączki zasilania

Dla łatwego doprowadzenia potencjałów neutralnych lub ujemnych na wejściu potencjałów przełączanych na wyjściu. Mostki poprzeczne pozwalają na połączenie czujników z oszczędnością miejsca i elementów wykonawczych bez dodatkowych złączek szeregowych przelotowych.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                       |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Typ        | TXPL S                     | Wersja                                                |
| Nr zam.    | <a href="#">2774100000</a> | TERMSERIES-compact, Moduł doprowadzenia mocy, PUSH IN |
| GTIN (EAN) | 4064675037873              |                                                       |
| Ilość      | 1 ST                       |                                                       |