



CH-SMC-00.80-CG90**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Licznik bazowy, bramka, skrzynka sterownicza i urządzenie zabezpieczające przed przepięciami są połączone z wstępnie zmontowanymi zestawami przewodów jako zestaw typu punkt-punkt lub Y. Weidmüller oferuje odpowiednie rozwiązania przyłączeniowe zgodne z normami FNN i DIN-VDE 0603. Wstępnie zmontowane kable zasilające z zabezpieczeniem przed przepięciami 6 kV dopętniają ofertę.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, złącze żeńskie, IP20, 600 V, KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.8 m
Nr zam.	2775910080
Typ	CH-SMC-00.80-CG90
GTIN (EAN)	4064675329732
Ilość	10 szt.

Technical data

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Masa netto 93 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Specyfikacje techniczne kabla

Długość kabla	0.8 m	typ przewodu	KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV
kolor płaszczka	szary	Przekrój żyły	1.5 mm ²
liczba żył	2	Ekranowane	Nie
Halogenki	Nie	izolacja	PP
zakres temperatur, ruchomy, maks.	90 °C	zakres temperatur, ruchomy, min.	-25 °C
zakres temperatur, ułożony na stałe, maks.	90 °C	zakres temperatur, ułożony na stałe, min.	-40 °C
kabel materiał	PUR/ TPE	promień zgięcia min., ruchomy	15 x średnica kabla
promień zgięcia, min., ułożony na stałe	10 x średnica kabla	Średnica zewnętrzna	6.4 mm ± 0.25 mm

Specyfikacje techniczne złącza









Złącze	Liczba biegunów	2
	Liczba biegunów	2
	Typ	Złącze żeńskie

Dane ogólne techniczne

Liczba biegunów	2	Znamionowe napięcie udarowe	6 kV
Napięcie znamionowe	600 V	Znamionowe natężenie prądu	18.5 A
Stopień ochrony	IP20		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ETIM 10.0	EC001576	ECLASS 14.0	27-06-04-02
ECLASS 15.0	27-06-04-02		



MIN. FRONT PLATE CUT-OUT
 FOR USE WITH SLA BB12R

MIN. FRONT PLATE CUT-OUT