

IE-SWM-SL08-8GT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Właściwości serii przełączników zarządzalnych SubstationLine

Seria SubstationLine zawiera przełączniki Ethernet zgodne z normami IEC 61850-3 i IEEE 1613, co sprawia, że są one wystarczająco wytrzymałe do pracy w trudnych warunkach. Rodzina produktów obejmuje warianty montażu na szynach DIN i w 19-calowych stelażach.

Wszystkie produkty mają nadmiarowe zasilanie zapewniające niezawodność w krytycznych środowiskach. Nowa rodzina produktów obejmuje wiele rozwiązań, od przełączników zarządzalnych Fast Ethernet do 10-gigabitowych produktów Ethernet ze wszystkimi właściwościami niezbędnymi do pracy zgodnie z najbardziej wymagającymi wymaganiami.

Warianty do montażu w szynach DIN i 19-calowych stelażach
 Zgodność z normą IEC 61850-3 i IEEE 1613
 Obsługa PRP/HSR zgodnie z pkt. 4 / pkt. 5 normy IEC 62439-3
 Serwer MMS oparty na modelu mostka określonym w normie IEC 61850-90-4
 Moduły zasilania nadmiarowego we wszystkich modelach
 Szeroki zakres temperatury eksploatacyjnej: od -40°C do 85°C
 Wersja przełącznika modułowości z dużą elastycznością w zakresie liczby i typu portów
 Interfejsy Fast/Gigabit/10-Gigabit
 Modele warstwy 3 obsługujące sprzętowo routing między maksymalnie 28 podsieciami IP

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Moduł interfejsu multimedialnego dla przełącznika modułowości, Fast/Gigabit Ethernet, Liczba portów: 8x RJ45, -40 °C...85 °C
Nr zam.	2779140000
Typ	IE-SWM-SL08-8GT
GTIN (EAN)	4064675048503
Ilość	1 szt.

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

UL File Number Search [Witryna UL](#)

Nr certyfikatu (cULus) E141197

Wymiary i masa

Głębokość	107 mm	Głębokość (cale)	4.2126 inch
Wysokość	40.7 mm	Wysokość (cale)	1.6024 inch
Szerokość	99 mm	Szerokość (cale)	3.8976 inch
Masa netto	348 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania -40 °C...85 °C Temperatura eksploatacyjna -40 °C...85 °C

Wilgotność 5 do 95 % (bez kondensacji)

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, z wyłączeniem

Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) 7a, 7cI

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Lead monoxide 1317-36-8

SCIP 36ea5127-94bd-4ebc-ad9a-a6743a4f064f

Zgodność z EMC i aprobaty

norma bezpieczeństwa UL 61010-1, UL 61010-2-201

Dane techniczne

Podstawowy materiał obudowy	Metal	rodzaj montażu	Wkładany do gniazda modułu M1, M2, M3
Prędkość	Fast/Gigabit Ethernet		

Gwarancja

Czasokres 5 lat

Interfejsy

Porty RJ45	10/100/1000BaseT(X), automatyczne negocjowanie połączeń, Tryb z pełnym / połowicznym duplexem, Przyłącze Auto MDI/MDI-X	Liczba portów	8x RJ45
------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	---------

IE-SWM-SL08-8GT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

MTBF

MTBF	Zgodnie ze standardem	Telcordia SR-332
	Czas pracy (godziny), min.	1303990 h

Warunki środowiskowe

Temperatura pracy, max.	85 °C	
Temperatura pracy, min.	-40 °C	
Wilgotność	5 do 95 % (bez kondensacji)	
Temperatura magazynowania, max.	85 °C	
Temperatura magazynowania, min.	-40 °C	
Robocza wysokość nad poziomem morza	Wysokość, maks.	2000 m
	wskazówka	zgodnie z UL
	Wysokość, maks.	6000 m
	wskazówka	aby uzyskać informacje o ograniczeniach, zobacz deklarację producenta dotyczącą wysokości roboczej w sekcji do pobrania

Zasilanie elektryczne

Napięcie zasilania	poprzez przełącznik ethernetowy
--------------------	---------------------------------

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000309	ETIM 9.0	EC000309
ETIM 10.0	EC000309	ECLASS 14.0	19-17-03-03
ECLASS 15.0	19-17-03-03		