


Licznik bazowy, bramka, skrzynka sterownicza i urządzenie zabezpieczające przed przepięciami są połączone z wstępnie zmontowanymi zestawami przewodów jako zestaw typu punkt-punkt lub Y. Weidmüller oferuje odpowiednie rozwiązania przyłączeniowe zgodne z normami FNN i DIN-VDE 0603. Wstępnie zmontowane kable zasilające z zabezpieczeniem przed przepięciami 6 kV dopełniają ofertę.

#### Ogólne dane zamówieniowe

|            |                                                                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wersja     | Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, złącze męskie, IP20, 600 V, KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.8 m |
| Nr zam.    | <a href="#">2784120080</a>                                                                          |
| Typ        | CH-SMC-00.80-ECS180                                                                                 |
| GTIN (EAN) | 4064675329718                                                                                       |
| Ilość      | 10 szt.                                                                                             |

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Wymiary i masa

|          |        |            |      |
|----------|--------|------------|------|
| Średnica | 6.4 mm | Masa netto | 64 g |
|----------|--------|------------|------|

## Temperatury

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Temperatura graniczna | -30 °C ... 90 °C |
|-----------------------|------------------|

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia   |
| REACH SVHC                        | Bez SVHC powyżej 0,1 wt% |

## Specyfikacje techniczne kabla

|                                           |                     |                                            |                           |
|-------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|---------------------------|
| Długość kabla                             | 0.8 m               | typ przewodu                               | KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV |
| kolor płaszcza                            | szary               | Odporność na olej                          | Yes                       |
| Przekrój żyły                             | 1.5 mm <sup>2</sup> | liczba żył                                 | 2                         |
| Ekranowane                                | Nie                 | Halogenki                                  | Nie                       |
| izolacja                                  | PP                  | zakres temperatur, ruchomy, maks.          | 90 °C                     |
| zakres temperatur, ruchomy, min.          | -30 °C              | zakres temperatur, ułożony na stałe, maks. | 90 °C                     |
| zakres temperatur, ułożony na stałe, min. | -40 °C              | kabel materiał                             | PUR/ TPE                  |
| promień zgięcia min., ruchomy             | 15 x średnica kabla | promień zgięcia, min., ułożony na stałe    | 10 x średnica kabla       |
| Odporne na ściegi spawalnicze             | Tak                 | Średnica zewnętrzna                        | 6.4 mm ± 0.25 mm          |

## Specyfikacje techniczne złącza

|        |                                 |                                              |
|--------|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Złącze | Opis złącza                     | Złącze nr 1                                  |
|        | wpust kablowy                   | straight                                     |
|        | Podstawowy materiał obudowy     | Tworzywo sztuczne                            |
|        | Liczba biegunów                 | 3                                            |
|        | Złącze pojedynczych komponentów | <a href="#">SLF 5.08/03/180B SN OR BX SO</a> |
|        | Opis złącza                     | Złącze nr 2                                  |
|        | wpust kablowy                   | straight                                     |
|        | Podstawowy materiał obudowy     | Tworzywo sztuczne                            |
|        | Liczba biegunów                 | 1                                            |
|        | Typ                             | Złącze męskie                                |
|        | Złącze pojedynczych komponentów | <a href="#">H1.5/16 R BD GSP</a>             |

## Dane ogólne techniczne

|                     |       |                             |        |
|---------------------|-------|-----------------------------|--------|
| Liczba biegunów     | 2     | Znamionowe napięcie udarowe | 6 kV   |
| Napięcie znamionowe | 600 V | Znamionowe natężenie prądu  | 18.5 A |
| Stopień ochrony     | IP20  |                             |        |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001576    | ETIM 9.0    | EC001576    |
| ETIM 10.0   | EC001576    | ECLASS 14.0 | 27-06-04-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-04-02 |             |             |

### Rysunki

