

HDC-KIT-HA 03.300 P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Zestawy HDC to standaryzowane komplety do budowy kompletnych przemysłowych złączy wtykowych. Zestawy HDC składają się z reguły z wkładu męskiego, wkładu żeńskiego, obudowy wtyku, obudowy do nabudowania i dławnicy kablowej.

Weidmüller oferuje Państwu asortyment popularnych kombinacji przemysłowych złączy wtykowych z gwintem wejściowym kabla w wersji metrycznej lub PG.

Technologia złączy push-in to technika wtyku bezpośredniego. Przewód po wstępnej obróbce można wetknąć bezpośrednio w złącze przewodu bez dodatkowych pomocy warsztatowych.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	RockStar® , HA, Rozmiar instalacji: 1, PUSH IN, 230 V, 10 A, odlew ciśnieniowy aluminiowy, PG 11
Nr zam.	3123850000
Typ	HDC-KIT-HA 03.300 P
GTIN (EAN)	4099987272476
Ilość	1 szt.

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



Wymiary i masa

Masa netto 134.78 g

Temperatury

Temperatura graniczna -40 °C ... 100 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, z wyłączeniem

Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP d447edfa-0214-4f34-b5ba-82eae491b46a

Dane ogólne

Podstawowy materiał obudowy	odlew ciśnieniowy aluminiowy	Powierzchnia	lakier proszkowy
Stopień ochrony	IP65	Typoszereg	HA
Obudowy EMC	Nie		

wersja

Wymiary wlotów kablowych	PG 11	liczba wpustów kablowych u góry	1
liczba wpustów kablowych z boku	0	Rodzaj przyłącza	PUSH IN
wersja systemu zamykania	Zatrask mocujący boczny u dołu	Rozmiar instalacji	1
uszczelka	NBR	kolor (RAL)	RAL 7035
BG	1		

Informacje ogólne

Liczba biegunów	3	Rodzaj przyłącza PE	złącze typu push-in
Rozmiar instalacji	1	Dławnica kablowa	PG 11
Materiał podstawowy	odlew ciśnieniowy aluminiowy	Typoszereg	HA
Napięcie pomiarowe (DIN EN 61984)	230 V	Prąd pomiarowy (DIN EN 61984)	10 A
BG	1		

wersja

Rodzaj przyłącza	PUSH IN	Rozmiar instalacji	1
Przekrój przyłącza przewodu, maks.	2.5 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, min.	0.5 mm ²
Powierzchnia	lakier proszkowy	moment dokręcający maks. zestyk główny	0.55 Nm
Materiał podstawowy	odlew ciśnieniowy aluminiowy	moment dokręcający min. zestyk główny	0.5 Nm
BG	1		

Dane techniczne

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		