

IE-ANT-CELL-SISO-EO-SMAM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Anteny i akcesoria antenowe (kable koncentryczne i mocowania)

Najnowocześniejsze anteny Rozwiązania sprawdzone w branży Wytrzymała konstrukcja (ochrona do IP67) Do stosowania na zewnątrz i w pomieszczeniach Obsługa najnowszych technologii Obsługa do Wi-Fi 6 i Wi-Fi 6E (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz) Obsługa do 5G (NR) (700 MHz – 3,8 GHz) Wsparcie dla innych technologii (np. Bluetooth, GNSS itp.) Odpowiednie kable koncentryczne o różnych długościach Odpowiednie mocowania montażu na słupach i ścianach

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Antena wielokierunkowa, Antena komórkowa, Do 5G (obsługa częstotliwości poniżej 2,7 GHz, np. pasm n1, n2, n28), pionowy, Złącze męskie SMA, IP66, Impedancja: 50 Ω
Nr zam.	2788130000
Typ	IE-ANT-CELL-SISO-EO-SMAM
GTIN (EAN)	4064675066392
Ilość	1 szt.

IE-ANT-CELL-SISO-EO-SMAM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Wysokość	208 mm	Wysokość (cale)	8.189 inch
Masa netto	46.58 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania	-40 °C...75 °C	Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...75 °C
---------------------------	----------------	----------------------------	----------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e4cad7fc-a55e-4d5c-8f05-417a6385e9b6

Dane techniczne

Rodzaj przyłącza	Złącze męskie SMA	Impedancja	50 Ω
Współczynnik fali stojącej	1,5 typowo / 2,0 maks.	Maksymalna moc złożona	10 W
Zakres częstotliwości	690-950 MHz, 1.7-3.8 GHz	Zysk anteny	2 dBi
polaryzacja	pionowy		

Materiał obudowy

Barwny	czarny
--------	--------

Objęte zakresem dostawy

Objęte zakresem dostawy	1 x antena
-------------------------	------------

Warunki środowiskowe

Temperatura pracy, max.	75 °C	Temperatura pracy, min.	-40 °C
Temperatura magazynowania, max.	75 °C	Temperatura magazynowania, min.	-40 °C

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001698	ETIM 9.0	EC001698
ETIM 10.0	EC001698	ECLASS 14.0	19-07-01-07
ECLASS 15.0	19-07-01-07		

IE-ANT-CELL-SISO-EO-SMAM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Anteny i akcesoria antenowe (kable koncentryczne i mocowania)



Anteny i akcesoria antenowe (kable koncentryczne i mocowania)

Najnowocześniejsze anteny Rozwiązania sprawdzone w branży Wytrzymała konstrukcja (ochrona do IP67) Do stosowania na zewnątrz i w pomieszczeniach Obsługa najnowszych technologii Obsługa do Wi-Fi 6 i Wi-Fi 6E (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz) Obsługa do 5G (NR) (700 MHz – 3,8 GHz) Wsparcie dla innych technologii (np. Bluetooth, GNSS itp.) Odpowiednie kable koncentryczne o różnych długościach Odpowiednie mocowania montażu na słupach i ścianach

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-CC-SMAM-SMAF-1M	Wersja
Nr zam.	2787920000	Kabel antenowy, Złącze 1:, Złącze męskie SMA, Złącze 2:, Złącze
GTIN (EAN)	4064675066088	żeńskie SMA, Długość: 1 m
Ilość	1 ST	
Typ	IE-CC-SMAM-SMAF-3M	Wersja
Nr zam.	2787930000	Kabel antenowy, Złącze 1:, Złącze męskie SMA, Złącze 2:, Złącze
GTIN (EAN)	4064675066095	żeńskie SMA, Długość: 3 m
Ilość	1 ST	
Typ	IE-CC-SMAM-SMAF-5M	Wersja
Nr zam.	2787940000	Kabel antenowy, Złącze 1:, Złącze męskie SMA, Złącze 2:, Złącze
GTIN (EAN)	4064675066200	żeńskie SMA, Długość: 5 m
Ilość	1 ST	