Karta katalogowa

HDC-KIT-HA 03.300 M P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Zestawy HDC to standaryzowane komplety do budowy kompletnych przemysłowych złączy wtykowych.
Zestawy HDC składają się z reguły z wkładu męskiego, wkładu żeńskiego, obudowy wtyku, obudowy do nabudowania i dławnicy kablowej.
Weidmüller oferuje Państwu asortyment popularnych kombinacji przemysłowych złączy wtykowych z gwintem wejściowym kabla w wersji metrycznej lub PG.
Technologia złączy push-in to technika wtyku bezpośredniego. Przewód po wstępnej obróbce można wetknąć bezpośrednio w złącze przewodu bez dodatkowych pomocy warsztatowych.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	RockStar® , HA, Rozmiar instalacji: 1, PUSH IN, 230 V, 10 A, odlew ciśnieniowy aluminiowy, M 20
Nr zam.	3123910000
Typ	HDC-KIT-HA 03.300 M P
GTIN (EAN)	4099987272544
Ilość	1 szt.

Karta katalogowa

HDC-KIT-HA 03.300 M P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty	CE

Wymiary i masa

Masa netto	157 g

Temperatury

Temperatura graniczna	-40 °C ... 100 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d447edfa-0214-4f34-b5ba-82eae491b46a

Dane ogólne

Powierzchnia	lakier proszkowy	Stopień ochrony	IP65
Typoszereg	HA		

wersja

Wymiary wlotów kablowych	M 20	liczba wpustów kablowych u góry	1
liczba wpustów kablowych z boku	0	Rodzaj przyłącza	PUSH IN
wersja systemu zamykania	Zatrzask mocujący boczny u dołu	Rozmiar instalacji	1
uszczelka	NBR	kolor (RAL)	RAL 7035
BG	1		

Informacje ogólne

Liczba biegunów	3	Rodzaj przyłącza PE	złącze typu push-in
Rozmiar instalacji	1	Dławnica kablowa	M 20
Materiał podstawowy	odlew ciśnieniowy aluminiowy	Typoszereg	HA
Napięcie pomiarowe (DIN EN 61984)	230 V	Prąd pomiarowy (DIN EN 61984)	10 A
BG	1		

wersja

Rodzaj przyłącza	PUSH IN	Rozmiar instalacji	1
Przekrój przyłącza przewodu, maks.	2.5 mm²	Przekrój przyłącza przewodu, min.	0.5 mm²
Powierzchnia	lakier proszkowy	moment dokręcający maks. zestyk główny	0.55 Nm
Materiał podstawowy	odlew ciśnieniowy aluminiowy	moment dokręcający min. zestyk główny	0.5 Nm
BG	1		

Karta katalogowa

HDC-KIT-HA 03.300 M P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		