

HDC-KIT-HA 04.402 P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zestawy HDC to standaryzowane komplety do budowy kompletnych przemysłowych złączy wtykowych. Zestawy HDC składają się z reguły z wkładu męskiego, wkładu żeńskiego, obudowy wtyku, obudowy do nabudowania i dławnicy kablowej.

Weidmüller oferuje Państwu asortyment popularnych kombinacji przemysłowych złączy wtykowych z gwintem wejściowym kabla w wersji metrycznej lub PG.

Technologia złączy push-in to technika wtyku bezpośredniego. Przewód po wstępnej obróbce można wetknąć bezpośrednio w złącze przewodu bez dodatkowych pomocy warsztatowych.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	RockStar® , HA, Rozmiar instalacji: 1, PUSH IN, 230 V, 10 A, odlew ciśnieniowy aluminiowy, PG 11
Nr zam.	3123960000
Typ	HDC-KIT-HA 04.402 P
GTIN (EAN)	4099987272599
Ilość	1 szt.

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



Wymiary i masa

Masa netto 147.78 g

Temperatury

Temperatura graniczna -40 °C ... 100 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, z wyłączeniem

Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP d447edfa-0214-4f34-b5ba-82eae491b46a

Dane ogólne

Powierzchnia lakier proszkowy

Typoszereg HA

Stopień ochrony

IP65

wersja

Wymiary wlotów kablowych PG 11

liczba wpustów kablowych z boku 0

wersja systemu zamykania Zatrask mocujący boczny u dołu

uszczelka NBR

BG 1

liczba wpustów kablowych u góry 1

Rodzaj przyłącza PUSH IN

Rozmiar instalacji 1

kolor (RAL) RAL 7035

Informacje ogólne

Liczba biegunów 4

Rozmiar instalacji 1

Materiał podstawowy odlew ciśnieniowy aluminiowy

Napięcie pomiarowe (DIN EN 61984) 230 V

BG 1

Rodzaj przyłącza PE złącze typu push-in

Dławnica kablowa PG 11

Typoszereg HA

Prąd pomiarowy (DIN EN 61984) 10 A

wersja

Rodzaj przyłącza PUSH IN

Przekrój przyłącza przewodu, maks. 2.5 mm²

Powierzchnia lakier proszkowy

Materiał podstawowy odlew ciśnieniowy aluminiowy

BG 1

Rozmiar instalacji 1

Przekrój przyłącza przewodu, min. 0.5 mm²

moment dokręcający maks. zestyk główny 0.55 Nm

moment dokręcający min. zestyk główny 0.5 Nm

Dane techniczne**Klasyfikacje**

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		