



**CRMKIT S 230VAC 2CO L/PB****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                                                                                                                                             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wersja     | CUBESERIES, Moduł przekaźnikowy, Liczba styków: 2, zestyk przełączny AgNi, Znamionowe napięcie sterowania: 230 V AC, prąd trwały: 12 A, złącze śrubowe, Dostępność przycisku testowego: Tak |
| Nr zam.    | <a href="#">3137270000</a>                                                                                                                                                                  |
| Typ        | CRMKIT S 230VAC 2CO L/PB                                                                                                                                                                    |
| GTIN (EAN) | 4099987361736                                                                                                                                                                               |
| Ilość      | 5 szt.                                                                                                                                                                                      |

## CRMKIT S 230VAC 2CO L/PB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

Atesty



ROHS

Zgodny

## Wymiary i masa

|            |         |                  |             |
|------------|---------|------------------|-------------|
| Głębokość  | 68.2 mm | Głębokość (cale) | 2.685 inch  |
| Wysokość   | 80.3 mm | Wysokość (cale)  | 3.1614 inch |
| Szerokość  | 27 mm   | Szerokość (cale) | 1.063 inch  |
| Masa netto | 107 g   |                  |             |

## Temperatury

Temperatura magazynowania

Temperatura otoczenia

-40 °C...55 °C

Temperatura eksploatacyjna

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS

Zgodne, bez wyłączenia

REACH SVHC

Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

## Strona sterownicza

|                                                                                                             |                   |                                                            |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|----------------|
| Znamionowe napięcie sterowania                                                                              | 230 V AC          | Prąd znamionowy AC                                         | 9.5 mA         |
| moc znamionowa                                                                                              | 2,3 VA            | Rezystancja cewki                                          | 16100 Ω ± 10 % |
| Wskazanie statusu                                                                                           | Zielona dioda LED | Częstotliwość wejściowa                                    | 50...60Hz      |
| Napięcie cewki przekaźnika<br>instalowanego jako zamiennik różni się<br>od znamionowego napięcia sterowania | Nie               | Napięcie cewki przekaźnika<br>instalowanego jako zamiennik | 230 V AC       |

## Strona obciążenia

|                                                                        |                                        |                                                                               |                     |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| znamionowe napięcie załączające                                        | 250 V AC                               | Ciągły prąd                                                                   | 12 A                |
| max. częstotliwość załączania przy<br>obciążeniu znamionowym           | 0.1 Hz                                 | Napięcie łączeniowe AC, max.                                                  | 250 V               |
| Napięcie łączeniowe DC, max.                                           | 250 V                                  | Obciążalność przy napięciu<br>przemianym (obciążenie rezystancyjne),<br>maks. | 3000                |
| Obciążalność przy napięciu stałym<br>(obciążenie rezystancyjne), maks. | 288 W @ 24 V                           | Opóźnienie włączenia                                                          | ≤ 20 ms             |
| Opóźnienie wyłączenia                                                  | ≤ 12 ms                                | Typ zestyku                                                                   | 2 CO contact (AgNi) |
| Żywotność mechaniczna                                                  | 2 x 10 <sup>7</sup> cykli łączeniowych |                                                                               |                     |

## Dane ogólne

|                                             |                                                          |        |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|
| Robocza wysokość nad poziomem morza         | ≤ 2000 m, nad poziomem morza                             |        |
| Szyna montażowa                             | TS 35                                                    |        |
| Dostępność przycisku testowego              | Tak                                                      |        |
| Wersja przycisku testowego                  | Przycisk testowy z blokadą, Przycisk testowy bez blokady |        |
| Mechaniczny wskaźnik położenia przełącznika | Tak                                                      |        |
| Barwny                                      | czarny                                                   |        |
| Komponent o klasie palności UL94            | Komponent                                                | Złącze |

## CRMKIT S 230VAC 2CO L/PB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Klasa palności UL94 | V-2                 |
| Komponent           | Pokrywa przekaźnika |
| Klasa palności UL94 | V-2                 |

## Koordynacja izolacji

|                                                 |                  |                                                               |                 |
|-------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| Kategoria przepięciowa                          | II               | wytrzymałość napięciowa strona sterowania - strona obciążenia | 4 kVef / 1 Min. |
| Wytrzymałość dielektryczna sąsiadujących styków | 3 KVeFF / 1 min. | wytrzymałość napięciowa względem szyny nośnej                 | 4 kVef / 1 Min. |
| Stopień ochrony                                 | IP20             |                                                               |                 |


## Dane przyłączeniowe

|                                                          |                     |                                                         |                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|
| Metoda wykonywania złącz                                 | złącze śrubowe      | Długość usunięcia izolacji przyłącza pomiarowego        | 8 mm                |
| Zakres zacisków przyłącza pomiarowego                    | 2.5 mm <sup>2</sup> | Zakres zaciskania, min.                                 | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Zakres zaciskania, maks.                                 | 4 mm <sup>2</sup>   | Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, min.         | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, max.          | 4 mm <sup>2</sup>   | Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowego, min. (AWG) | AWG 20              |
| Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowego, maks. (AWG) | AWG 16              | blizniacza tulejka kablowa, min.                        | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| blizniacza tulejka kablowa, maks.                        | 2.5 mm <sup>2</sup> | Wielkość ostrza                                         | PZ 1                |


## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001437    | ETIM 9.0    | EC001437    |
| ETIM 10.0   | EC001437    | ECLASS 14.0 | 27-37-16-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-37-16-01 |             |             |


### Rysunki




### Wykres




### Wykres




### Wykres



### Wykres




### Rysunek wymiarowany



## Pozostałe

## Typecode CUBESERIES KIT Versions



## CRMKIT S 230VAC 2CO L/PB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Wkrętaki z końcówką płaską




Wkrętak do śrub rowkowych z izolacją VDE, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, napęd zgodny z DIN 5264, ISO 2380/1, rękojeść SoftFinish

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                                                             |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SDIS 0.6X3.5X100           | Wersja                                                                                                      |
| Nr zam.    | <a href="#">2749810000</a> | Wkrętak, Szerokość końcówki (B): 3.5 mm, Długość końcówki: 100 mm, Grubość końcówki (A): 0.6 mm             |
| GTIN (EAN) | 4050118897012              |                                                                                                             |
| Ilość      | 1 ST                       |                                                                                                             |
| Typ        | SDIS SLIM 0.6X3.5X100      | Wersja                                                                                                      |
| Nr zam.    | <a href="#">2749610000</a> | Narzędzie montażowe, Szerokość końcówki (B): 3.5 mm, Długość końcówki: 100 mm, Grubość końcówki (A): 0.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118896350              |                                                                                                             |
| Ilość      | 1 ST                       |                                                                                                             |

## neutralna



MultiFit to system znaczników firmy Weidmüller stosowany do zacisków innych producentów. Podobnie jak Weidmüller Dekafix, oznaczniki z rodziny MultiFit są dostępne z gotowym, standardowym nadrukiem. Przed pierwszym zastosowaniem oznaczników MultiFit zaleca się przetestowanie wzorcowych oznaczników na stosowanych złączach.

Jeden oznacznik, odpowiedni do zacisków różnych producentów. Gotowe do użycia oznaczniki ze standardowymi nadrukami Puste oznaczniki przeznaczone do zadruku za pomocą drukarek PrintJet CONNECT lub systemów typu Plotter Dostawa indywidualnie opisanych oznaczników, zgodnie z danymi CAE lub specyfikacjami dostarczonymi przez klienta Jeden system oznaczania do wszystkich zastosowań Do nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                 |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Typ        | MF 10/5 MC NE WS           | Wersja                                                          |
| Nr zam.    | <a href="#">1677160000</a> | MultiFit, Znakowanie zacisków, 10 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190475505              | Phoenix, Wieland, Legrand, Telemecanique, Entrelec, biały       |
| Ilość      | 600 ST                     |                                                                 |
| Typ        | MF 10/6 MC NE WS           | Wersja                                                          |
| Nr zam.    | <a href="#">1677220000</a> | MultiFit, Znakowanie zacisków, 10 x 6 mm, Raster w mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190475529              | Phoenix, Wieland, Legrand, Telemecanique, Entrelec, biały       |
| Ilość      | 600 ST                     |                                                                 |

## CRMKIT S 230VAC 2CO L/PB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

|            |                            |                                                                 |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Typ        | MF 10/8 MC NE WS           | Wersja                                                          |
| Nr zam.    | <a href="#">1868440000</a> | MultiFit, Znakowanie zacisków, 10 x 8 mm, Raster w mm (P): 8.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248440023              | Phoenix, Entelec, biały                                         |
| Ilość      | 350 ST                     |                                                                 |

## MultiFit



## MultiMark MultiFit

Do złącz oferowanych przez konkurencyjne firmy.

Ułatwiony montaż dzięki elastycznemu wykończeniu powierzchni.

Ten specjalny materiał umożliwia naciągnięcie pasków pozwalające skompensować nieznaczne rozrzuty rozstawów/odstępów, szczególnie w przypadku długich bloków zaciskowych.

Rozdzielczość druku 300 dpi przekłada się też na dobrą czytelność napisów. Państwa korzyści dzięki MultiMark

- Kompatybilne z modułowymi blokami zacisków Weidmüller
- Mocny chwyt i trwały nadruk
- Ciągłe paski oszczędzają czas podczas montażu
- Łatwe mocowanie dzięki innowacyjnemu materiałowi kompozytowemu
- Duża etykieta zapewniająca optymalną czytelność
- Szeroki zakres uniwersalności ze względu na niezależność od producenta

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                               |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Typ        | MF 10/3.5 MM WS            | Wersja                                                        |
| Nr zam.    | <a href="#">2885970000</a> | Znakowanie zacisków, 10 x 3.5 mm, Raster w mm (P): 3.50 biały |
| GTIN (EAN) | 4064675854579              |                                                               |
| Ilość      | 850 ST                     |                                                               |

|            |                            |                                                               |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Typ        | MF 10/4.2 MM WS            | Wersja                                                        |
| Nr zam.    | <a href="#">2885980000</a> | Znakowanie zacisków, 10 x 4.2 mm, Raster w mm (P): 4.20 biały |
| GTIN (EAN) | 4064675854586              |                                                               |
| Ilość      | 750 ST                     |                                                               |

## CRMKIT S 230VAC 2CO L/PB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## neutralna



MultiFit to system znaczników firmy Weidmüller stosowany do zacisków innych producentów. Podobnie jak Weidmüller Dekafix, oznaczniki z rodziny MultiFit są dostępne z gotowym, standardowym nadrukiem. Przed pierwszym zastosowaniem oznaczników MultiFit zaleca się przetestowanie wzorcowych oznaczników na stosowanych złączach.

Jeden oznacznik, odpowiedni do zacisków różnych producentów. Gotowe do użycia oznaczniki ze standardowymi nadrukami Puste oznaczniki przeznaczone do zadruku za pomocą drukarek PrintJet CONNECT lub systemów typu PlotterDostawa indywidualnie opisanych oznaczników, zgodnie z danymi CAE lub specyfikacjami dostarczonymi przez klientaJeden system oznaczania do wszystkich zastosowańDo nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                   |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Typ        | MF 10/10 MC NE WS          | Wersja                                                            |
| Nr zam.    | <a href="#">1856760000</a> | MultiFit, Znakowanie zacisków, 10 x 10 mm, Raster w mm (P): 10.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248401031              | Phoenix, Entelelec, biały                                         |
| Ilość      | 200 ST                     |                                                                   |

## MultiFit



## MultiMark MultiFit

Do złącz oferowanych przez konkurencyjne firmy. Ułatwiony montaż dzięki elastycznemu wykończeniu powierzchni.

Ten specjalny materiał umożliwia naciągnięcie pasków pozwalające skompensować nieznaczne rozrzuty rozstawów/odstępów, szczególnie w przypadku długich bloków zaciskowych.

Rozdzielczość druku 300 dpi przekłada się też na dobrą czytelność napisów.Państwa korzyści dzięki MultiMark

- Kompatybilne z modułowymi blokami zacisków Weidmüller
- Mocny chwyt i trwały nadruk
- Ciągłe paski oszczędzają czas podczas montażu
- Łatwe mocowanie dzięki innowacyjnemu materiałowi kompozytowemu
- Duża etykieta zapewniająca optymalną czytelność
- Szeroki zakres uniwersalności ze względu na niezależność od producenta

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                       |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Typ        | MF 10/8 MM WS              | Wersja                                |
| Nr zam.    | <a href="#">2519190000</a> | Znakowanie zacisków, 10 x 8 mm, biały |
| GTIN (EAN) | 4050118531411              |                                       |
| Ilość      | 400 ST                     |                                       |

## CRMKIT S 230VAC 2CO L/PB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria


|            |                            |                                                               |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Typ        | MF 10/5 MM WS              | Wersja                                                        |
| Nr zam.    | <a href="#">2519170000</a> | Znakowanie zacisków, 10 x 5 mm, biały                         |
| GTIN (EAN) | 4050118531190              |                                                               |
| Ilość      | 600 ST                     |                                                               |
| Typ        | MF 10/6 MM WS              | Wersja                                                        |
| Nr zam.    | <a href="#">2519180000</a> | Znakowanie zacisków, 10 x 6 mm, biały                         |
| GTIN (EAN) | 4050118531404              |                                                               |
| Ilość      | 500 ST                     |                                                               |
| Typ        | MF 10/16 MM WS             | Wersja                                                        |
| Nr zam.    | <a href="#">2886020000</a> | Znakowanie zacisków, 10 x 16 mm, biały                        |
| GTIN (EAN) | 4064675854623              |                                                               |
| Ilość      | 150 ST                     |                                                               |
| Typ        | MF 10/7.6 MM WS            | Wersja                                                        |
| Nr zam.    | <a href="#">2885990000</a> | Znakowanie zacisków, 10 x 7.6 mm, Raster w mm (P): 7.60 biały |
| GTIN (EAN) | 4064675854593              |                                                               |
| Ilość      | 400 ST                     |                                                               |
| Typ        | MF 10/10 MM WS             | Wersja                                                        |
| Nr zam.    | <a href="#">2886000000</a> | Znakowanie zacisków, 10 x 10 mm, biały                        |
| GTIN (EAN) | 4064675854609              |                                                               |
| Ilość      | 300 ST                     |                                                               |
| Typ        | MF 10/12 MM WS             | Wersja                                                        |
| Nr zam.    | <a href="#">2886010000</a> | Znakowanie zacisków, 10 x 12 mm, biały                        |
| GTIN (EAN) | 4064675854616              |                                                               |
| Ilość      | 250 ST                     |                                                               |

## Mostki poprzeczne



## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                   |
|------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Typ        | CXM CCS 6P GY              | Wersja                            |
| Nr zam.    | <a href="#">3053180000</a> | CUBESERIES, Połączenie poprzeczne |
| GTIN (EAN) | 4099987023009              |                                   |
| Ilość      | 2 ST                       |                                   |

**Akcesoria****Akcesoria****Akcesorium systemowe**

Odkryj szeroką gamę akcesoriów do systemu u-remote – to idealne dodatki, dzięki którym system będzie działał jeszcze wydajniej i elastyczniej, dopasowując się do Twoich potrzeb.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                            |               |  |
|------------|----------------------------|---------------|--|
| Typ        | UR20-EBK-ACC               | Wersja        |  |
| Nr zam.    | <a href="#">1346610000</a> | End bracket , |  |
| GTIN (EAN) | 4050118151596              |               |  |
| Ilość      | 5 ST                       |               |  |