

U-VIEW-PWEB-ES-RT-5000/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Ten produkt jest dostępny
tylko w połączeniu z
zaawansowanym panelem
dotykowym u-view



Środowiska uruchomieniowe HMI dla zaawansowanych paneli dotykowych u-view

Połączenie zaawansowanych paneli dotykowych u-view z osadzonymi systemami PROCON-WEB z internetowym oprogramowaniem HMI tworzy idealne rozwiązanie do wizualizacji – wydajne oprogramowanie i wysokiej jakości sprzęt.

W celu wdrożenia optymalnego internetowego rozwiązania HMI, osadzone systemy PROCON-WEB oferują następujące właściwości:

Zarządzanie użytkownikami oparte na rolach i uprawnieniach
Kompleksowe alarmowanie
Wstępnie zdefiniowane elementy sterujące, takie jak przyciski, suwaki, pola tekstowe lub obszary obrazów
Zaawansowane, złożone formanty, takie jak ramki iframe, wykresy, tabele
Elastyczne tworzenie skryptów zapewniające maksymalną elastyczność
Funkcja Historian do przechowywania i wizualizacji danych historycznych
Połączenie ze sterownikiem u-OS za pośrednictwem sterownika komunikacyjnego

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Oprogramowanie wizualizacyjne, Platforma dla systemu wykonawczego: Windows, Linux, Docker, Liczba zmiennych procesowych, maks.: 5000, Liczba urządzeń HMI, maks.: 2
Nr zam.	3151150000
Typ	U-VIEW-PWEB-ES-RT-5000/2
Ilość	1 szt.

Dane techniczne

Wymiary i masa

Masa netto 0 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Nie dotyczy
REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Cechy środowiska uruchomieniowego

Liczba urządzeń HMI, maks. 2

Informacje o licencji

Liczba zmiennych procesowych, maks. 5000

Wymagania systemowe

system operacyjny Windows, Linux, u-OS Minimalna wymagana ilość miejsca na dysku 0.1 GB

Minimalna wymagana pamięć (RAM) 0.1 GB

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001416	ETIM 9.0	EC001416
ETIM 10.0	EC001416	ECLASS 14.0	27-24-25-02
ECLASS 15.0	27-24-25-02		