Karta katalogowa

HDC MHP100 M 16 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Zaciskanie to bezpieczny i niezawodny pod względem elektrycznym i mechanicznym sposób łączenia przewodu i styku. Idealne łączenie zaciskane jest gazoszczelne i odporne na korozję.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Złącze męskie, Srebro, 16 - 16 mm²
Nr zam.	3157320000
Typ	HDC MHP100 M 16 2
GTIN (EAN)	4099987663540
Ilość	10 szt.

Karta katalogowa

HDC MHP100 M 16 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty	
ROHS	Zgodny

Wymiary i masa

Masa netto	18.5 g

Temperatury

Temperatura graniczna	-40 °C ... 125 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Informacje ogólne

Średnica styku Ø pręta	6.55 mm	Długość usunięcia izolacji przyłącza pomiarowego	19 mm
Rodzaj przyłącza	Przyłącze zagniatane	Wersja wkładki	MHP
Przekrój przyłącza przewodu, maks.	16 mm²	Przekrój przyłącza przewodu, min.	16 mm²
Powierzchnia	Srebro	Cykle wpinania	≥ 500
Typ	Złącze męskie	Materiał podstawowy	stop miedzi
Proces produkcji	toczony	Przekrój przyłącza przewodu	16 - 16 mm²

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

Karta katalogowa

HDC MHP100 M 16 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

